

■ ネットギアNAS-オムロンUPS対応一覧表 ■

形状	形状 方式	シリーズ名	外観	I/F	タワー				ラック			
					シリーズ名							
					ReadyNAS Pro 104	ReadyNAS Pro 6	ReadyNAS Pro 4	ReadyNAS Pro 2	ReadyNAS 3200			
					専用OS	専用OS	専用OS	専用OS	専用OS			
					消費電力	90W	45W	35W	170W			
												
ラック	イン パー タ	[BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW		USB	—	—	—	—	●(※1)			
				RS232C	—	—	—	—	●(※1)			
				接点	—	—	—	—	—			
				LAN	—	—	—	—	○(※2)			
	ライ ン	[BN-R] BN300R BN150R BN75R		USB	—	—	—	—	●(※1)			
				RS232C	—	—	—	—	●(※1)			
				接点	—	—	—	—	—			
				LAN	—	—	—	—	○(※2)			
	ライ ン	[BN-XR] BN240XR BN150XR BN100XR		USB	—	—	—	—	●(※1)			
				RS232C	—	—	—	—	●(※1)			
				接点	—	—	—	—	—			
				LAN	—	—	—	—	○(※2)			
タ ワ ー	イン パー タ	[BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW		RS232C	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—			
				接点	—	—	—	—	—			
				LAN	—	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—			
	ライ ン	[BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T		USB	—	—	—	—	●(※1)			
				RS232C	—	—	—	—	●(※1)			
				接点	—	—	—	—	—			
				LAN	—	—	—	—	○(※2)			
				BY-S	BY120S/BY80S BY50S/BY35S		USB	●(※1)	—	—	—	—
							RS232C	—	—	—	—	—
LAN	—	—	—				—	—				
フ ラ ット	常 時 商 用	[BY-W] BY75SW BY50FW		USB	—	—	—	—	—			
				RS232C	—	—	—	—	—			
				接点	—	—	—	—	—			
	[BX-W] BX75SW BX50FW		RS232C	—	—	—	—	—	—			
			接点	—	—	—	—	—				
			LAN	—	—	—	—	—				
[BX-F] BX50F BX35F		USB	—	—	—	—	—	—				
		LAN	—	—	—	—	—					
タ ー プ ル	[BZ-LT2] BZ50LT2 BZ35LT2		USB	—	—	—	—	—				
			LAN	—	—	—	—	—				
推奨UPS												
コメント					(※4)	(※3)	(※3)	(※3)	(※3)			

●:標準対応 ○:オプション対応 —:未対応

※1 NASとは別にシャットダウンソフト“PowerAct Pro”がインストールされたサーバが必要です。
 ※2 別売SNMP/Webカード(型式:SC20G/SC20G2)が必要です。
 ※3 SSHによるスクリプトシャットダウンにてNASをシャットダウンさせることができます。
 ネットギア社ではReadyNASのSSH Add-onに関連するサポートは行っていません。
 SSHのアドオンパッケージ『Enable Root SSH Access』は以下のURLよりダウンロードしReadyNASへインストールしてください。
 ダウンロード先: <http://www.readynas.com/?cat=36>
 ※4 SSHによるスクリプトシャットダウンにてNASをシャットダウンさせることができます。
 NASのSSH機能を有効にご使用ください。