

# オムロンのUPSなら、 様々なニーズに対応できます！

## 温度環境の厳しい場所で使用したい

おすすめUPS

**BU100RE**  
**BU60RE**

おすすめ  
POINT

常時インバータ  
給電方式

-10~55℃  
対応

接点信号  
対応

BU100RE : 1000VA/800W  
BU60RE : 600VA/480W



-10~55℃に対応したUPSなので温度環境の厳しい場所でも安心して設置可能。バッテリーも超長寿命（期待寿命8年）を搭載しています。万一の故障が発生した場合でも電力供給をとめない無停止バイパス機能装備。

## 機器が遠隔地に・・・長時間電源供給が必要

おすすめUPS

**BU150R**

おすすめ  
POINT

常時インバータ  
給電方式

増設バッテリー  
6台設置可能

接点信号  
対応

BU150R : 1500VA/1200W



増設バッテリーを6台まで設置でき、長時間バックアップが可能。電源トラブル発生時は、一定時間継続稼働ができるので、遠隔地へ保守員が駆けつけるまでの電現供給を行うことができます。  
※バックアップ時間の目安は当社ホームページでご確認ください。

## 防災無線Wi-Fiに電源を安定供給したい

おすすめUPS

**BU150SW**  
**BU150R**

おすすめ  
POINT

常時インバータ給電方式

バッテリー増設可能

BU150SW : 1500VA/1050W  
BU150R : 1500VA/1200W



センター・局舎施設及びアクセスポイント設置施設等において、各機器への電源を安定供給するための設備として、安価で導入し易いUPSをお勧めします。

# 200V環境でUPSを使用したい

おすすめUPS

**BU-2SW**

おすすめ  
POINT

常時インバータ給電方式

200V仕様

BU3002SW : 3000VA/2100W  
BU1002SW : 1000VA/700W

出力電圧200V/220V/230V/240Vに対応している常時インバータ給電方式UPS。4種類の電源電圧に対応しているので幅広い用途に使用できます。また、バッテリーの増設が可能なので、長時間のバックアップも可能です



# オフィスのPCに最適なUPSが欲しい

おすすめUPS

**BW55T**  
**BW40T**

おすすめ  
POINT

常時商用給電方式

小型/軽量/正弦波出力

BW55T : 550VA/340W  
BW40T : 400VA/250W

PCにも安心して使用できる正弦波出力タイプ。小型/軽量なのでPCの隣に設置しても邪魔になりません。また、シャットダウンソフトを無償ダウンロードしていただけますので、追加の費用も発生しません。



# 限られたスペースに設置したい

おすすめUPS

**BA100T**  
**BA75T**

おすすめ  
POINT

常時インバータ給電方式

コンパクト設計

入出力端子台接続

BA100T : 1000VA/800W BA75T : 750VA/600W

コンパクトな常時インバータ給電方式UPS。「スペースが狭くてUPSを設置する場所がない」「組込みに最適な小型の常時インバータUPSが欲しい」といったご要望にお応えします。



ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後の商品の使用方法、トラブルに関するお問い合わせまでご対応いたします！

**オムロン電子機器カスタマサポートセンター**

フリーダイヤル  
**0120-77-4717**

メールアドレス [omron\\_support@omron.com](mailto:omron_support@omron.com)

●ご用命・お問い合わせは