

仕様書

品名 UPS サービス通信ケーブル

型式名 BUC26

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

IoT ソリューション事業本部

品名 UPS サービス通信ケーブル	型式 BUC26	
用途		
添付図面		
・なし		
特記事項		
<p>■本製品は、日本国内専用品です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本国外の電源には対応しておらず、日本国外での使用は故障、火災の原因となることがあります。また、日本国外の法規制には対応していません。 ・日本国外への輸出および日本国外での使用は、お客様の判断と責任の下で行われるものとし、弊社は一切の責任を負いません。 ・お客様の判断により本製品を輸出(個人による携行を含む)される場合は、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 <p>■本仕様書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。</p>		
無償保証期間		
なし。		
仕様書変更経歴		
仕様書の記載内容が変更された場合には、改正符号(アルファベット)を記入し、仕様書番号の末尾に改正符号と同じ符号をつけて処理しております。なお本仕様書の記載内容に影響を与えない範囲での変更を行うことがありますので、予めご了承下さい。		
符号	年 月 日	改 正 内 容
A	2012/11/19	新規作成
B	2021/10/01	特記事項の記載内容変更
C	2023/02/28	仕様の記載内容変更

目次

1. 製品の用途	4
2. 仕様	4
3. 外形図	4

1. 製品の用途

本製品は、無停電電源装置のオプション品で、Windows 標準の UPS サービスを使用するためのケーブル(DOS/V 機用)です。

2. 仕様

2-1. ケーブル仕様

項目	仕様・機能	備考
コネクタ形状	UPS 側:D-sub 9pin オス 接続機器側:D-sub 9pin メス	インチネジ
ケーブル長	2200mm	公差±30mm
ケーブル仕様	AWG26 多芯ケーブル	

2-2. 梱包仕様

項目	仕様・機能	備考
包装形態	透明ポリ袋、ホッチキス止め	
付属品	取扱説明書	
梱包質量	約 0.1kg	

3. 外形図

ご注意) 下図内の寸法はご参考用です。製品の寸法を保証するものではありません。

