

東芝産業用コンピュータ ⇔ オムロン製UPS 対応一覧

					種別	産業用サーバ	産業用コンピュータ	産業用コンピュータ	産業用コンピュータ
					シリーズ名	FS20000S model 200/100	FA3100T model 800	FA2100T model 700	CP30 model 300
					動作検証済OS	Windows Server 2016 standard (64bit) Windows Server 2012 R2 standard (64bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSC(64bit)	Windows10 Enterprise LTSC(64bit)
					外形寸法(W×H×Dmm)	430 × 86.8 × 592	430 × 170 × 460	100 × 310 × 340	□4 × 172 × 221
					消費電力	1,247VA/1,185W	513VA/508W	290VA/278W	134.4VA/115W
運転方式	型式	外観	通信方法	出力容量	外観				
									
常時商用給電	BY50FW		RS232C(※1) USB(※1)	500VA/300W	×	×	—	—	
	BY75SW		—	750VA/450W	×	×	—	—	
	BY35S		—	350VA/210W	×	×	×	—	
	BY50S		—	500VA/300W	×	×	—	—	
	BY80S		—	800VA/500W	×	×	—	—	
	BY120S		—	1200VA/720W	×	—	—	—	
	BW40T		USB(※1)	350VA/210W	×	×	×	—	
	BW55T			500VA/300W	×	×	—	—	
	BW100T			800VA/500W	×	×	—	—	
	BW120T			1200VA/720W	×	—	—	—	
ラインインタラクティブ	BN50T		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	500VA/450W	×	×	●	●	
	BN75T			750VA/680W	×	●	●	●	
	BN100T			1000VA/900W	×	●	●	●	
	BN150T			1500VA/1350W	●	●	●	●	
	BN220T			2200VA/1980W	●	●	●	●	
	BN300T			3000VA/2700W	●	●	●	●	
	BN75R		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	750VA/680W	×	●	●	●	
	BN150R		1500VA/1350W	●	●	●	●		
	BN300R		3000VA/2700W	●	●	●	●		
	BL50T		USB(※1) LAN(※2)	500VA/450W	×	×	●	●	
	BL75T			750VA/680W	×	●	●	●	
	BL100T			1000VA/900W	×	●	●	●	
	常時インバータ	BU50SW		RS232C(※1) LAN(※2) (※3)	500W/350VA	×	×	●	●
BU75SW			750VA/500W		×	×	●	●	
BU100SW			1000VA/700W		×	●	●	●	
BU150SW			1500VA/1050W		×	●	●	●	
BU150R			RS232C(※1) LAN(※2) (※3)	1200VA/1050W(※4) 1500VA/1200W(※4)	●	●	●	●	
BU75RW			RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	750VA/600W	×	●	●	●	
BU100RW				1000VA/800W	×	●	●	●	
BU200RW				2000VA/1600W	●	●	●	●	
BU300RW				3000VA/2400W	●	●	●	●	
BU60RE			RS232C(※1) LAN(※2) (※3)	600VA/480W	×	×	—	—	
BU100RE			1000VA/800W	×	—	—	—		
BA75T			RS232C(※1)	750VA/600W	×	—	—	—	
BA100T				1000VA/800W	×	—	—	—	
BA100R		1000VA/800W		×	—	—	—		

●:動作検証済み / ×:消費電力が対応範囲外のため非対象 / —:消費電力は対応範囲内だが、動作未検証

【オムロン製UPS Windows OS用 自動シャットダウンソフト】

<ネットワーク用>
PowerAct Pro
-Master Agent Ver.5.15
-Slave Agent Ver.5.11
<スタンドアロン用>
PowerAttendant Lite Ver.1.20
Simple Shutdown Software Ver.2.51

【オムロン製UPS Linux OS用 自動シャットダウンソフト】

<ネットワーク用>
PowerAct Pro
-Master Agent Ver.4.52
-Slave Agent Ver.4.5
<スタンドアロン用>
PowerAttendant Lite Ver.1.03
Simple Shutdown Software Ver.2.41

(※1)UPSとFAPCをRS232CもしくはUSB接続される場合は、自動シャットダウンソフトは"PowerAttendant Lite"、"PowerAct Pro Master Agent" もしくは"Simple Shutdown Software"をインストールしてご使用ください。

(※2)UPSとFAPCをLAN接続される場合は、別売SNMP/Webカード(型式:SC21)が必要です。また自動シャットダウンソフトは"PowerAct Pro Slave Agent"をインストールしてご使用ください。

(※3)RS-232CおよびLAN接続のみ可能。USB接続は不可。

(※4)標準装備の入力プラグ (NEMA 5-15P)では使用できる最大出力は1200VA/1050Wです。1500VA/1200Wまで使用する場合は、付属の20A用プラグ (NEMA L5-20P)をご使用ください。

最新版の自動シャットダウンソフトは右記URLよりダウンロード可能です。https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/ups.html

お問い合わせ先

■オムロン電子機器カスタマサポートセンター

電話番号: 0120-77-4717
受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日、当社の休日を除く)
9:00～17:30 (12:00～13:00を除く)
FAX番号: 03-6718-3632
メールアドレス: omron.support@omron.com