

PC-98 & DOS/V対応 FAX/DATA モデム

ME3314B

Macintosh対応 FAX/DATA モデム

ME3314B-M

標準価格 各 **¥28,800** (税別)

OMRON



インターネット通信を さらに高速に

インターネットかんたん設定ソフトと
Windows95用通信ソフトが標準添付で
各種ネットワークに高速アクセスを実現。

CD-ROM

各種ソフトはCD-ROMに
入っています。



アッという間にインターネット。オッという間にパソコン通信。
**33600bpsのDATA通信を実現して、
 新登場!**

- FAX通信は14400bps、G3通信が可能な国際標準のEIAクラス1に準拠
- 標準添付の通信ソフトや、NIFTY-Serve、BIGLOBE PC-VAN、ASCII.net、ASAHIネットなど
各種BBSの加入特典と専用通信ソフト(CD-ROM)を標準添付
- ME3314Bは、インターネットソフトウェア「Internet Anywhere Lite」をバンドル済み
- ME3314BはDOS/Vタイプの標準ケーブル、ME3314B-MはMacintosh専用ケーブルを添付

インターネットが手軽に楽しめる「Internet Anywhere Lite」付き。 33600bpsでインターネットもパソコン通信もす～いすい。

Windows/98 DOS & DOS/V対応 **ME3314B**

●インターネット通信ソフト「Internet Anywhere Lite」、インターネットブラウザ「Microsoft Internet Explorer 3.0日本語版」、翻訳ソフト「コリヤ英和95 Ver.2.0体験版」を標準添付
●従来のWindows 3.1版FAX/DATA通信ソフト「OMRON信乃助.WL」に加え、新たにWindows 95版「OMRON信乃助.WL」も標準添付●「Windows 95用オムロンモデムドライバソフト」「Windows NT 3.51/3.51用オムロンモデム設定ファイル」標準添付●DOS/V用ケーブル(DSUB9ピン)およびPC-98変換コネクタ付属

Macintosh対応 **ME3314B-M**

●Macintosh版FAX/DATA通信ソフト「MacComCenter」標準添付●Apple Remote Access用CCLファイル付属●Macintosh用PPPダイヤラーMacPPP添付●Macintosh用専用ケーブル付属

■その他主な特長

●33600bps(DATA)全二重/14400bps(FAX)のFAX/DATAモデム●FAXの世界標準クラス1(EIA-578)に準拠、G3FAX送受信が可能●データ圧縮はMNPクラス5とITU-T V.42bisに準拠、エラー訂正はMNPクラス4とITU-T V.42に準拠●AA対応のNCU内蔵

■ハードウェア仕様

(下記の仕様は日本国内仕様です。国外では使用できません。)

遠回線	電話回線
通信方式	全二重(DATA)/半二重(FAX)
同期方式	誤歩同期式(非同期式)
ダイヤル形式	ダイヤルパルス(10/20pps)、トーンダイヤル切換え可能
NCU形式	AA(自動発着信)
制御コマンド	ヘイズ社ATコマンド、EIAクラス1(EIA-578)準拠
通信速度	[DATA] 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps [FAX] 14400/12000/9600/7200/4800/2400/300bps
モデム結束間速度	115.2K/57.6K/38.4K/19.2K/9600/4800/2400/1200/300bps
送信レベル	-10dBm~-15dBm (1dBmステップで設定可能)
受信レベル	-10dBm~-43dBm
エラー訂正	MNPクラス4、ITU-T V.42準拠
データ圧縮	MNPクラス5、ITU-T V.42bis準拠
モニタ機能	内蔵スピーカ、LED
動作条件	温度0~40℃、湿度25~85%(ただし結露しないこと)
最大消費電力	約8VA以下
電源電圧	AC100V±10%(スイッチング電源方式)
外形寸法・重量	130(W)×175(D)×33(H)mm、500g以下
付属品	DOS/V用DTE接続ケーブル、PC-98用変換コネクタ(ME3314Bのみ)、Macintosh用接続ケーブル(ME3314B-Mのみ)、モジュラーケーブル、各種通信ソフトウェア等添付CD-ROM、ユーザーズマニュアル、保証書、他



●モジュラーケーブルを新規に取り付ける場合、工事担当者による取り付け現場調整が必要です。詳しくは販売店および着信側のNTTにご相談ください。
●PBX、ホーン電話、ホームテレホンなどではNTT電話回線と電気的仕様が異なる場合があります。この場合は、本機はご利用いただけません。詳しくは、各メーカーまたは保守業者へお問い合わせください。
●本カタログにご記載されている名称などは、各メーカーの商標または登録商標です。
●ITU-T V.42bisの圧縮率についてはITU-T V.42bisは、最高約400%の圧縮率を持っています。
●通信中、併設電話の発着音を上けると通信が切断されます。

●本カタログ記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザー購入価格を表示したものではありません。

■添付インターネット通信ソフトウェア(ME3314B添付)

インターネットソフトウェア「Internet Anywhere Lite」のご使用環境	
●コンピュータ本体	対応パソコン(*1) 486DX(33MHz以上)を搭載するDOS/Vパソコン、PC-98シリーズパソコン
メモリ空き容量	MS-Windows 95をご使用の場合16Mバイト以上 MS-Windows 3.1をご使用の場合8Mバイト以上(推奨16Mバイト以上)
ハードディスク空き容量	30Mバイト以上
ディスプレイ	640×480ドット以上の表示が可能であること
対応OS	日本語MS-Windows 95/MS-Windows 3.1
●モデム	①オムロンME/MAシリーズ ②TA<FAST WAVE>(*2) ③ATコマンド仕様モデム(14.4Kbps以上)
●接続方式	ダイヤルアップ/IP接続(別途プロバイダとダイヤルアップ接続契約が必要です。)
●サポート	オムロン株式会社 周辺機器カスタマサポートセンター

*1: ディスプレイ解像度が、640×480ドット以上の表示可能な機種でのみ使用可能。
*2: MS-Windows 3.1ご使用の場合は非同期アクセスポイントのみサポート。

■Internet Anywhere Lite登録スロバイダ

●ASAHIネット ●ASCIIインターネット接続サービス ●BEKKOAME
●BIGLOBE ●IJ ●InfoWeb ●リムネット ●SANNET
他計52社、700以上のアクセスポイントを登録済

■添付FAX/DATA通信ソフトウェア

Windows 95/3.1版 FAX/DATA通信ソフト OMRON信乃助.WL	
[FAX通信] ●G3FAXの送受信が可能●ワープロ/表計算ソフトなどで作成した文書をそのままFAX送信が可能●受信文書の印刷機能●FAX送信予約機能●FAX電話帳機能●受信文書の拡大・縮小・回転・不要ページの削除機能 [DATA通信] ●バックグラウンドファイル転送機能●主な転送プロトコルをサポート	
使用環境	
Windows 3.1版	
対応パソコン	NEC PC-9801/9821シリーズ DOS/Vマシン(最小CPU80386 20MHz以上、推奨80486)
メモリ空き容量	4MB以上(推奨8MB)
ハードディスク空き容量	5MB以上(文書管理を行うには、大容量が望ましい)
対応OS	日本語Microsoft MS-Windows 3.1
Windows 95版	
対応パソコン	CPU80486SX33MHz以上のCPUを搭載(Designed for Windows 95の認定を受けているパソコン。あるいは日本語Microsoft Windows 95がサポートしているパソコン)
メモリ空き容量	12MB以上(推奨16MB)
ハードディスク空き容量	10MB以上(文書管理を行うには、大容量が望ましい)
対応OS	日本語Microsoft MS-Windows 95
サポート	オムロン株式会社 周辺機器カスタマサポートセンター (TEL:0558-77-4717)

■Macintosh版 FAX/DATA通信ソフトウェア MacComCenter

[FAX通信] ●G3FAXの送受信が可能●作成したオリジナル文書をそのままの状態で高品位に送信(WYSIWYG)●カバーページ(送信案内)自動添付●FAXデータリスト(電話帳機能)●FAXコントロールで通信状態を常に確認●FAXデータのグラフィックファイルフォーマットへの変換が可能 [DATA通信] ●ターミナルウィンドウのサイズ変更●主な転送プロトコルをサポート●電話データリスト(電話帳)機能	
使用環境	
対応パソコン	Apple Macintosh CPU66000以上 (PowerMacintoshは、エミュレーションモードにて動作可能)
メモリ空き容量	8MB以上(システム含む) Power Macintoshの場合は16MB以上(システム含む)
ハードディスク空き容量	4MB以上
対応OS	漢字Telk7以上
サポート	株式会社プロンプト (TEL:0425-56-8715)

■添付翻訳ソフト

コリヤ英和95 | ver.2.0体験版

■添付各種BBS通信ソフト

ME3314B用	●NIFTY Manager(Windows95専用版) ●NIFTY Manager(Windows3.1版) ●PC-VANナビゲータ ●MIX NAV ●Guilpy II ●ASATerm(Windows95専用版) ●ASATerm(Windows3.1版) ●ASCII Inet Crew(Windows95専用版) ●Hot Date ●Field
ME3314B-M用	●NIFTY Manager ●Guilpy ●ASATerm ●Field
サポート	各BBSにご相談ください。