

PC-98 & DOS/V対応 FAX/DATAカードモデム

ME3314C

Macintosh対応 FAX/DATAカードモデム

ME3314C-M

標準価格 各 ¥38,800 (税別)

OMRON



インターネット通信を さらに高速に

インターネットかんたん設定ソフトと
Windows 95用通信ソフトが標準添付で
各種ネットワークに高速アクセスを実現。



インターネットキット
かんたん設定ソフト付き

ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 3.0J)
メール、ニュースなどのインターネットツールソフト付

● 3000、6000、12000bps対応
● 専用設定ソフトが標準添付
● 4800、9600、19200bps対応
● 115200bps対応 (V.42bis)
● 115200bps対応 (V.42)

通信ソフトのインストールは簡単です！
ついで英和辞書 Ver. 2.0

FD添付
・各種ドライバソフト
・Windows 3.1版FAX/DATA通信ソフト
「OMRON信乃助、WL」

CD-ROM
各種ソフトはCD-ROMに
入っています。

FAX/DATA CARD MODEM



33600bps の高速通信を実現!!

インターネットが手軽に楽しめる「Internet Anywhere Lite」付き。 33600bpsでインターネットもパソコン通信もす～いすい。

Windows/98 DOS & DOS/V対応 ME3314C

●インターネット通信ソフト「Internet Anywhere Lite」標準添付 ●従来のWindows 3.1版FAX/ DATA通信ソフト「OMRON信乃助.WL」に加え、新たにWindows95版「OMRON信乃助.WL」も標準添付 ●「Windows95用オムロンモデムドライバソフト」「Windows NT用オムロンモデム設定ファイル」標準添付

ME3314Cの基本動作環境

動作確認済みパソコン	
●NEC	PC-9821 Ne2, Ne3, Nd, Nd2, Nf, Ns, Nx, Np, Ld, Nm, Na7, Na9, Na12, Na13, Nb7, Lt, Lt2, La7, La10, Xa12, Xa13 PC-9801 NX/C, NS/A, NL/A, Ne(*1) ThinkPad 230CS, 330CS, 340, 345CS, 360C, 360CE, 360CS, 365X, 365ED, 370C, 530CS, 560, 750CS, 755C, 760EL, 550BJ, 555BJ
●IBM	CONTURA AERO 4/25, 400C, 400CX, 410CX, 430CX
●COMPAQ	LTE Elite 4/40CX, 4/75CX LTE5000
●東芝	DynaBook SS-R590, SS-R575, SS425, SS433, SS460, SS475, GT475 Libretto 20CTA, Satellite 110, ct
●SOTEC	WinBook SC, S, 2, Quattro120
●富士通	FMV BIBLO 450, 475, 499, 575, 5100NAW, 5100NL/T FMV NoteBook 433, 450
●DEC	Digital Hinote Ultra 450, 475 Digital Hinote 450, 475, VP Digital Hinote Ultra II CTS5100, CTS5120
●Olivetti	ECHOS 20C, 24C ●エイサー 760ic ●SHARP AV1/575CD
●DELL	Latitude XPI ●日立 FLORA 1010NE/ND, 3010CT ●AT&T Glovalist 130R
●HP	HP 200LX, 100LX ●オムロン Massif II(*2)
●EPSON	Vividy VN575ST, VN513ST, VN513ET, PC486NAU, NAT, NAV
●三菱電機	AMITY SV, SVH, VC, SP apricotNOTE NS, FX, GX, SX
●akia	Tornado T512P, T510V, T513V1, T513V2
●canon	INNOVA 575S, 575ST, 575SW, 590SW, 5120STW, 590BJ, 590BJT
●日本ユニシス	Aquanta MN ●三洋電機 MBC-S710 ●松下電機 OF-11

*1:PC-9801シリーズ4機種は、NEC製PCカードサポートソフトウェア(PS98-4220-31)定価4,000円が別途必要となります。ただし、Windows 95をお使いの場合は必要ありません。
*2:Massif IIの仕様により、通信速度は5000bps程度になります。

対応OS	
●NEC 日本語MS-DOS V5.0以上	●IBM PC-DOS J5.0/V以上
●Microsoft MS-DOS 5.0/V以上	●Microsoft MS-Windows3.1、MS-Windows95

Macintosh対応 ME3314C-M

●Macintosh版FAX/ DATA通信ソフト「MacComCenter」標準添付 ●Apple Remote Access用CCLファイル付属 ●Macintosh用PPPダイヤラーMacPPP添付

ME3314C-Mの基本動作環境

動作確認済みパソコン	
	PowerBook 190, 190cs, 5300, 5300c, 5300cs, 5300ce, 540c, 520c ※540c/520cは、PowerBook 500シリーズ用PCMCIA用拡張モジュールが必要です。

対応OS	
●漢字Talk 7.1.1以上	

ハードウェア仕様

(下記の仕様は日本国内仕様です。国外では使用できません。)

適用回線	電話回線
通信方式	全二重(DATA)/半二重(FAX)
同期方式	調歩同期式(非同期式)
ダイヤル形式	ダイヤルパルス(10/20pps)、トーンダイヤル切替え可能
NCU形式	AA(自動発着信)
制御コマンド	ヘイス社ATコマンド
通信速度	[DATA] 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps [FAX] 14400/12000/9600/7200/4800/2400/300bps
モデム端末間速度	115200/57600/38400/19200/9600/4800/2400/1200/300bps
送信レベル	-9dBm~-15dBm (1dBmステップで設定可能)
受信レベル	-9dBm~-40dBm
エラー訂正	MNPクラス4/10、ITU-T V.42準拠
データ圧縮	MNPクラス5、ITU-T V.42bis準拠
FAXコマンド	EIAクラス1(EIA-578)、クラス2準拠
動作条件	温度0~45℃、湿度25~85%(ただし結露しないこと)
ホストインターフェース	PCMCIA2.0、2.1およびJEIDA4.1、4.2準拠
電源電圧	+5V (パソコンスロットより供給)
最大消費電力	約1VA
外形寸法・重量	(カード部)TYPEII準拠 約54(W)×85.6(D)×5(H)mm 約40g以下
付属品	モジュラーケーブル(ME3314C専用)、モジュラーケーブル用延長コネクタ、ユーザーズマニュアル式、FAX/ DATA通信ソフト、保証書、BBS加入特典サービス 他

●本カタログ記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザー購入価格を表示したものではありません。

添付インターネット通信ソフトウェア(ME3314C添付)

インターネットソフトウェア「Internet Anywhere Lite」のご使用環境	
●コンピュータ本体	対応パソコン(*1) 486DX(33MHz以上)を搭載するDOS/Vパソコン、PC-98シリーズパソコン
	メモリ空き容量 MS-Windows95をご使用の場合16Mバイト以上 MS-Windows3.1をご使用の場合8Mバイト以上(推奨16Mバイト以上)
	ハードディスク空き容量 17Mバイト以上
	ディスプレイ 640×480ドット以上の表示が可能であること
	対応OS 日本語MS-Windows95/MS-Windows3.1
●モデム	① オムロンME/MAシリーズ ② TA<FAST WAVE>(*2) ③ ATコマンド仕様のモデム(14.4Kbps以上)
●接続方式	ダイヤルアップIP接続(別途プロバイダとダイヤルアップ接続契約が必要です。)
●サポート	オムロン株式会社 周辺機器カスタマサポートセンター

*1:ディスプレイ解像度が、640×480ドット以上の表示可能な機種でのみ使用可能。
*2:MS-Windows3.1ご使用の場合は非同期アクセスポイントのみサポート。

Internet Anywhere Lite登録プロバイダ

●ASAHIネット ●ASCIIインターネット接続サービス ●BEKKOAME
●C&Cインターネットサービスmesh ●IJJ ●InfoWeb ●リムネット ●SANNET
他計27社、150以上のアクセスポイントを登録済

添付FAX/ DATA通信ソフトウェア

Windows 95/3.1版 FAX/ DATA通信ソフト「OMRON信乃助.WL」	
[FAX通信] ●G3FAXの送受信が可能 ●ワープロ/表計算ソフトなどで作成した文書をそのまま FAX送信が可能 ●受信文書の印刷機能 ●FAX送信予約機能 ●FAX電話帳機能 ●受信文書の拡大・縮小・回転・不要ページの削除機能 [DATA通信] ●バックグラウンドファイル転送機能 ●主な転送プロトコルをサポート	
使用環境	
Windows3.1版	
対応パソコン	NEC PC-9801/9821シリーズ DOS/Vマシン(但しCPU80386 20MHz以上、推奨80486)
メモリ空き容量	4MB以上(推奨8MB)
ハードディスク空き容量	5MB以上(文書管理を行うには、大容量が望ましい)
対応OS	日本語Microsoft MS-Windows3.1
Windows95版	
対応パソコン	CPU80486SX33MHz以上のCPUを搭載(Designed for Windows 95の認定を受けているパソコン、あるいは日本語Microsoft Windows 95がサポートしているパソコン)
メモリ空き容量	12MB以上(推奨16MB)
ハードディスク空き容量	10MB以上(文書管理を行うには、大容量が望ましい)
対応OS	日本語Microsoft MS-Windows 95
サポート	オムロン株式会社 周辺機器カスタマサポートセンター

Macintosh版 FAX/ DATA通信ソフトウェア「MacComCenter」

[FAX通信] ●G3FAXの送受信が可能 ●作成したオリジナル文書をそのままの状態での送信(WYSIWYG) ●カーページ(送信案内)自動添付 ●FAXデータリスト(電話帳機能) ●FAXコントローラで通信状態を常に確認 ●FAXデータのグラフィックファイルフォーマットへの変換が可能 [DATA通信] ●ターミナルウィンドウのサイズ変更 ●主な転送プロトコルをサポート ●電話データリスト(電話帳)機能

使用環境	
対応パソコン	Apple Macintosh CPU68030以上 (PowerMacintoshは、エミュレーションモードにて動作可能)
メモリ空き容量	8MB以上(システム含む) PowerMacintoshの場合は16MB以上(システム含む)
ハードディスク空き容量	4MB以上
対応OS	漢字Talk7以上
サポート	株式会社プロンプト (TEL0425-56-5713)

添付各種BBS通信ソフト

ME3314C用	●NIFTY-Manager ●PC-VANナビゲータ ●ASATerm ●Guippy ●ASCIInet Crew ●MIX NAV
ME3314C-M用	●NIFTY-Manager ●ASATerm ●Guippy
サポート	各BBSにご相談ください。

注意	●モジュラーケーブルを新規に取り付ける場合、工事担当者による取り付け現地調整が必要です。詳しくは販売店および最寄りのNTTにご相談ください。
	●PBX、ボタン電話、ホームテレホンなどではNTT電話回線と電氣的仕様が異なる場合があります。この場合は、本機はご使用いただけません。詳しくは、各メーカーまたは保守業者へお問い合わせください。
	●本カタログにご記載されている名称などは、各メーカーの商標または登録商標です。
	●ITU-T V.42bisの圧縮率について:ITU-T V.42bisは、最高約400%の圧縮率を持っています。通信中、併設電話の受話器を上げると通信が切断されます。