

PC-98,DOS/V,Mac対応FAX/DATAモデム

ME5614A ME5614B

OMRON

DOS/V,PC-98
Windows95/NT対応

Macintosh対応

ME5614A 標準価格 ¥19,800 (税別) | ME5614B 標準価格 ¥23,800 (税別)



ITU-T 勧告後無償アップグレード可能

スマート&コンパクトの電源内蔵タイプ!!

FAX/DATAモデム
ME5614B



コストパフォーマンスを追求したACアダプタタイプ!!

FAX/DATAモデム
ME5614A



- 通信規格はx2方式を採用
- 将来ITU-Tによる勧告が行われた場合の無償アップグレードが可能です。

●●● ソフト多数添付! ●●●

- NIFTY-Serve、BIGLOBEなどのWindows&Macintosh版各種BBSの専用通信ソフト(CD-ROM)と加入特典を標準添付
- 英語のホームページもすらすら読める英日翻訳ソフト「Logo Vista E to J Internet Plus(体験版)」も添付

オムロンならではの
安心のカスタマサポート
9:30~21:00まで受付



PC-98,DOS/V,Mac対応FAX/DATAモデム **ME5614A/ME5614B**

OMRON

インターネットホームページのダウンロードを56kbpsのハイスピードで実現。 ITU-Tによる勧告が行われた場合、無償アップグレード可能。

■主な特長

●56000bps<U.S.Robotics (現スリーコム社) 提唱のx2方式>全二重データ/14400bpsFAXのFAX/DATAモデム ●FAXの国際基準EIAクラス1に準拠、G3FAX送受信が可能 ●データ圧縮はMNPクラス5とITU-TV.42bisに準拠、エラー訂正はMNPクラス4とITU-T V.42に準拠 ●AA対応のNCU内蔵 ●「Windows95/NT4.0用オムロンモデムドライバソフト」「WindowsNT3.5/3.51用オムロンモデム設定ファイル」標準添付 ●DOS/V用ケーブル(DSUB9ピン)、Macintosh用ケーブルおよびPC-98変換コネクタ標準添付

■ハードウェア仕様 (ME5614A、ME5614B 共通)

(下記の仕様は日本国内仕様です。国外では使用できません。)

適用回線	電話回線
通信方式	全二重(DATA) 半二重(FAX)
同期方式	調歩同期式(非同期式)
ダイヤル形式	ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU形式	AA(自動発着信)
制御コマンド	ヘイズ社ATコマンド、EIAクラス1(EIA-578)準拠
通信速度	(DATA) 56000/54666/53333/52000/50666 /49333/48000/46666/45333/44000 /42666/41333/37333/33600/33333 /31200/28800/26400/24000/21600 /19200/16800/14400/12000/9600 /7200/4800/2400/1200/300bps (FAX) 14400/12000/9600/7200/4800 /2400/300bps
モデム端末間速度	115.2K/57.6K/38.4K/19.2K/9600/4800 /2400/1200/300bps
エラー訂正	MNPクラス4、ITU-T V.42準拠
データ圧縮	MNPクラス5、ITU-T V.42bis準拠
電源仕様	AC100V±10% 50/60Hz (ME5614Aは専用ACアダプタ使用)
寸法(mm)	130(W)×175(D)×33(H)
重量	500g以下
付属品	モジュラーケーブル、RS-232C接続ケーブル、 通信ソフトウェア一式、ユーザーズマニュアル一式、 保証書、ご愛用者登録カード、BBS加入特典サービス、 PC-98用変換コネクタ、Mac接続ケーブル、 ACアダプタ(ME5614Aのみ) 他



●NTT仕様の電話回線(一般家庭用電話回線)をご使用ください。
●PBX、ボタン電話、ホームテレホンなどではNTT仕様の電話回線と電気的条件が異なります。本商品をこれらの回線に直接接続すると故障の原因となることがあります。接続する前に電話装置メーカーまたは保守業者にご相談ください。

●本カタログ記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザー購入価格を表示したものではありません。

■添付ソフト

【Windows95版】

- Microsoft Internet Explorer
- IBMネットパスポート ●IBM News Ticker95
- Logo Vista E to J Internet Plus(体験版) ●NIFTY-Manager
- PC-VANナビゲーター ●GuippyⅡ ●フィールド
- 各種ドライバ… Windows95/NT4.0用オムロンモデムドライバソフト
WindowsNT3.5/3.51用オムロンモデム設定ファイル
NetWare Connect用モデムドライバソフト
CC mail mobile用モデムドライバソフト
Lotus Notes用モデムドライバソフト

【Macintosh版】

- Microsoft Internet Explorer for Macintosh
- NIFTY-Manager for Macintosh ●Guippy for Macintosh
- フィールド for Macintosh ●MacPPP
- Apple Remote Access用CCLファイル(OS7.6共用)

【DOS版】

- WTERMスーパーバージョン

※56000bpsの通信速度は、x2に対応したプロバイダから受信する時の最高速度です。プロバイダへの送信は、33600bpsまでとなります。
※56000bps対応モデム同士での通信速度は33600bpsです。
※回線状況によっては、56000bpsで接続できないことがあります。
※x2は、U.S.Robotics (現スリーコム社) の登録商標です。
※x2方式は、U.S.Robotics (現スリーコム社) の提唱する通信規格です。
※将来ITU-Tによる勧告が行われた場合の無償アップグレードが可能です。
※本カタログに記載されている名称などは、各メーカーの商標または登録商標です。

■標準価格 (表示価格には消費税は含まれておりません。)

形式	標準価格
ME5614A	19,800円
ME5614B	23,800円