



## 仕 様 書

品 名 変換アダプタケーブル

型式名 BUC27

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

IoT ソリューション事業本部



| 品名<br>変換アダプタケーブル   | 型式<br>BUC27 |         |
|--|-------------|---------|
| 用途   |             |         |
| 添付図面   |             |         |
| ・なし  |             |         |
| 特記事項   |             |         |
| <p>■本製品は、日本国内専用品です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本国外の電源には対応しておらず、日本国外での使用は故障、火災の原因となることがあります。また、日本国外の法規制には対応しておりません。</li> <li>・日本国外への輸出および日本国外での使用は、お客様の判断と責任の下で行われるものとし、弊社は一切の責任を負いません。</li> <li>・お客様の判断により本製品を輸出(個人による携行を含む)される場合は、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。</li> </ul> |             |         |
| 無償保証期間<br>なし。  |             |         |
| 仕様書変更経歴  |             |         |
| 仕様書の記載内容が変更された場合には、改正符号(アルファベット)を記入し、仕様書番号の末尾に改正符号と同じ符号をつけて処理しております。なお本仕様書の記載内容に影響を与えない範囲での変更を行うことがありますので、予めご了承下さい。  |             |         |
| 符号   | 年 月 日       | 改 正 内 容 |
| A  | 2009・12・22  | 新規作成    |
|  |             |         |
|  |             |         |
|  |             |         |
|  |             |         |
|  |             |         |
|  |             |         |

目次

|          |   |
|----------|---|
| 1. 製品の用途 | 4 |
| 2. 仕様    | 4 |
| 3. 外形図   | 4 |

## 1. 製品の用途

本製品は、無停電電源装置のオプション品です。旧製品 (BU606 II / BU1006 II / BU606F / BU1006F)、接点信号入出力カード (SC05) の通信コネクタのピン配置と互換性を保つための変換ケーブルです。接点信号用オプションケーブル (BUC10) とセットで使用します。

\*型式名: BUC27

## 2. 仕様

### 2-1. ケーブル仕様

| 項目         | 仕様・機能  | 規格／備考    |
|------------|--|----------|
| コネクタ形状     | UPS 側: D-sub 9pin オス<br>BUC10 側: D-sub 9pin メス | インチネジ    |
| ケーブル長 [mm] | 110  | 公差 ±10mm |
| ケーブル仕様     | AWG24 多芯ケーブル                                   | シールドタイプ  |

### 2-2. 梱包仕様

| 項目        | 仕様・機能         | 規格／備考 |
|-----------|---------------|-------|
| 包装形態      | 透明ポリ袋、ホッチキス止め |       |
| 付属品       | なし            |       |
| 梱包質量 [kg] | 0.1           |       |

## 3. 外形図

ご注意) 下図内の寸法はご参考用です。製品の寸法を保証するものではありません。

