

オムロンのUPSなら 様々なニーズに対応できます！

⇒半屋外や環境の厳しい場所で使用したい

おすすめUPS

BU100RE
BU60RE

おすすめ
POINT

常時インバータ
給電方式

-10~55℃
対応

接点信号
対応

BU100RE : 1000VA/800W
BU60RE : 600VA/480W

幅広い温度に対応したUPS。期待寿命8年の超長寿命バッテリー搭載なので、常時、人がいない半屋外などでの使用にも安心して設置可能。万一の故障が発生した場合でも電力供給をとめない無停止バイパス機能装備。



⇒遠隔地に設置で長時間電源供給が必要

おすすめUPS

BU150R

おすすめ
POINT

常時インバータ
給電方式

増設バッテリー
6台設置可能

接点信号
対応

BU150R : 1500VA/1200W

増設バッテリーを6台まで設置可能で、長時間バックアップが可能。一定時間、機器の継続稼働ができる他、電源トラブル発生時に機器のある遠隔地へ保守員が駆け付けるまで電源供給を続けます。



⇒限られたスペースに設置したい

おすすめUPS

BA100T
BA75T

おすすめ
POINT

常時インバータ給電方式

コンパクト設計

入出力端子台接続

BA100T : 1000VA/800W BA75T : 750VA/600W

コンパクトな常時インバータ給電方式UPS。「スペースが狭くてUPSを設置する場所がない」「組込みに最適な小型の常時インバータUPSが欲しい」といったご要望にお応えします。



⇒200V環境でUPSを使用したい

おすすめUPS

BU-2SW
BU-2RWL

タワー型、ラックマウント型で豊富なラインアップ。タワー型はバッテリー増設も可能。

**おすすめ
POINT**

常時インバータ給電方式

200V仕様

BU3002SW : 3000VA/2100W
BU1002SW : 1000VA/700W
BU5002RWL : 5000VA/3500W
BU3002RWL : 3000VA/2100W
BU2002RWL : 2000VA/1400W
BU1002RW : 1000VA/800W



⇒オフィスのPCに最適なUPSが欲しい

おすすめUPS

BY50S
BY35S

PCにも安心して使用できる正弦波出力タイプ。小型/軽量なのでPCの隣に設置しても邪魔になりません。また、シャットダウンソフトを標準添付しているため、追加の費用も発生しません。

**おすすめ
POINT**

常時商用給電方式

小型/軽量/正弦波出力

BY50S : 500VA/300W
BY35S : 350VA/210W



- ・ 接続機器の保証期間にUPSの保証期間も合わせたい
- ・ 支払を導入時に一括で処理したい

無償保証期間延長サービスパック付UPS (最長7年)

- 「UPS本体」と「無償保証期間延長サービス」がパックになった商品です。
 - 4年/5年/6年/7年パック商品をご用意しております。
- ※一部対象外の型式もございます。

お問い合わせ先
オムロン株式会社 電子機器統轄事業部 UPS事業部
TEL : 03-6718-3644

最新の製品情報はインターネットホームページで提供しています。

<http://www.omron.co.jp/ese/ups/>

■カタログのご請求

【ホームページ】▶【サポート/サービス】▶【ダウンロード】▶【資料請求】からお申込みいただけます。

■商品に関するお問い合わせ

電子機器カスタマサポートセンター

0120-77-4717 TEL : 03-5781-3930 FAX : 03-6718-3632

(通話料無料・携帯/PHSからもOK) メールアドレス omron_support@omron.co.jp

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~17:30 (12:00~13:00を除く)

※祝祭日、当社の休日を除きます。

●ご用命・お問い合わせ