



## 仕様書

品名 取付金具

型式名 BXP50F

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

IoT ソリューション事業本部



品名 取付金具	形式 BXP50F	
用途		
添付図面		
・なし		
特記事項		
<p>■本製品は、日本国内専用品です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本国外の電源には対応しておらず、日本国外での使用は故障、火災の原因となることがあります。また、日本国外の法規制には対応しておりません。</li> <li>・日本国外への輸出および日本国外での使用は、お客様の判断と責任の下で行われるものとし、弊社は一切の責任を負いません。</li> <li>・お客様の判断により本製品を輸出(個人による携行を含む)される場合は、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。</li> </ul> <p>■本製品は、BX35F/BX50F/BX50FW 専用の金具です。</p> <p>それ以外の無停電電源装置と組み合わせて使用したり、本来の使用目的以外に使用したりしないで下さい。またご使用に当たり、「安全上のご注意」の内容を厳守ください。</p> <p>不正使用により発生した万一の事故、損害等のあらゆる責務に対し、当社は一切の責任を負いません。</p>		
無償保証期間		
仕様書変更経歴		
仕様書の記載内容が変更された場合には、改正符号(アルファベット)を記入し、仕様書番号の末尾に改正符号と同じ符号をつけて処理しております。なお本仕様書の記載内容に影響を与えない範囲での変更を行うことがありますので、予めご了承下さい。		
符号	年 月 日	改 正 内 容
A	2005・03・10	新規作成
B	2009・04・01	組織名称変更・誤記訂正

## 1. 設置方法

## 1 取り付け場所と設置方法を決める


## 2 準備

- ・用意するもの  
無停電電源装置 BX35F/BX50F/BX50FW  
取付金具 BXP50F  
固定場所の壁面材質に適したネジを4本ご用意ください。  
(木の壁面に取り付けの場合は付属のネジをご利用いただけます。)
- ・電源コードを延長して接続される場合は、8A以上(BX35F)、もしくは12A以上(BX50F, BX50FW)の電流容量のものをご使用ください。


## 3 取り付け位置・方向を決める

## 取り付け方

- ・取り付け方向は必ず下記の指定方向にしてください。  
指定以外の方向では使用しないでください。  
(バッテリーの液漏れ対策が施してありますが、指定以外の方向で設置されますと効果がありません)




下図の方向では取り付けをおこなわないでください。



(電源スイッチ側を下) (正面パネルを上) (正面パネルを下)

## 取り付け位置


放熱、電源コードの取り回し等のために、無停電電源装置(UPS)の周囲には右図に示すようなスペースが必要です。



# 4 無停電電源装置(UPS)を固定する


## 4-1. 取付金具を無停電電源装置(UPS)の上面に取り付ける場合

下図のとおり、取付金具の爪が無停電電源装置(UPS)の深い溝の部分に合う位置を決め、4本のネジで確実に固定してください。



#### 4-2. 取付金具を無停電電源装置(UPS)の底面に取り付ける場合

下図のとおり、取付金具が無停電電源装置(UPS)の裏面にあるゴム足の上になる位置で、かつ取付金具の爪が無停電電源装置(UPS)の溝に合う位置を決め、4本のネジで確実に固定してください。




### ⚠ 注意

必ず取付金具の爪が無停電電源装置(UPS)の溝の部分に入っていることを確認すること。

- 取付金具の爪が溝の部分に入っていないと、無停電電源装置(UPS)が外れ落下して危険です。

## 2. 外形図



(単位:mm/公差±0.5mm)

## 3. 同梱品

① 取付金具	2 個
② 取付用木ネジ	4個
③ 取扱説明書	1枚

## 4. 安全上のご注意



## 注 意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。



：禁止(してはいけないこと)を示します。例えばは分解禁止を意味しています。



：強制(必ずしなければならないこと)を示します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 注意

## 指定外の方向で設置しないこと。

- 落下するとけがをすることがあります。
- 指定方向以外で設置されると、万一バッテリーが液漏れしたときの保護ができません。



## 取付金具の固定場所は、無停電電源装置(UPS)の重さに十分耐えられるネジ止め強度を確保できる場所を選んで取り付けること。

## 固定場所の壁面材質に適したネジの種類、固定方法を使用してください。

- 無停電電源装置BX35F/BX50F/BX50FWと壁掛け取付金具とで約5.3kgの重さがあります。さらに、機器を接続するとその電源コードの重さ、引っ張り力などが加わります。



## 固定場所の壁面材質に適したネジを使用し、重さに耐えられるよう確実に固定すること。

- 取り付ける壁面の材質、厚さなどを確認し、木材の場合は付属の木ネジを使用してください。壁面がベニヤ、石膏ボード、コンクリート、金属などの場合は、その材質に適した専用のネジを使用してください。



## 取付金具は無停電電源装置(UPS) 1台あたり必ず2本を使用すること。

- 無停電電源装置(UPS)と接続機器の電源コードの重さ、引っ張り力などが加わります。安全のため必ず取付金具2本を使用して壁面に固定してください。

