■バックアップ時間の目安■

※周囲温度25℃・バッテリ初期状態の場合。本バックアップ時間はあくまでも参考値となります。バッテリの寿命および外部環境（温度など）によって変わります。

●常時インバータ給電方式　（BU/BAシリーズ）

時間単位：（分）

型式／負荷容量	20W	50W	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W	1300W	1400W	1500W	1600W	1700W	1800W	1900W	2000W	2100W	2200W	2300W	2400W	2500W	2600W	2700W	2800W	2900W	3000W	3100W	3200W	3300W	3400W	3500W	3600W	3700W	3800W	3900W	4000W	4100W	4200W	4300W	4400W	4500W
BU5002R	2030	798	394	194	128	95	76	63	54	47	42	37	33	30	28	25	24	22	21	19	18	17	16	15	14	13	12.8	12.2	11.6	11.2	10.8	10.4	10.1	9.8	9.3	8.8	8.3	7.9	7.6	7.2	6.9	6.6	6.3	5.9	5.6*1	5.3*1	5*1
BU5002R+BUM5002R×1	18480	6040	2592	1112	678	477	363	291	241	204	177	156	138	124	113	103	95	87	81	76	71	67	63	59	56	53	51	48	46	44	42	40	39	37	36	35	33	32	31	30	29	28	27	26	25*1	24*1	24*1
BU5002R+BUM5002R×2	30247	10006	4334	1877	1150	813	621	498	413	352	305	268	239	215	195	179	164	152	141	132	123	116	109	103	98	93	88	84	81	77	74	71	68	66	63	61	59	57	55	53	52	50	49	47	46*1	45*1	43*1
BU5002R+BUM5002R×3	99175	28215	10902	4212	2415	1627	1198	933	755	628	535	463	406	360	323	291	265	243	223	206	191	178	167	156	147	139	131	124	118	112	107	102	98	93	90	86	84	81	79	77	76	74	72	70	69*1	67*1	66*1
BU3002R	1169	439	209	100	64	47	37	31	26	23	20	17	14	13	12.8	11.9	10.6	9.5	8.6	7.9	7.2	6.6	6	5.5	5.2	4.9	4.7	4.6	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU3002R+BUM3002R×1	4903	1771	820	379	242	175	137	112	94	81	71	63	57	51	47	43	40	37	35	33	31	29	27	26	24	22	21	20	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU3002R+BUM3002R×2	9204	3287	1509	692	439	317	247	201	169	145	127	113	102	92	84	77	72	66	62	58	55	52	49	46	43	40	38	36	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU3002R+BUM3002R×3	11605	4293	2023	953	614	449	352	289	244	211	186	166	149	136	125	115	107	99	93	87	82	78	73	69	65	62	58	55	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU3002RH	1169	439	209	100	64	47	37	31	26	23	20	17	14	13	12.8	11.9	10.6	9.5	8.6	7.9	7.2	6.6	6	5.5	5.2	4.9	4.7	4.6	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU3002RH+BUM3002R×1	4903	1771	820	379	242	175	137	112	94	81	71	63	57	51	47	43	40	37	35	33	31	29	27	26	24	22	21	20	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU3002RH+BUM3002R×2	9204	3287	1509	692	439	317	247	201	169	145	127	113	102	92	84	77	72	66	62	58	55	52	49	46	43	40	38	36	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU3002RH+BUM3002R×3	11605	4293	2023	953	614	449	352	289	244	211	186	166	149	136	125	115	107	99	93	87	82	78	73	69	65	62	58	55	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU3002SW	360	250	170	92	58	46	36	30	24	20	17	15	13.3	12	11	10	9	8	7.5	7	6.2	5.5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU3002SW+BUM300S×1	1030	920	570	340	220	175	139	115	97	85	72	62	55	49	46	43	40	37	34	31	28.3	26	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU1002SW	180	120	60	35	20	15	10	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU1002SW+BUM100S×1	720	420	240	120	80	60	48	40	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU100RE	150	110	72	32	20	15	11	8.5	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU100RE+BUM100RE×1	680	470	280	137	86	62	46	36	29	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU100RE+BUM100RE×2	1210	840	480	240	160	115	89	72	58	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU100RE+BUM100RE×3	1740	1190	720	370	250	178	136	110	89	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU60RE	115	75	42	19	12	8	6(480W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU300RW	320	220	150	80	52	40	31	26	21	18	16	14	12	11	10	9	8	7	6.5	6	5.6	5.3*1	4.9*1	4.6*1	4.3*1	4*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU300RW+BUM300R×1	900	800	500	240	200	150	120	100	85	75	63	55	49	44	39	35	32	30	28	26	24	23*1	21*1	20*1	19*1	18*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU200RW	320	220	150	80	52	40	31	26	21	18	16*2	14*2	12*2	11*2	10*2	9*2	8*2	7*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU200RW+BUM300R×1	900	800	500	240	200	150	120	100	85	75	63*2	55*2	49*2	44*2	39*2	35*2	32*2	30*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU100RW	250	150	85	36	23	18	13	10	8.3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU100RW+BUM100R	860	520	320	170	100	75	56	44	36	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU75RW	250	150	85	36	23	18	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU75RW+BUM100R	860	520	320	170	100	75	56	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150R	460	241	126	65	41	29	22	18	15	13	10	8	7.2*2	6.5*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150R+BUM150RA×1	1660	750	438	235	153	107	82.7	67	55	47	41	36	32*2	29*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150R+BUM150RA×2	2250	1100	700	380	260	186	149	125	104	90	77	68	62*2	58*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150R+BUM150RA×3	3550	1680	1050	575	370	273	213	175	150	132	114	100	90*2	82*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150R+BUM150RA×4	4500	2500	1300	720	482	354	282	235	195	167	146	130	118*2	108*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150R+BUM150RA×5	5550	3200	1580	850	580	425	341	285	235	200	178	160	144*2	132*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150R+BUM150RA×6	6500	3700	1680	1030	710	517	413	345	287	245	214	190	172*2	158*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150SW	210	150	70	37	23	17	12	10	8.3	7	5.3	4.2*2	4(1050W)*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150SW+BUM150S×1	740	440	260	140	90	65	51	43	34	28	24	21*2	20(1050W)*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU100SW	180	120	60	35	20	15	10	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU100SW+BUM100S×1	720	420	240	120	80	60	48	40	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU75SW	120	75	40	20	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU50SW	120	75	40	20	12	8(350W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU100RS	200	109	56	23	14	9	7.2	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA100R	200	109	56	23	14	9	7.2	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA100T	200	109	56	23	14	9	7.2	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA75T	200	109	56	23	14	9	7.2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

●ラインインタラクティブ方式　（BL/BNシリーズ）

時間単位：（分）

型式／負荷容量	20W	50W	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W	1300W	1400W	1500W	1600W	1700W	1800W	1900W	2000W	2100W	2200W	2300W	2400W	2500W	2600W	2700W
BL100T	160	90	54	30	20	15	12	10	7.5	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BL75T	120	68	40	21	15	10.5	8	6.4	5 (680W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BL50T	80	45	26	14	10.5	7	6 (450W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN300RA	600	300	170	95	61	44	34	27	23	19	17	15	13	11	10	9	8	7	6.5	6	5.5	5	4.8	4.6	4.4	4	3.6	-	-
BN300RA+BNM300RA×1	1355	791	480	322	238	172	133	108	89	76	66	57	51	45	41	37	34	32	29	27	25	24	22	21	20	19	18	-	-
BN300RA+BNM300RA×2	2541	1482	900	606	415	324	251	203	169	143	124	108	96	86	78	71	65	60	55	52	48	45	42	40	38	36	34	-	-
BN300RA+BNM300RA×3	3875	2261	1373	926	625	452	381	308	256	217	188	164	146	130	118	107	98	91	84	78	73	69	65	61	57	54	51	-	-
BN300RA+BNM300RA×4	5273	3076	1868	1254	835	604	520	420	349	296	256	224	199	178	161	147	135	124	115	107	100	94	88	83	78	74	70	-	-
BN150RA	480	215	133	62	39	27	20	17	14	11	9	8	7	6	5.5(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN150RA+BNM150RA×1	1106	648	438	242	151	106	80	64	53	45	39	34	30	27	25(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN150RA+BNM150RA×2	2074	1214	700	422	285	201	151	120	99	84	73	64	57	50	48(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN150RA+BNM150RA×3	3163	1852	1138	636	397	304	230	183	151	128	111	98	86	77	73(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN150RA+BNM150RA×4	4303	2519	1394	850	531	415	314	249	206	175	152	133	118	105	100(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN75R	250	100	55	24	15.5	10.5	7.6	5.8	4(680W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN300T	900	460	250	125	81.5	57	44	36	29.6	25	21	18	15.8	14	12.4	11	10.2	9.5	8.7	8	7.5	7	6.6	6.2	5.8	5.4*1	5.1*1	4.8*1	4.5*1
BN220T	900	460	250	125	81.5	57	44	36	29.6	25	21	18	15.8	14	12.4	11	10.2	9.5	8.7	8	7.4	7(1980W)	-	-	-	-	-	-	-
BN150T	480	215	120	56	35	25	19	16	13	11	9.3	8	7	6.2*2	5*2	4.5(1350W)*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN100T	480	215	120	56	35	25	19	16	13	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN75T	250	110	55	24	15.5	10.5	7.6	5.8	4(680W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN50T	250	110	55	24	15.5	10.5	8.5(450W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

●常時商用給電方式　（BV/BW/BY/BX/BZシリーズ）

時間単位：（分）

型式／負荷容量	20W	50W	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W
BV100REM	118	56	29	14.5	9.5	7.9	6.1	4.7	3.8	3.6(730W)
BV100REM+BVM100X×1	451	246	136	71	48	35	28	23	19	18(730W)
BV100REM+BVM100X×2	766	423	234	123	82	61	48	39	33	32(730W)
BV100REM+BVM100X×3	1080	600	332	174	117	86	68	56	47	45(730W)
BV100REX	118	56	29	14.5	9.5	7.9	6.1	4.7	3.8	3.6(730W)
BV100REX+BVM100X×1	451	246	136	71	48	35	28	23	19	18(730W)
BV100REX+BVM100X×2	766	423	234	123	82	61	48	39	33	32(730W)
BV100REX+BVM100X×3	1080	600	332	174	117	86	68	56	47	45(730W)
BV55REM	120	56	29	14.5	9.5	8.5(330W)	-	-	-	-
BV55REX	120	56	29	14.5	9.5	8.5(330W)	-	-	-	-
BW120T	220	100	50	20	13	8	5	4.5	4.2	3.6(730W)
BW100T	220	100	50	20	13	8	5	4.5	4.3(610W)	-
BW55T	105	50	22	8	4.5	3.6(340W)	-	-	-	-
BW40T	105	50	22	8	5.4(250W)	-	-	-	-	-
BY75SW	180	70	30	12	7	5.5	5(450W)	-	-	-
BY50FW	80	35	14	5.5	3.5	-	-	-	-	-
BY120S	300	130	63	27	17.5	11	7.5	5.5	4.2	4(720W)
BY80S	170	100	40	15	9	6	4	-	-	-
BY50S	90	40	15	6.5	3.5	-	-	-	-	-
BY35S	90	40	15	6.5	6(210W)	-	-	-	-	-
BX75SW	200	110	50	19	9	6	5(450W)	-	-	-
BX50FW	120	48	20	6	3.5	-	-	-	-	-
BX50F	120	48	20	6	3.5	-	-	-	-	-
BX35F	120	48	20	6	5(210W)	-	-	-	-	-
BZ50LT2*3	90	42	19	6	3	-	-	-	-	-
BZ35LT2*3	90	42	19	6	5(210W)	-	-	-	-	-

*1 端子台入力時

*2 プラグ交換時

*3 最大バックアップ時間の制限があります。92分以上のバックアップはできません。

■バックアップ時間の目安（生産終了機種）■

※周囲温度20℃・バッテリ初期状態の場合。本バックアップ時間はあくまでも参考値となります。バッテリの寿命および外部環境（温度など）によって変わります。

●常時インバータ給電方式

時間単位：（分）

型式／負荷容量	20W	50W	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W	1300W	1400W	1500W	1600W	1700W	1800W	1900W	2000W	2100W	2200W	2300W	2400W	2500W	2600W	2700W	2800W	2900W	3000W	3100W	3200W	3300W	3400W	3500W
BU5002RWL	660	480	320	200	140	106	83	68	57	50	44	39	34	31	27.7	25	23	21	19	18	17	16	15	14	13	12	11.3	10.6	10	9.3	8.6	8	7.6	7.3	7	6	5
BU3002RWL	450	260	165	93	63	45	34.0	28	22	19	16	15	13	11	10	9	8.2	7.5	6.7	6	5.6	5.2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU2002RWL	360	190	110	60	39	27	20	16	13	12	10.6	9.5	8	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU1002RW	140	80	48	24	15	11	8	6	4.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

●ラインインタラクティブ方式

時間単位：（分）

型式／負荷容量	20W	50W	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W	1300W	1400W	1500W	1600W	1700W	1800W	1900W	2000W	2100W	2200W	2300W	2400W	2500W	2600W	2700W
BN300R	600	300	170	90	55	40	31	26	21.4	18	15.2	13	11.5	10.2	9.1	8.2	7.2	6.4	5.6	5	4.7	4.5	3.8	3.2	2.7	2.6*1	2.6*1	2.5*1	2.5*1
BN150R	480	215	120	56	35	25	19.6	16	13	11	9.3	8	7	6.2*2	5*2	4.5(1350W)*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN150XR	220	130	70	37	20	15	11.3	9	6.9	5.5	4.6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-