

年度末、新年度のために UPSを万全な状態にしておきませんか！


バッテリーには寿命があります。→ ご使用状況により交換が必要です。

バッテリーユニットに使用しているシール鉛バッテリーには寿命があります。定期的に点検してください（点検の方法は取扱説明書をご覧ください）。**バッテリーの寿命が来る前の対応が大切です。**

バッテリー劣化の点検方法「バッテリーテスト」

バッテリーテストは、とても簡単！これでバッテリーの状態を確認することができます。

【操作方法】本機の「ブザー停止/テスト」スイッチを10秒以上押します。
ブザーが「ピピッ」（断続音）から「ピー」（連続音）に変わったらスイッチを離してください。



バッテリーテストの結果「状態表示」が点滅表示/バッテリー交換ランプが点滅したり、ブザーが鳴動した場合は、取扱説明書をご確認の上、対処方法にしたがって処置を行ってください。

※機種により操作方法が若干異なりますので、詳しくは取扱説明書またはホームページをご参照ください。


↓ **バッテリー劣化と判定されたら...** ↓

バッテリー劣化1回目なら バッテリー交換

過去にバッテリー交換をしていなければ、交換バッテリーユニットをご購入いただき、バッテリーを交換してください。

バッテリー交換ならUPS本体購入より断然安く購入できます。UPSやシステムを停止させる必要もないので、ご購入後ユーザー様にて簡単に交換作業が行えます。

※ご購入後3年以内なら、バッテリー無償提供サービスにてバッテリーの交換が可能です。（ご愛用者登録が必要）



バッテリー劣化2回目なら UPS本体買い替え

過去にバッテリー交換をしていれば、UPS本体の買い替えをお勧めいたします。

過去にバッテリー交換されているということは、既に長年UPSをお使いということ。シャットダウンソフトの対応OSや、UPSの新しい便利な機能など、変更点も多々あります。最新のUPSで最先端の電源トラブル対策を！



↓ **古いUPSやバッテリーは...** ↓

UPSリプレイスサービス

<http://www.omron.co.jp/ese/ups/support/replace.html>


ご不要になったオムロン製UPS、交換バッテリー、他社製UPSを無料で
お引き取りいたします！

買い替え時に、古いUPSやバッテリーの処分で困りません！（送料はお客様負担）



バッテリー交換も進歩しています！

バッテリー交換が更に簡単になりました！



・バッテリーを差し込むだけ
コネクタ接続作業が不要
(BW120T/BW100Tのみ)

- ・工具無しでバッテリー交換が可能
- ・ホットスワップ対応



NEW



BW120T/BW100T

BW55T/BW40T

UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
小型/軽量/常時商用
正弦波出力UPS！

BW120T メーカー希望小売価格
¥57,200 (税抜価格)

出力容量 1200VA 730W	出力コンセント数 4	バックアップ時間 3.6分	バッテリー交換可 ホット スワップ	自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード	USB	接点信号 ※	長寿命バッテリー 5年
------------------------	---------------	------------------	-------------------------	------------------------------	-----	-----------	-------------------------

BW100T メーカー希望小売価格
¥47,800 (税抜価格)

出力容量 1000VA 610W	出力コンセント数 4	バックアップ時間 4.3分	バッテリー交換可 ホット スワップ	自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード	USB	接点信号 ※	長寿命バッテリー 5年
------------------------	---------------	------------------	-------------------------	------------------------------	-----	-----------	-------------------------

BW55T メーカー希望小売価格
¥28,800 (税抜価格)

出力容量 550VA 340W	出力コンセント数 4	バックアップ時間 3.6分	バッテリー交換可 ホット スワップ	自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード	USB	接点信号 ※	長寿命バッテリー 5年
-----------------------	---------------	------------------	-------------------------	------------------------------	-----	-----------	-------------------------

BW40T メーカー希望小売価格
¥24,000 (税抜価格)

出力容量 400VA 250W	出力コンセント数 4	バックアップ時間 5.4分	バッテリー交換可 ホット スワップ	自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード	USB	接点信号 ※	長寿命バッテリー 5年
-----------------------	---------------	------------------	-------------------------	------------------------------	-----	-----------	-------------------------

※USBと接点信号の同時使用はできません。

お問い合わせ先
オムロン株式会社 電子機器統轄事業部 UPS事業部
TEL : 03-6718-3644

最新の製品情報はインターネットホームページで提供しています。

<http://www.omron.co.jp/ese/ups/>

■カタログのご請求

【ホームページ】▶【サポート/サービス】▶【ダウンロード】▶【資料請求】から
お申込みいただけます。

■商品に関するお問い合わせ

電子機器カスタマサポートセンター

☎ 0120-77-4717 TEL : 03-5781-3930 FAX : 03-6718-3632

(通話料無料・携帯/PHSからもOK) メールアドレス omron_support@omron.co.jp

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30 (12:00～13:00を除く)

※祝祭日、当社の休日を除きます。

●ご用命・お問い合わせ