

200V UPS BU3002RH (端子台タイプ) が 無償保証延長サービスに対応!



BU3002RH

お客様からのご要望にお応えし、オムロンUPS BU3002RH (200V/端子台タイプ) が「無償保証延長サービス」に対応いたしました!

昨今、保守・運用に関わる修理費用、交換バッテリーパックなどランニングコストの予算計上が困難なケースが増えています。また、リース契約の案件も増加傾向にあります。

そこで、ランニングコストをインシャルコストで処理したり、保証期間を他のリース機器と揃える事ができる「無償保証延長サービス」に対応いたしました。是非、導入をご検討ください。

リース案件に

ランニングコスト不要

| 無償保証サービス4年パック | |
|---------------|-------------------------|
| 型式 | メーカー希望小売価格 |
| BU3002RHG4 | ¥614,680 (税抜価格¥558,800) |
| 無償保証サービス5年パック | |
| 型式 | メーカー希望小売価格 |
| BU3002RHG5 | ¥743,270 (税抜価格¥675,700) |
| 無償保証サービス6年パック | |
| 型式 | メーカー希望小売価格 |
| BU3002RHG6 | ¥830,500 (税抜価格¥755,000) |
| 無償保証サービス7年パック | |
| 型式 | メーカー希望小売価格 |
| BU3002RHG7 | ¥924,330 (税抜価格¥840,300) |
| 単年延長 | |
| 型式 | メーカー希望小売価格 |
| BUH8D | ¥125,290 (税抜価格¥113,900) |

200V UPS BU-2Rシリーズは長時間バックアップが可能

バッテリーの増設が可能

増設用のバッテリーユニットを3台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。

長時間バックアップが必要な事例

- 無人環境や遠隔地にUPSを設置
保守員が駆けつけるまで電源供給を維持させる必要がある。
- 災害時の非常用電源
災害発生時に、システムや製造ラインを一定時間稼働させる必要がある。
- 仮想化環境でのサーババックアップ
仮想化環境ではサーバの高性能化にともない、シャットダウン時間が長くなり、その間の電源供給を必要がある。



バックアップ時間の目安

| 負荷(W) | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
|---------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BU5002R | 76 | 54 | 42 | 37 | 24 | 17 | 12.8 | 10.4 | 8.3 | 6.6 | 5 |
| BU5002R + 増設バッテリー1台 | 363 | 241 | 177 | 156 | 95 | 67 | 51 | 40 | 33 | 28 | 24 |
| BU5002R + 増設バッテリー2台 | 621 | 413 | 305 | 268 | 164 | 116 | 88 | 71 | 59 | 50 | 43 |
| BU5002R + 増設バッテリー3台 | 1198 | 755 | 535 | 463 | 265 | 178 | 131 | 102 | 84 | 74 | 66 |

単位:分

| 負荷(W) | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| BU3002R/BU3002RH | 37 | 26 | 20 | 17 | 10.6 | 6.6 | 4.7 | 4.5 |
| BU3002R/BU3002RH + 増設バッテリー1台 | 137 | 94 | 71 | 63 | 40 | 29 | 21 | 19 |
| BU3002R/BU3002RH + 増設バッテリー2台 | 247 | 169 | 127 | 113 | 72 | 52 | 38 | 34 |
| BU3002R/BU3002RH + 増設バッテリー3台 | 352 | 244 | 186 | 166 | 107 | 78 | 58 | 53 |

オムロン200V UPS BU2Rシリーズ



BU5002R



BU3002R/BU3002RH

200V仕様

BU5002R

メーカー希望小売価格¥956,230 (税抜価格¥869,300)

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| UL1778 認証品 | 正弦波出力 (バックアップ時) | UPS本体 3年保証 | バッテリー 3年間 無償提供 | オンサイト保守 サービスパック 無償保証延長 サービスパック |
| 定格入力電圧 AC200 ~240V | 出力容量 5000VA 4500W | 出力コンセント数 2 端子台 | バックアップ時間 5分 | バッテリー交換可 ホット スワップ |
| | | | 自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード | RS-232C |
| | | | 接点信号 ネットワーク | 長寿命バッテリー 5年 |
| | | | | バッテリー 増設可能 |
| | | | | 非家庭用 コンセント型 |

(オンサイト保守サービスはBU3002RH除く)

BU3002R コンセントタイプ

メーカー希望小売価格¥512,160 (税抜価格¥465,600)

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---|
| UL1778 認証品 | 正弦波出力 (バックアップ時) | UPS本体 3年保証 | バッテリー 3年間 無償提供 | オンサイト保守 サービスパック 無償保証延長 サービスパック |
| 定格入力電圧 AC200 ~240V | 出力容量 3000VA 2700W | 出力コンセント数 10 | バックアップ時間 4.5分 | バッテリー交換可 ホット スワップ |
| | | | 自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード | RS-232C |
| | | | 接点信号 ネットワーク | 長寿命バッテリー 5年 |
| | | | | バッテリー 増設可能 |
| | | | | 非家庭用 コンセント型 |

BU3002RH 端子台タイプ

メーカー希望小売価格¥548,350 (税抜価格¥498,500)

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| UL1778 認証品 | 正弦波出力 (バックアップ時) | UPS本体 3年保証 | バッテリー 3年間 無償提供 | オンサイト保守 サービスパック 無償保証延長 サービスパック |
| 定格入力電圧 AC200 ~240V | 出力容量 3000VA 2700W | 出力コンセント数 端子台 | バックアップ時間 4.5分 | バッテリー交換可 ホット スワップ |
| | | | 自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード | RS-232C |
| | | | 接点信号 ネットワーク | 長寿命バッテリー 5年 |
| | | | | バッテリー 増設可能 |
| | | | | 端子台型 AC入力 |

●ネットワークは別売オプションにより対応可能

■ 出力電圧100Vに対応

出力電圧200V/208V/220V/230V/240Vの他に、100Vにも対応しているので、200Vと100Vの混在設備にも使用できます。

■ 出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプをオプションで用意 (BU3002R)

出力コンセントの抜けを防止するケーブルクランプをオプションでご用意。万一の事故を未然に防ぎます。

■ 「無停止バイパス機能」標準装備

制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。

■ UPS自動停止機能

LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PCおよびシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができます、バッテリーの不要な消費を抑えることができます。



■ BU3002R専用

抜け防止用ケーブルクランプ
BUX3002RP
¥1,430 (税抜価格¥1,300)



(2本入り)

《その他のオプション》

■ BU5002R専用

ケーブルクランプ BUX5002RH
¥11,770 (税抜価格¥10,700)

交換用ファン BUF5002R
¥15,620 (税抜価格¥14,200)



■ BU3002RH専用

ケーブルクランプ BUX3002RH
¥11,770 (税抜価格¥10,700)

■ BU3002R/BU3002RH専用

交換用ファン BUF3002R
¥12,430 (税抜価格¥11,300)



ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後の設置に関するアドバイスやトラブル対応など、さまざまなご相談に無料に対応させていただきます！

オムロン電子機器カスタマサポートセンター

フリーダイヤル
0120-77-4717

メールアドレス omron_support@omron.com

●ご用命・お問い合わせは