

■ アイ・オー・データ機器NAS - オムロンUPS 対応一覧表 ■

形状	形状 方式	外形	I/F	形状	タワー																	ラック							
					シリーズ名																	ラック							
					HDL4-Z19S3A HDL4-Z19S3A-U	HDL4-Z19SATA HDL2-Z19SATA HDL4-Z19SATA-U	APX- MEDICAL/OC	HDL4-Z19SCA	HDL-Z4WPI HDL-Z4WPIX HDL-Z2WPI	HDL-Z4WPD HDL-Z2WPD	HDL-Z4WQD HDL-Z2WQD	HDL-Z4WLJ2 HDL-Z2WLJ2	HDL-Z9WLC2 HDL-Z4WLC2 HDL-Z2WLC2	HDL-Z4WMC2 HDL-Z2WMC2	HDL-Z2WE2C	HDL2-HA HDL6-HA HDL4-HAEX HDL4-HA-U	HDL6-H HDL4-HEX HDL2-H	HDL4-X HDL2-X	HDL2-AAW HDL-AAW HDL-AA HDL2-AAQ/E HDL-AA	HDL-Z4WPIR	HDL-Z4WPIR	HDL-Z4WQDR	HDL-Z4WLR2	HDL-Z4WLR2	HDL4-HR	HDL-XR2UW			
Windows Server IoT 2019 for Storage	Windows Server IoT 2019 for Storage	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Windows Server IoT 2019 for Storage	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2012R2	Windows Storage Server 2012R2	Windows Storage Server 2012R2	Windows Embedded Standard 7	Linux	Linux	Linux	Linux	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2012R2	Windows Storage Server 2012R2	Linux	Linux								
消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)	消費電力(Typ W)							
ラック	イン バー タ	[BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW		USB	-	-	-	●(※1)	-	-	-	-	-	-	-	●(※1)	●	●	●	●	-	-	-	●(※1)	-	●	●		
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ライ ン	[BN-R] BN300R BN150R BN75R		USB	-	-	-	●(※1)	-	-	-	●(※1)	●(※1)	●(※1)	○(※4)	●	●	●	●	-	-	-	○(※4)	-	●(※1)	●(※1)	●	●	
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				LAN	○(※4)	○(※4)	-	○(※4)	-	-	-	-	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	-	-	-	-	-	-	-	○(※4)	○(※4)	-	-	-	-
	ライ ン	[BN-XR] BN240XR BN150XR BN100XR		USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	タ ワ ー	イン バー タ	[BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW		RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					LAN	-	-	-	○(※4)	-	-	-	-	-	-	○(※4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ライ ン		[BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T		USB	●(※1)	●(※1)	-	●(※1)	-	-	-	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●	●	●	●	-	-	-	●(※1)	●(※1)	●	●		
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				LAN	○(※4)	○(※4)	-	○(※4)	-	-	-	-	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	-	-	-	-	-	-	-	○(※4)	○(※4)	-	-	-	-
ライ ン		[BW-T] BW120T/BW100T BW55T/BW40T		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	-	●	●	●	●	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●	●		
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
常 時 商 用		[BY-W] BY75SW BY50FW		USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●(※1)	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フ ラ ット	[BX-W] BX75SW BX50FW		RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テ ー ブル	[BX-F] BX50F BX35F		USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
推奨UPS				BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BY35S	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T					BN75R	BN75R	BN75R	BN75R		
コメント																													

※1 NAS側にシャットダウンソフト「PowerAct Pro」/「PowerAttendant Lite」もしくは「Simple Shutdown Software」のインストールが必要です。
 ※2 シャットダウンソフト「PowerAct Pro」(型式:PA01)は別売です。(Simple Shutdown Softwareは無償ダウンロード可能)
 ※3 2010年8月以降生産分より使用可能です。(製品シリアル番号 BY50FW:8121007000108G以降、BY75SW:8131007000109G以降)
 ※4 別売SNMP/Webカード(型式:SC21/SC20G2)が必要です。またNAS側にシャットダウンソフト「PowerAct Pro」のインストールが必要です。
 NaruS のロゴがついているUPSは、アイ・オー・データ機器様が提供しているクラウド管理機能「NaruSu」に対応しています。

●:標準対応 ○:オプション対応 -:未対応または未検証
 更新日:2021/2/10