

オムロンの新しいUPS BV55REMとBV55REの違いは何？



BV55REM オープン価格



BV55RE オープン価格

BVシリーズ共通の特長（仕様）

使用環境温度-10~55℃※1

ファンレス設計／薄型1U設計

製品寿命10年（UPS本体およびバッテリー）※2

リチウムイオンバッテリー搭載


- 常時商用給電方式 ● 正弦波出力
- 出力容量550VA/330W
- 外形寸法W400×D230×H43mm（1U）
- 3年保証（ご愛用者登録で5年保証）

※1 充電時は0~55℃ ※2 「製品寿命」と「設計上の標準使用期間」は同義です。期間はご使用環境温度により変動します：10年/25℃、7年/35℃、4年/45℃

お客様の課題解決による、BV55REMとBV55REとの比較

| 対象環境 | 課題 | 解決する仕様/機能 | BV55REM | BV55RE |
|-------------------|---|---|---------|--------|
| 閉鎖空間 半屋外 高所 | ・機器の排熱で設置場所が高温となり、UPSのバッテリー寿命が短くなる | ・使用環境温度：-10~+55℃ ・10年/25℃、7年/35℃、4年/45℃ | ○ | ○ |
| | ・設置場所が狭い ・フロントマウントのネットワークラックに入らない ・高所で設置できる重量制限がある | ・1Uサイズ ・WxDxH: 400x230x43mm ・約4.4kg | ○ | ○ |
| | ・空気循環が少なく、機器が埃を吸い込み故障するリスクが高い | ・FANレス | ○ | ○ |
| 無人エリア | ・UPSの故障や寿命に気がつかない (入室制限のある管理/制御室、サーバールーム) | ・遠隔監視管理 ・SNMP対応 | ○ | - |
| 遠隔地 | ・接続機器フリーズ時、電源OFF/ONの復旧のため、保守員が駆けつける必要がある ・移動時間も、復旧まで時間がかかる | ・死活監視 ・スクリプト制御 ・出力コンセント制御 ・遠隔監視管理 | ○ | - |
| | ・停電時、UTMなどシャットダウンが必要な機器にスクリプトでシャットダウンコマンドを発行できる | ・死活監視 ・スクリプト制御 | ○ | - |
| | ・マネジメントPoEスイッチに接続するPoEデバイスがフリーズした際、遠隔で監視し、手でPoEポートのリポートコマンドを送る必要がある | ・死活監視 ・スクリプト制御 ・PoEポート制御機能 ・遠隔監視管理 | ○ | - |

事例：病院内ネットワーク



▽ BV55REなら・・・

- 耐環境仕様で設置環境の影響を軽減
- 1U薄型軽量で設置スペースに困らない
- ラック/壁/天面/床固定など場所に応じて設置形態を選べる ※別売の設置金具が必要
- 長寿命のリチウムバッテリーでメンテナンス作業頻度を低減

▽ BV55REMなら、更にこんなことも！

- ネットワーク経由で遠隔監視が可能
- 死活監視・遠隔リポートで復旧時間と人件費を削減

BVシリーズを動画で紹介！ BVシリーズwebサイト

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/bv-series/

詳しくはWebで

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/


または

オムロン UPS

BVシリーズの保証について

BVシリーズは他のオムロンUPSと、保証内容が異なります。

BVシリーズは標準保証サービスと、保証期間の延長や保証範囲の広い「無償保証期間延長サービスパック」をご用意しています。



BVシリーズ標準保証サービス

BVシリーズ標準モデルの保証期間は3年ですが、ご購入後1ヶ月以内に「ご愛用者登録」をしていただきますと、保証期間が5年に延長されます。

- 保証範囲：製品故障 ■保証期間：3年（ご愛用者登録にて5年）
- 保証内容：取扱説明書にしたがって使用していたにもかかわらず、保証期間内において製品が故障した場合に「無償修理」を行います。
※製品が設計上の標準使用期間(製品寿命)を超過した際は、保証の対象外です。

BVシリーズ無償保証期間延長サービスパック

「UPS本体」と「無償保証期間延長サービス」がパックになった商品です。ご使用になる年数と、ご希望の保証範囲に応じて、型式をお選びいただけます。保証範囲の異なる「無償保証期間延長標準サービスパック」と「無償保証期間延長フルサービスパック」がございます。

- ※無償保証期間延長サービスをご提供するためにはご愛用者登録が必要です。ご購入後1ヶ月以内に必ず「ご愛用者登録」を行ってください。
- ※ご購入後の単年契約や保証内容変更、保証期間の再延長はできません

BVシリーズ無償保証期間延長 標準サービスパック (GL型式)

- 保証範囲：製品故障 ■保証期間：6年/7年からお選びいただけます。
- 保証内容：取扱説明書にしたがって使用していたにもかかわらず、保証期間内において製品が故障した場合に「無償修理」を行います。
※標準保証サービスと同等の保証サービス内容を、最長7年まで延長可能なパック商品です。
※製品が設計上の標準使用期間(製品寿命)を超過した際は、保証の対象外です。

BVシリーズ無償保証期間延長 フルサービスパック (GM型式)

- 保証範囲：製品故障+製品寿命 ■保証期間：5年/6年/7年からお選びいただけます。
- 保証内容：取扱説明書にしたがって使用していたにもかかわらず、保証期間内において製品が故障、あるいは設計上の標準使用期間(製品寿命)を超過した場合に「無償修理」を行います。

製品故障とは・・・取扱説明書にしたがって使用した場合に、偶発的に生じる故障により製品の正常な働きが損なわれている状態。
製品寿命とは・・・取扱説明書にしたがって使用した場合に、経年劣化により安全上支障なく使用することができるとして、設計上設定された期間を満了した状態。
製品寿命の目安 10年/25℃、7年/35℃、4年/45℃ (UPS本体/バッテリー)

ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後の設置に関するアドバイスやトラブル対応など、さまざまなご相談に無料で対応させていただきます！

オムロン電子機器カスタマサポートセンター

フリーダイヤル
0120-77-4717

メールアドレス omron_support@omron.com

●ご用命・お問い合わせは