

PC-98 & DOS/V対応 FAX/DATA モデム

ME3314A

標準価格 各 **¥22,800** (税別)

33600bps最新モデム。 ACアダプタ付きだから、 この価格(22,800円)。

日本語MS-Windows95/MS-Windows3.1対応

インターネットキット

かんたん **設定ソフト** 付き

インターネット統合ソフト「Internet Anywhere Lite」

ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 3.0J)
メール、ニュースなどのインターネットツールソフト付き!

Includes ●設定は、IDとパスワードを入力するだけ!
●案内表示プロパティ設定情報も自動読み
●MS-Windows3.1の機能、ブラウザは米英
スウィッチング対応のMOSAIC (日本語版)に
なります。
●ハードディスク空き容量: 30MB以上

翻訳ソフト [CD-ROM版] を標準添付!

コリヤ英和 95!
Ver.2.0 体験版

↑ インターネット通信を
もっと速く。もっと身近に。 ↓



インターネットライフを応援するソフトもこんなに搭載! (ME3314A)

- E-メール、ニュースなどを多彩に楽しめるインターネット統合ソフト「Internet Anywhere Lite」添付。
- 快適にネットサーフィンできる話題のインターネットブラウザ「Microsoft Internet Explorer3.0日本語版」添付。
- 英語のホームページがすらすら読める翻訳ソフト「コリヤ英和 95! Ver.2.0体験版」添付。
- FAX通信は14400bps。G3通信が可能な国際標準のEIAクラス1に準拠。
- 標準添付の通信ソフトや、NIFTY-Serve、BIGLOBE PC-VAN、ASCII.net、ASAHIネットなど各種BBSの加入特典と専用通信ソフト (CD-ROM) を標準添付。



新スタイルのACアダプタ

NEW

BBS加入特典サービス付

NIFTY-Serve	BIGLOBE mesh
BIGLOBE PC-VAN	リムネット
ASCII.net	BEKKOAME
ASAHIネット	日経MIX
People	フィールド

33600bpsの速さが活きる。充実したソフトウェアが活きる。 インターネットを一挙に手軽にするニュー・モデムです。

Windows/ 98 DOS & DOS/V対応 **ME3314A**

- インターネット通信ソフト「Internet Anywhere Lite」、インターネットブラウザ「Microsoft Internet Explorer 3.0日本語版」、翻訳ソフト「コリヤ英和95! Ver.2.0体験版」を標準添付
- 従来のWindows3.1版FAX/DATA通信ソフト「OMRON信乃助.WL」に加え、新たにWindows95版「OMRON信乃助.WL」も標準添付●「Windows95用オムロンモデムドライバソフト」「WindowsNT3.5/3.51用オムロンモデム設定ファイル」標準添付●DOS/V用ケーブル(DSUB9ピン)およびPC-98変換コネクタ付属

■その他主な特長

- 33600bps(DATA)全二重/14400bps(FAX)のFAX/DATAモデム●FAXの世界標準クラス1(EIA-578)に準拠、G3FAX送受信が可能●データ圧縮はMNPクラス5とITU-T V.42bisに準拠、エラー訂正はMNPクラス4とITU-T V.42に準拠 ●AA対応のNCU内蔵 ●ACアダプタ使用

■ハードウェア仕様

(下記の仕様は日本国内仕様です。国外では使用できません。)

通用回線	電話回線
通信方式	全二重(DATA)/半二重(FAX)
同期方式	調歩同期式(非同期式)
ダイヤル形式	ダイヤルパルス(10/20pps)、トーンダイヤル切換え可能
NCU形式	AA(自動発着信)
制御コマンド	ヘイズ社ATコマンド、EIAクラス1(EIA-578)準拠
通信速度	(DATA) 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/ 14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps (FAX) 14400/12000/9600/7200/4800/2400/300bps
モデム端未間速度	115.2K/57.6K/38.4K/19.2K/9600/4800/2400/1200/300bps
送信レベル	-10dBm~-15dBm (1dBmステップで設定可能)
受信レベル	-10dBm~-43dBm
エラー訂正	MNPクラス4、ITU-T V.42準拠
データ圧縮	MNPクラス5、ITU-T V.42bis準拠
モニタ機能	内蔵スピーカ、LED
動作条件	温度0~40℃、湿度25~85%(ただし結露しないこと)
最大消費電力	最大8VA
電源電圧	AC100V±10%(専用ACアダプタ使用)
外形寸法・重量	130(W)×175(D)×33(H)mm、500g以下(本体)
付属品	DOS/V用DTE接続ケーブル、PC-98用変換コネクタ、ACアダプタ、モジュラーケーブル、各種通信ソフトウェア等添付CD-ROM、ユーザーズマニュアル、保証書、他



- モジュラージャックを新規に取り付ける場合、工事担当者による取り付け現地調整が必要です。詳しくは販売店および最寄りのNTTにご相談ください。
- PBX、ボタン電話、ホームテレホンなどではNTT電話回線と電氣的仕様が異なる場合があります。この場合は、本機はご使用いただけません。詳しくは、各メーカーまたは保守業者へお問い合わせください。
- 本カタログにご記載されている名称などは、各メーカーの商標または登録商標です。
- ITU-T V.42bisの圧縮率について:ITU-T V.42bisは、最高約400%の圧縮率を持っています。

●本カタログ記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザー購入価格を表示したものではありません。

■添付インターネット通信ソフトウェア

インターネットソフトウェア [Internet Anywhere Lite]	
●ブラウザ(Microsoft Internet Explorer3.0)、メール、ニュースなどのインターネットツール付	
●設定は、IDとパスワードを入力するだけ ●国内主要プロバイダ情報を登録済み	
●MS-Windows3.1の場合、ブラウザは米国スパイグラス社のMOSAIC(日本語版)になります。	
使用環境	
対応パソコン	486DX(33MHz以上)を搭載するDOS/Vパソコン、PC-98シリーズパソコン
メモリ空き容量	●MS-Windows95をご使用の場合16Mバイト以上 ●MS-Windows3.1をご使用の場合8Mバイト以上(推奨16Mバイト以上)
ハードディスク空き容量	30Mバイト以上
ディスプレイ	640×480ドット以上の表示が可能であること
対応OS	日本語MS-Windows95/MS-Windows3.1
●モデム	①オムロンME/MAシリーズ ②TA (FAST WAVE)※1 ③ATコマンド仕様モデム(14.4Kbps以上)
●接続方式	ダイヤルアップ接続(別途プロバイダとダイヤルアップ接続契約が必要です)
●サポート	オムロン株式会社 東辺機器カスタマサポートセンター TEL.0559-77-4717

※1: ディスプレイ解像度が、640×480ドット以上の表示可能な機種でのみ使用可能。
※2: MS-Windows3.1ご使用の場合は非同期アクセスポイントのみサポート。

■Internet Anywhere Lite登録プロバイダ

- ASAHIネット ●ASCIIインターネット接続サービス ●BEKKOAME
 - BIGLOBE ●IIJ ●InfoWeb ●リムネット ●SANNET
- 他計52社、700以上のアクセスポイントを登録済

■添付FAX/DATA通信ソフトウェア

Windows95/3.1版 FAX/DATA通信ソフト「OMRON信乃助.WL」	
[FAX通信] ●G3FAXの送受信が可能●ワープロ/表計算ソフトなどで作成した文書をそのまま FAX送信が可能●受信文書の印刷機能●FAX送信予約機能●FAX電報帳機能●受信文書の拡大・縮小・回転・不要ページの削除機能 [DATA通信] ●バックグラウンドファイル転送機能●主な転送プロトコルをサポート	
使用環境	
Windows3.1版	
対応パソコン	NEC PC-9801/5621シリーズ DOS/Vマシン(80CPU93366 20MHz以上、推奨80486)
メモリ空き容量	4MB以上(推奨8MB)
ハードディスク空き容量	5MB以上(文書管理を行うには、大容量が望ましい)
対応OS	日本語Microsoft MS-Windows3.1
Windows95版	
対応パソコン	CPU90486SX33MHz以上のCPUを搭載(Designed for Windows 95の設定を受けているパソコン、あるいは日本語Microsoft Windows 95がサポートしているパソコン)
メモリ空き容量	12MB以上(推奨16MB)
ハードディスク空き容量	10MB以上(文書管理を行うには、大容量が望ましい)
対応OS	日本語Microsoft MS-Windows 95
サポート	オムロン株式会社 東辺機器カスタマサポートセンター (TEL.0559-77-4717)

■添付各種BBS通信ソフト

ME3314A用	●NIFTY Manager(Windows95専用版) ●NIFTY Manager(Windows3.1版) ●PC-VANナビゲータ ●MIX NAV ●Guippy II ●ASATerm(Windows95専用版) ●ASATerm(Windows3.1版) ●ASCIInet Crew(Windows95専用版) ●Hot Cafe ●Field
サポート	各BBSにご相談ください。