



仕様書

品名 無停電電源装置(UPS)用 接点信号カード

型式名 SC05XSR

オムロン株式会社
周辺機器事業部



		作成	照査	照査	認可
品名 無停電電源装置(UPS)用 接点信号カード		型式 SC05XSR		貴社仕様書番号	
用途					
添付図面					

特記事項 本製品は、日本国内専用機です。 海外ではご使用しないで下さい。 お客様の海外でのご使用による修理保証の責は負いません。 また、海外使用により発生した万一の事故、損害等のあらゆる責務に対し、当社は一切の責任を負いません。					
仕様書変更経歴 仕様書の記載内容が変更された場合には、改正符号(アルファベット)を記入し、仕様書番号の末尾に改正符号と同じ符号をつけて処理しております。なお本仕様書の記載内容に影響を与えない範囲での変更を行うことがありますので、予めご了承下さい。					
符号	年 月 日	改 正 内 容			印
A	05・09・26	新規作成			芹澤
	・				
	・				
	・				
	・				
	・				
	・				
	・				
	・				
	・				

目次

この仕様書は 無停電電源装置 (UPS) 用 接点信号カード (型式: SC05XSR) について記載しています。

1. 機器の概要
2. 仕様
3. 各部の名称
4. 機能
5. 付属品
6. 接続図

1. 機器の概要

- 本製品を当社製無停電電源装置(型式:BN100XR/BN150XR/BN240XR)のオプションカードスロットに挿入することにより、入力電源異常(停電など)時にバックアップ信号(BU信号)などをDC電圧レベルで出力できる装置です。
- 当社製無停電電源装置とApple社製「XserveRAID」を組み合わせて使用することにより、入力電源異常(停電など)時にApple社製「XserveRAID」の書き込みキャッシュをクローズすることができ、いつでもApple社製「XserveRAID」の電源を切ることができます。

2. 仕様


1) SC05XSR 仕様

対応RAID	Apple社製 XserveRAIDのみ
対応UPS	BN100XR、BN150XR、BN240XR
使用温度	0～40℃
使用湿度	25～85%
外形寸法	77(W)×140(D)×38(H)mm (±1mm)
重量	60g (±2g)

2) 注意

本製品は、Apple社製 XserveRAID 接続専用であり、接点信号入出力カードとして使用しないこと。

3. 各部の名称



4. 機能

当社製無停電電源装置と本製品(型式:SC05XSR)を併用することにより、Apple 社製 XserveRAID に適した信号を入力電源異常(停電など)時に出力することができます。

Apple 社製 XserveRAID に適した信号を出力できるため、入力電源異常(停電など)時に Apple 社製「XserveRAID」の書き込みキャッシュを自動的にクローズすることができ、いつでも電源を切ることができます。

5. 付属品

No	項目	数量	備考
1	カード本体	1枚	—
2	取扱説明書	1枚	—
3	SC05XSR 専用ケーブル	1本	<コネクタ形状> Dsub 9 Pin コネクタ UPS 側:オス XserveRAID 側:メス <ケーブル長> 長さ:1.8m

6. 接続図

コンピュータ	無停電電源装置	自動シャットダウンソフト	オプション
XserveG5 (消費電力 400W)	BN150XR	UPS Power Manager	—
XserveRAID (消費電力 400W)		XserveRAID 搭載 UPS 管理機能を使用する。	接点信号インターフェースカード(型式:SC05XSR)

接続図

