



仕様書

品名 USB通信ケーブル
型式名 BUC32

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

IoTソリューション事業本部



品名 USB 通信ケーブル	型式 BUC32	貴社仕様書番号
用途 無停電電源装置(UPS)BV55REM/BV55RE とコンピュータなどとの USB 通信		
添付図面 なし。		
特記事項 <p>■本製品は、日本国内専用品です。</p> <ul style="list-style-type: none"> 日本国外の電源には対応しておらず、日本国外での使用は故障、火災の原因となることがあります。 また、日本国外の法規制には対応しておりません。 日本国外への輸出および日本国外での使用は、お客様の判断と責任の下で行われるものとし、弊社は一切の責任を負いません。 お客様の判断により本製品を輸出(個人による携行を含む)される場合は、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 <p>■本仕様書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。</p>		
無償保証期間 なし。		
仕様書の有効期間 本仕様書は、発行より1年を経過して受領またはご発注のない場合は無効とさせていただきます。		
仕様書変更経歴 本仕様書の記載内容が変更された場合には、改正符号(アルファベット)を記入し、仕様書番号の末尾に改正符号と同じ符号をつけて処理しております。なお本仕様書の記載内容に影響を与えない範囲での変更を行うことがありますので、予めご了承下さい。		
符 号	年 月 日	改 正 内 容
A	2021/04/08	新規作成
B	2021/10/01	特記事項の記載内容の変更

目次

本仕様書は、無停電電源装置(UPS)BV55REM/BV55RE 専用の USB 通信ケーブルについて記載しています。

1. 機器の概要	4
2. 仕様	4
3. 取り付け	4
4. 詳細	5
4-1.寸法図	5
5. 付属品	5
6. 安全上のご注意	5

1. 機器の概要

本製品は、無停電電源装置(UPS) BV55REM/BV55RE とコンピュータなどとの USB 通信ケーブルです。以下、「無停電電源装置(UPS)」は「UPS」に読み替えてください。

2. 仕様

項目	仕様・機能	規格／備考
ケーブル長	2200±20mm	コネクタのハウジング含む
質量	約 84g	
コネクタ	USB-B プラグ+USB-A プラグ	
色	黒	
員数	1	
付属品	無し	

BV55REM/BV55RE の USB 機能(自動シャットダウンソフトおよび UPS 設定ユーティリティソフト)と外部信号入出力機能は同時に使用することができます。

UPS の停止処理は、USB 機能または外部信号入出力機能のいずれかで行うことができます。なお、両方で設定された場合、外部信号からの停止処理が優先されます。


3. 取り付け

取り付け手順につきましては、UPS 本体の取扱説明書をご確認ください。

4. 詳細

4-1. 寸法図

ご注意： 下図の寸法(単位 mm)は、ご参考用です。本製品の寸法を保証するものではありません。



5. 付属品

無し

6. 安全上のご注意

取り付け時のご注意については、UPS 本体の取扱説明書をご確認ください。