

OMRON

— オムロン制御機器 —

再生品割引キャンペーン 対象機器在庫一覧





CATEGORY

シリーズ別で掲載をしています。取り扱いシリーズは、以下をご参考ください。(昇順掲載)

- 3G3JXシリーズ
- C1000Hシリーズ
- C2000Hシリーズ
- C200H α シリーズ
- C200Hシリーズ
- C500シリーズ
- CJシリーズ
- CP1Eシリーズ
- CPM1Aシリーズ
- CPM2Aシリーズ
- CPM2Bシリーズ
- CPM2Cシリーズ
- CQM1Hシリーズ
- CQM1シリーズ
- CS1シリーズ
- CV1000シリーズ
- CV2000シリーズ
- CV500シリーズ
- CVM1シリーズ
- F150シリーズ
- F160シリーズ
- F210シリーズ
- F270シリーズ
- G700シリーズ
- G71シリーズ
- G72Cシリーズ
- G730シリーズ
- NSシリーズ
- NTシリーズ
- R7Dシリーズ
- R7Mシリーズ
- R88D-Uシリーズ
- R88D-Wシリーズ
- R88M-Uシリーズ
- R88M-Wシリーズ

■ ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、以下お問い合わせ先にご連絡をお願いします。
配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
【お問い合わせ先】 055 - 982 - 5025
2. 生産終了商品の取扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します



再生品販売・レンタル 対象機器一覧

● 3G3JXシリーズ

品名	型式
インバータ	3G3JX-A2004
インバータ	3G3JX-A2007

● C1000Hシリーズ

品名	型式
CPU	C1000H-CPU01-V1
ネットワーク(SYSMAC Link)	C1000H-SLK21-V1

● C2000Hシリーズ

品名	型式
CPU	C2000-CPU01
CPU	C2000-CPU01-V1
増設ベース	C2000-BI082
増設ベース	C2000-BI083
デュプレックス	C2000-DPL01
ベース	C2000-BC001
ベース	C2000-BC061
メモリ	C2000-MP304-V3
メモリ	C2000-MR141-V2
メモリ	C2000-MR241-V2
メモリ	C2000-MR341-V1
メモリ	C2000-MR341-V2
メモリ	C2000-MR831-V1
メモリ	C2000-MR831-V2



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● C200Hαシリーズ

品名	型式
CPU	C200HE-CPU11
CPU	C200HE-CPU11-Z
CPU	C200HE-CPU32
CPU	C200HE-CPU32-Z
CPU	C200HE-CPU42
CPU	C200HE-CPU42-Z
CPU	C200HG-CPU33
CPU	C200HG-CPU33-Z
CPU	C200HG-CPU43
CPU	C200HG-CPU43-Z
CPU	C200HG-CPU53
CPU	C200HG-CPU53-Z
CPU	C200HG-CPU63
CPU	C200HG-CPU63-Z
CPU	C200HS-CPU01
CPU	C200HS-CPU21
CPU	C200HS-CPU31
CPU	C200HS-CPU33
CPU	C200HX-CPU34
CPU	C200HX-CPU44
CPU	C200HX-CPU44-Z
CPU	C200HX-CPU54
CPU	C200HX-CPU54-Z
CPU	C200HX-CPU64
CPU	C200HX-CPU64-Z
CPU	C200HX-CPU65-Z
CPU	C200HX-CPU85-Z
PCカードモジュール	C200HW-PCU01
PCカードユニット	C200HW-PCS01-V1
高機能	C200HS-SNT32

品名	型式
位置制御	C200HW-NC113
位置制御	C200HW-NC213
位置制御	C200HW-NC413
コミュニケーションボード	C200HW-COM01
コミュニケーションボード	C200HW-COM03-V1
コミュニケーションボード	C200HW-COM04-V1
コミュニケーションボード	C200HW-COM05-V1
コミュニケーションボード	C200HW-COM06-V1
増設ベース	C200HW-BI031
増設ベース	C200HW-BI051
増設ベース	C200HW-BI081-V1
増設ベース	C200HW-BI101-V1
ネットワーク(CompoBus/S)	C200HW-SRM21-V1
ネットワーク(ControllerLink)	C200HW-CLK21
ネットワーク(DeviceNet)	C200HW-DRM21-V1
ネットワーク(DeviceNet)	C200HW-DRT21
ネットワーク(SYSMAC Link)	C200HS-SLK12
ネットワーク(SYSMAC Link)	C200HW-SLK13
ネットワーク(SYSMAC Link)	C200HW-SLK14
ネットワーク(SYSMAC Link)	C200HW-SLK23
ネットワーク(SYSMAC Link)	C200HW-SLK24
フィールドネット	C200HW-JRM21
ベース	C200HW-BC031
ベース	C200HW-BC051
ベース	C200HW-BC081-V1
ベース	C200HW-BC101-V1
メモリ	C200HS-ME16K
メモリ	C200HS-MP16K
メモリ	C200HW-ME04K
割り込み	C200HS-INT01



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● C200Hシリーズ

品名	型式
B7A	C200H-B7A02
B7A	C200H-B7A12
B7A	C200H-B7A21
B7A	C200H-B7AI1
B7A	C200H-B7AO1
CPU	C200H-CPU01
CPU	C200H-CPU22
CPU	C200H-CPU31
アスキー	C200H-ASC02
アスキー	C200H-ASC11
アスキー	C200H-ASC21
アスキー	C200H-ASC31
アナログ	C200H-AD001
アナログ	C200H-AD002
アナログ	C200H-AD003
アナログ	C200H-DA001
アナログ	C200H-DA002
アナログ	C200H-DA003
アナログ	C200H-DA004
アナログ	C200H-DAC01
アナログ	C200H-MAD01
位置制御	C200H-NC111
位置制御	C200H-NC112
位置制御	C200H-NC211
音声	C200H-OV001

品名	型式
カムポジションナ	C200H-CP114
高速カウンタ	C200H-CT001-V1
高速カウンタ	C200H-CT002
高速カウンタ	C200H-CT021
出力	C200H-OA223
出力	C200H-OA224
出力	C200H-OC221
出力	C200H-OC222
出力	C200H-OC223
出力	C200H-OC224
出力	C200H-OC226
出力	C200H-OD211
出力	C200H-OD212
出力	C200H-OD213
出力	C200H-OD214
出力	C200H-OD215
出力	C200H-OD216
出力	C200H-OD217
出力	C200H-OD218
出力	C200H-OD219
出力	C200H-OD411
出力	C200H-OD501
電源	C200H-PS211
電源	C200H-PS221
トレーニング	C200H-ETL01



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● C200Hシリーズ

品名	型式
入出力	C200H-MD115
入出力	C200H-MD215
入出力	C200H-MD501
入力	C200H-IA121
入力	C200H-IA122
入力	C200H-IA221
入力	C200H-IA222
入力	C200H-ID001
入力	C200H-ID002
入力	C200H-ID111
入力	C200H-ID211
入力	C200H-ID212
入力	C200H-ID215
入力	C200H-ID216
入力	C200H-ID217
入力	C200H-ID218
入力	C200H-ID219
入力	C200H-ID501
入力	C200H-IDS01-V1
入力	C200H-IDS21
入力	C200H-IM211
入力	C200H-IM212

品名	型式
バス接続	C200H-CE001
バス接続	C200H-CE002
ファジィ	C200H-FZ001
プロセス	C200H-PID01
プロセス	C200H-PID02
ベース	C200H-BC031-V2
ベース	C200H-BC051
ベース	C200H-BC051-V2
ベース	C200H-BC081
ベース	C200H-BC081-V1
ベース	C200H-BC081-V2
ベース	C200H-BC101-V2
メモリ	C200H-MR431
メモリ	C200H-MR432
メモリ	C200H-MR433
メモリ	C200H-MR831
メモリ	C200H-MR832
リモート(親)	C200H-RM001-PV1
リモート(親)	C200H-RM201
リモート(子)	C200H-RT201
リモート(子)	C200H-RT202
リンクユニット	C200H-LK201-V1



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● C500シリーズ

品名	型式
IDセンサ	C500-IDS01-V2
IDセンサ	C500-IDS21
IDセンサ	C500-IDS22
IOインターフェース	C500-II002
IOコントロール	C500-II101
アスキー	C500-ASC02
アスキー	C500-ASC04
アセンブラ	C500-ASP01
アセンブラ	C500-ASP02
アナログ	C500-AD001
アナログ	C500-AD002
アナログ	C500-AD003
アナログ	C500-AD004
アナログ	C500-AD005
アナログ	C500-AD006
アナログ	C500-AD101
アナログ	C500-AD501
アナログ	C500-DA002
アナログ	C500-DA003
アナログ	C500-DA005
アナログ	C500-DA101
アナログ	C500-DA103
アナログ	C500-DA501

品名	型式
位置制御	C500-NC111-V1
位置制御	C500-NC112
位置制御	C500-NC113
位置制御	C500-NC211
位置制御	C500-NC222
高速カウンタ	C500-CT001
高速カウンタ	C500-CT012
高速カウンタ	C500-CT021
出力	C500-OC221
出力	C500-OC223
出力	C500-OC224
出力	C500-OD211
出力	C500-OD212
出力	C500-OD213
出力	C500-OD215
出力	C500-OD217
出力	C500-OD218
出力	C500-OD219
出力	C500-OD411
出力	C500-OD412
出力	C500-OD414
出力	C500-OD415CN



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● C500シリーズ

品名	型式
増設ベース	C500-BI051
増設ベース	C500-BI081
電源	C500-PS211
電源	C500-PS212
電源	C500-PS221
電源	C500-PS222
電源	C500-PS223
トレーニング	C500-ETL01
入出力	C500-MD211CN
入力	C500-IA121
入力	C500-IA122
入力	C500-IA223
入力	C500-ID114
入力	C500-ID212
入力	C500-ID213
入力	C500-ID215
入力	C500-ID218
入力	C500-ID218CN
入力	C500-ID219
入力	C500-IM212
ネットワーク(SYSNET)	C500-SNT31-V3

品名	型式
ベース	C500-BC031
ベース	C500-BC051
ベース	C500-BC052
ベース	C500-BC081
ベース	C500-BC082
メモリ	C500-MP831
メモリ	C500-MR431
メモリ	C500-MR831
リモート(親)	C500-RM001-PV1
リモート(親)	C500-RM001-V1
リモート(親)	C500-RM001-V1H
リモート(親)	C500-RM201
リモート(子)	C500-RT001-P
リモート(子)	C500-RT001-PV1
リモート(子)	C500-RT001-V1
リモート(子)	C500-RT002-PV1
リモート(子)	C500-RT002-V1
リモート(子)	C500-RT201
リンクユニット	C500-LK009-V1
リンクユニット	C500-LK103
リンクユニット	C500-LK103-P
リンクユニット	C500-LK201-V1
リンクユニット	C500-LK203



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● CJシリーズ

品名	型式
CPU	CJ1H-CPU65H
CPU	CJ1H-CPU66H
ネットワーク (ControllerLink)	CJ1W-CLK21-V1
モーションコントロール	CJ1W-MCH71

● CP1Eシリーズ

品名	型式
CPU	CP1E-N20DR-A

● CPM1Aシリーズ

品名	型式
CPU	CPM1A-10CDR-D
CPU	CPM1A-10CDT1-A
CPU	CPM1A-10CDT1-D
CPU	CPM1A-10CDT-A
CPU	CPM1A-10CDT-D
CPU	CPM1A-20CDR-A-V1
CPU	CPM1A-20CDT1-A
CPU	CPM1A-20CDT1-D
CPU	CPM1A-20CDT-D
CPU	CPM1A-20CDT-D-V1
CPU	CPM1A-20EDT1
CPU	CPM1A-30CDR-D
CPU	CPM1A-30CDT1-A
CPU	CPM1A-30CDT1-D
CPU	CPM1A-40CDR-D-V1
CPU	CPM1A-40CDT-A
I/Oリンクユニット	CPM1A-SRT21
アナログ	CPM1A-MAD01
増設	CPM1A-40EDR
増設	CPM1A-8ED

● CPM2Aシリーズ

品名	型式
CPU	CPM2A-20CDR-A
CPU	CPM2A-20CDT1-D
CPU	CPM2A-20CDT-D
CPU	CPM2A-30CDR-A
CPU	CPM2A-30CDR-D
CPU	CPM2A-40CDR-A
CPU	CPM2A-40CDR-D
CPU	CPM2A-40CDT-D
CPU	CPM2A-60CDR-A
CPU	CPM2A-60CDT1-D
CPU	CPM2A-60CDT-D

● CPM2Bシリーズ

品名	型式
その他	CPM2B-SCD32

● CPM2Cシリーズ

品名	型式
CPU	CPM2C-10C1DT1C-D
CPU	CPM2C-10C1DTC-D
CPU	CPM2C-10CDR-D
CPU	CPM2C-10CDT1C-D
CPU	CPM2C-20C1DT1C-D
CPU	CPM2C-20CDT1C-D
増設	CPM2C-10EDR
増設	CPM2C-24EDT1C



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● CQM1Hシリーズ

品名	型式
ABBインターフェース	CQM1H-ABB21
CPU	CQM1H-CPU11
CPU	CQM1H-CPU21
CPU	CQM1H-CPU61
I/Oインターフェースユニット	CQM1H-II101
I/Oコントロールユニット	CQM1H-IC101
INNERボード	CQM1H-MAB42
INNERボード	CQM1H-PLB21
アナログボリューム	CQM1H-AVB41
高機能	CQM1H-SCB41
高速カウンタボード	CQM1H-CTB41
ネットワーク(ControllerLink)	CQM1H-CLK21
メモ리카セット	CQM1H-ME16R

● CQM1シリーズ

品名	型式
B7A	CQM1-B7A02
B7A	CQM1-B7A03
B7A	CQM1-B7A12
B7A	CQM1-B7A21
CompoBusマスタユニット	CQM1-SRM21
CPU	CQM1-CPU41-V1
CPU	CQM1-CPU43-V1
アナログ	CQM1-AD041
アナログ	CQM1-DA021
給電ユニット	CQM1-IPS01
給電ユニット	CQM1-IPS02
高機能	CQM1-SRM21-V1
出力	CQM1-OA221
出力	CQM1-OC221
出力	CQM1-OC222
出力	CQM1-OD211
出力	CQM1-OD212
出力	CQM1-OD213
出力	CQM1-OD214
出力	CQM1-OD215
電源	CQM1-PA203
電源ユニット	CQM1-PD026
入力	CQM1-IA121
入力	CQM1-IA221
入力	CQM1-ID211
入力	CQM1-ID212
入力	CQM1-ID213
入力	CQM1-ID214
ネットワーク(DeviceNet)	CQM1-DRT21
メモリ	CQM1-ME04K
メモリ	CQM1-ME08K
リンクユニット	CQM1-LK501



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● CS1シリーズ

品名	型式
CPU	CS1G-CPU45-V1
CPU	CS1H-CPU64H
ネットワーク (ControllerLink)	CS1W-CLK11
ネットワーク (ControllerLink)	CS1W-CLK12-V1
ネットワーク (DeviceNet)	CS1W-DRM21-V1
高機能	CS1W-EIP21
イーサネット	CS1W-ETN01
イーサネット	CS1W-ETN11
イーサネット	CS1W-ETN21
高機能	CS1W-FLN12
	CS1W-GPI01
	CS1W-HCA22
ループコントロール	CS1W-LC001
モーションコントロール	CS1W-MC221-V1
モーションコントロール	CS1W-MC421
モーションコントロール	CS1W-MC421-V1
モーションコントロール	CS1W-MCH71

品名	型式
位置制御	CS1W-NC113
位置制御	CS1W-NC133
位置制御	CS1W-NC213
位置制御	CS1W-NC233
位置制御	CS1W-NC271
位置制御	CS1W-NC413
位置制御	CS1W-NC433
位置制御	CS1W-NC471
位置制御	CS1W-NCF71
プロセス	CS1W-PTS02
ネットワーク(SYSMAC Link)	CS1W-SLK11
ネットワーク(SYSMAC Link)	CS1W-SLK21
高機能	CS1W-SPU02



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● CV1000シリーズ

品名	型式
CPU	CV1000-CPU01-V1
メモリ	CV1000-DM641

● CV2000シリーズ

品名	型式
CPU	CV2000-CPU01-V1

● CV500シリーズ

品名	型式
CPU	CV500-CPU01-V1
I/Oインタフェース	CV500-II101
I/Oインタフェース	CV500-II201
I/Oコントロール	CV500-IC101
I/Oコントロール	CV500-IC201
I/Oコントロール	CV500-IC301
イーサネット	CV500-ETN01
増設ベース	CV500-BI042
増設ベース	CV500-BI062
増設ベース	CV500-BI111
増設ベース	CV500-BI112
電源	CV500-PS211
電源	CV500-PS221
ネットワーク(SYSMAC Link)	CV500-SLK11
ネットワーク(SYSMAC Link)	CV500-SLK21
ベーシック	CV500-BSC11
ベーシック	CV500-BSC21
ベーシック	CV500-BSC61
ベース	CV500-BC031
ベース	CV500-BC051
ベース	CV500-BC101
リモート(親)	CV500-RM211
リモート(親)	CV500-RM221
リモート(子)	CV500-RT221
リンクユニット	CV500-LK201



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● CVM1シリーズ

品名	型式
CPU	CVM1-CPU01-V2
CPU	CVM1-CPU11-V2
CPU	CVM1-CPU21-V2
CPU	CVM1D-CPU21
増設ベース	CVM1-BI064
デュプレックス	CVM1D-DPL01
電源	CVM1D-PA208
電源	CVM1-PA208
ネットワーク(ControllerLink)	CVM1-CLK12
ネットワーク(ControllerLink)	CVM1-CLK21
ネットワーク(ControllerLink)	CVM1-CLK52
ネットワーク(DeviceNet)	CVM1-DRM21
ネットワーク(DeviceNet)	CVM1-DRM21-V1
ベース	CVM1-BC053
ベース	CVM1-BC103
ベース	CVM1D-BC051
リンクユニット	CVM1-LK401

● F150シリーズ

品名	型式
画像	F150-SLC20

● F160シリーズ

品名	型式
画像	F160-C10CF
画像	F160-C10V2
画像	F160-S1
画像	F160-S2

● F210シリーズ

品名	型式
画像	F210-C10

● F270シリーズ

品名	型式
画像	F270-C10



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● G700シリーズ

品名	型式
ターミナル	G700-TID04 DC24
ターミナル	G700-TOD04 DC24
ターミナル	G700-UOD16 DC24

● G71シリーズ

品名	型式
ターミナル	G71-IC16 24VDC
ターミナル	G71-ID16 DC24

● G72Cシリーズ

品名	型式
ターミナル	G72C-ID16 DC24
ターミナル	G72C-ID16-1 DC24
ターミナル	G72C-VID16 DC24
ターミナル	G72C-VOD16 DC24

● G730シリーズ

品名	型式
ターミナル	G730-ROC04-B DC24
ターミナル	G730-ROC08-B DC24
ターミナル	G730-VID08-B DC24
ターミナル	G730-VID16-B DC24
ターミナル	G730-VOD16-B DC24

● NSシリーズ

品名	型式
タッチパネル	NS10-TV01B-V2

● NTシリーズ

品名	型式
タッチパネル	NT20S-ST168B
タッチパネル	NT20-ST121
タッチパネル	NT20-ST121B
タッチパネル	NT20-ST128
タッチパネル	NT20-ST128B
タッチパネル	NT31-ST121
タッチパネル	NT600M-MR251
タッチパネル	NT600M-SMR03-V1
タッチパネル	NT631C-ST141-EV2



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● R7Dシリーズ

品名	型式
サーボドライバ	R7D-APA3H
サーボドライバ	R7D-APA3L

● R7Mシリーズ

品名	型式
サーボモータ	R7M-A03030-B
サーボモータ	R7M-A03030-S1
サーボモータ	R7M-A05030-BS1
サーボモータ	R7M-A10030-BS1
サーボモータ	R7M-A20030
サーボモータ	R7M-A40030-B
サーボモータ	R7M-AP10030
サーボモータ	R7M-AP10030-B
サーボモータ	R7M-AP10030-BS1
サーボモータ	R7M-AP10030-S1
サーボモータ	R7M-AP20030
サーボモータ	R7M-AP20030-BS1
サーボモータ	R7M-AP20030-S1
サーボモータ	R7M-AP40030-B
サーボモータ	R7M-AP75030-B
サーボモータ	R7M-AP75030-BS1

● R88D-Uシリーズ

品名	型式
サーボドライバ	R88D-UA04HA AC200V 100W
サーボドライバ	R88D-UA20HA AC200V 750W
サーボドライバ	R88D-UP03L AC100V 30W
サーボドライバ	R88D-UP04H AC200V 100W
サーボドライバ	R88D-UP08HA AC200V 200W
サーボドライバ	R88D-UP12HA AC200V 400W
サーボドライバ	R88D-UP20HA AC200V 750W



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● R88D-Wシリーズ

品名	型式
サーボドライバ	R88D-WN01H-ML2
サーボドライバ	R88D-WN01L-ML2
サーボドライバ	R88D-WN02H-ML2
サーボドライバ	R88D-WN02L-ML2
サーボドライバ	R88D-WN04H-ML2
サーボドライバ	R88D-WN04L-ML2
サーボドライバ	R88D-WN08H-ML2
サーボドライバ	R88D-WN10H-ML2
サーボドライバ	R88D-WN15H-ML2
サーボドライバ	R88D-WN20H-ML2
サーボドライバ	R88D-WNA5H-ML2
サーボドライバ	R88D-WNA5L-ML2
サーボドライバ	R88D-WT01H
サーボドライバ	R88D-WT01HL
サーボドライバ	R88D-WT02HL
サーボドライバ	R88D-WT05H
サーボドライバ	R88D-WT10H
サーボドライバ	R88D-WT10H-R2
サーボドライバ	R88D-WT15H
サーボドライバ	R88D-WT20H
サーボドライバ	R88D-WTA3H
サーボドライバ	R88D-WTA3HL
サーボドライバ	R88D-WTA5HL

● R88M-Uシリーズ

品名	型式
サーボモータ	R88M-U03030LA-BS1
サーボモータ	R88M-U20030LA



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● R88M-Wシリーズ

品名	型式
サーボモータ	R88M-W03030H
サーボモータ	R88M-W03030H-B
サーボモータ	R88M-W03030H-BS1
サーボモータ	R88M-W03030H-S1
サーボモータ	R88M-W03030L
サーボモータ	R88M-W03030L-S1
サーボモータ	R88M-W03030T-B
サーボモータ	R88M-W03030T-S1
サーボモータ	R88M-W05030H
サーボモータ	R88M-W05030H-B
サーボモータ	R88M-W05030H-BS1
サーボモータ	R88M-W05030L
サーボモータ	R88M-W05030L-S1
サーボモータ	R88M-W05030S
サーボモータ	R88M-W05030T
サーボモータ	R88M-W05030T-BS1
サーボモータ	R88M-W10030H
サーボモータ	R88M-W10030H-B
サーボモータ	R88M-W10030H-BS1
サーボモータ	R88M-W10030H-G09CJ
サーボモータ	R88M-W10030H-G11BJ
サーボモータ	R88M-W10030H-S1
サーボモータ	R88M-W10030L
サーボモータ	R88M-W10030L-B
サーボモータ	R88M-W10030L-BS1

品名	型式
サーボモータ	R88M-W10030L-S1
サーボモータ	R88M-W10030S-B
サーボモータ	R88M-W10030T
サーボモータ	R88M-W10030T-B
サーボモータ	R88M-W10030T-BS1
サーボモータ	R88M-W10030T-S1
サーボモータ	R88M-W1K030T-BS2
サーボモータ	R88M-W1K030T-S2
サーボモータ	R88M-W1K210H-S2
サーボモータ	R88M-W1K315T-BS2
サーボモータ	R88M-W1K530H-BS2
サーボモータ	R88M-W1K815T-BS2
サーボモータ	R88M-W20030H
サーボモータ	R88M-W20030H-B
サーボモータ	R88M-W20030H-BS1
サーボモータ	R88M-W20030H-S1
サーボモータ	R88M-W20030L
サーボモータ	R88M-W20030L-B
サーボモータ	R88M-W20030L-BS1
サーボモータ	R88M-W20030L-S1
サーボモータ	R88M-W20030S
サーボモータ	R88M-W20030T
サーボモータ	R88M-W20030T-B
サーボモータ	R88M-W20030T-BS1
サーボモータ	R88M-W20030T-S2



キャンペーン特別価格 対象機器一覧

● R88M-Wシリーズ

品名	型式
サーボモータ	R88M-W2K010H-S2
サーボモータ	R88M-W2K010T-BS2
サーボモータ	R88M-W2K010T-S2
サーボモータ	R88M-W2K030T-BS2
サーボモータ	R88M-W2K030T-S2
サーボモータ	R88M-W2K915T-BS2
サーボモータ	R88M-W30010H
サーボモータ	R88M-W30010H-S2
サーボモータ	R88M-W3K010T-BS2
サーボモータ	R88M-W3K010T-S2
サーボモータ	R88M-W40030H
サーボモータ	R88M-W40030H-B
サーボモータ	R88M-W40030H-S1
サーボモータ	R88M-W40030T
サーボモータ	R88M-W40030T-B
サーボモータ	R88M-W40030T-S1
サーボモータ	R88M-W4K415T
サーボモータ	R88M-W5K030T-BS2
サーボモータ	R88M-W60010H
サーボモータ	R88M-W60010H-S2
サーボモータ	R88M-W60010T
サーボモータ	R88M-W75030H
サーボモータ	R88M-W75030H-B
サーボモータ	R88M-W75030H-BS1

品名	型式
サーボモータ	R88M-W75030H-S1
サーボモータ	R88M-W75030T
サーボモータ	R88M-W75030T-B
サーボモータ	R88M-W85015T-BS2
サーボモータ	R88M-W90010H
サーボモータ	R88M-WP10030H
サーボモータ	R88M-WP10030H-B
サーボモータ	R88M-WP10030L
サーボモータ	R88M-WP10030S-BS1
サーボモータ	R88M-WP10030T
サーボモータ	R88M-WP1K530H
サーボモータ	R88M-WP20030H-B
サーボモータ	R88M-WP20030S
サーボモータ	R88M-WP20030T
サーボモータ	R88M-WP20030T-B
サーボモータ	R88M-WP40030H
サーボモータ	R88M-WP40030H-B
サーボモータ	R88M-WP40030H-S1
サーボモータ	R88M-WP40030T
サーボモータ	R88M-WP40030T-S1
サーボモータ	R88M-WP75030H
サーボモータ	R88M-WP75030H-B
サーボモータ	R88M-WP75030H-BS1
サーボモータ	R88M-WP75030T

OMRON

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社
IB事業本部 IBフィールドサービス課

【 お問い合わせ 】 055 - 982 - 5025

2026年3月発行