

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧表
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス[2]

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
1	B500-AL001	51	CPM1A-20CDR-D-V1	101	CQM1-CPU43-V1
2	CJ1G-CPU45	52	CPM1A-20CDT-D	102	CQM1-DA021
3	CJ1H-CPU65H	53	CPM1A-20CDT-D-V1	103	CQM1-DRT21
4	CJ1H-CPU66H	54	CPM1A-20CDT1-A	104	CQM1-G7M21
5	CJ1M-CPU11	55	CPM1A-20CDT1-D	105	CQM1-IA121
6	CJ1M-CPU22	56	CPM1A-20EDT1	106	CQM1-IA221
7	CJ1W-AD041-V1	57	CPM1A-30CDR-A-V1	107	CQM1-ID211
8	CJ1W-AD081	58	CPM1A-30CDR-D	108	CQM1-ID212
9	CJ1W-AT411	59	CPM1A-30CDT-D-V1	109	CQM1-ID213
10	CJ1W-B7A14	60	CPM1A-30CDT1-A	110	CQM1-IPS02
11	CJ1W-B7A22	61	CPM1A-30CDT1-D	111	CQM1-ME04K
12	CJ1W-CIF21	62	CPM1A-40CDR-A	112	CQM1-ME04R
13	CJ1W-CLK21-V1	63	CPM1A-40CDR-A-V1	113	CQM1-ME08K
14	CJ1W-DA041	64	CPM1A-40CDR-D-V1	114	CQM1-OA221
15	CJ1W-IA111	65	CPM1A-40CDT-A	115	CQM1-OC221
16	CJ1W-IA201	66	CPM1A-40CDT1-A	116	CQM1-OC222
17	CJ1W-IC101	67	CPM1A-40EDR	117	CQM1-OD211
18	CJ1W-ID211	68	CPM1A-8ED	118	CQM1-OD212
19	CJ1W-ID231	69	CPM1A-8ER	119	CQM1-OD213
20	CJ1W-ID232	70	CPM2A-BAT01	120	CQM1-OD214
21	CJ1W-ID262	71	CPM2A-20CDR-A	121	CQM1-OD215
22	CJ1W-INT01	72	CPM2A-20CDT-D	122	CQM1-PA206
23	CJ1W-MD231	73	CPM2A-20CDT1-D	123	CQM1-PD026
24	CJ1W-MD261	74	CPM2A-30CDR-A	124	CQM1-SRM21
25	CJ1W-MD263	75	CPM2A-30CDR-D	125	CQM1-SRM21-V1
26	CJ1W-MD563	76	CPM2A-30CDT-D	126	CQM1H-AVB41
27	CJ1W-NC113	77	CPM2A-40CDR-A	127	CQM1H-CLK21
28	CJ1W-NC133	78	CPM2A-40CDR-D	128	CQM1H-CPU21
29	CJ1W-NC213	79	CPM2A-40CDT-D	129	CQM1H-CPU51
30	CJ1W-NC233	80	CPM2A-60CDR-A	130	CQM1H-CPU61
31	CJ1W-NC433	81	CPM2A-60CDT-D	131	CQM1H-CTB41
32	CJ1W-OC211	82	CPM2A-60CDT1-D	132	CQM1H-IC101
33	CJ1W-OD201	83	CPM2B-SCD32	133	CQM1H-III101
34	CJ1W-OD202	84	CPM2C-10CDR-D	134	CQM1H-ME16R
35	CJ1W-OD211	85	CPM2C-10CDTC-D	135	CQM1H-PLB21
36	CJ1W-OD212	86	CPM2C-10CDT1C-D	136	CQM1H-SCB41
37	CJ1W-OD213	87	CPM2C-10C1DTC-D	137	CS1G-CPU42-V1
38	CJ1W-OD232	88	CPM2C-10C1DT1C-D	138	CS1G-CPU44
39	CJ1W-PA205R	89	CPM2C-10EDR	139	CS1G-CPU45
40	CJ1W-SCU41	90	CPM2C-20CDTC-D	140	CS1G-CPU45-V1
41	CPM1A-MAD01	91	CPM2C-20CDT1C-D	141	CS1G-CPU45H
42	CPM1A-SRT21	92	CPM2C-20C1DT1C-D	142	CS1H-CPU63
43	CPM1A-10CDR-A-V1	93	CPM2C-24EDT1C	143	CS1H-CPU63-V1
44	CPM1A-10CDR-D	94	CQM1-AD041	144	CS1H-CPU63H
45	CPM1A-10CDT-A	95	CQM1-B7A02	145	CS1H-CPU64
46	CPM1A-10CDT-D	96	CQM1-B7A03	146	CS1H-CPU64-V1
47	CPM1A-10CDT1-A	97	CQM1-B7A12	147	CS1H-CPU64H
48	CPM1A-10CDT1-D	98	CQM1-B7A21	148	CS1H-CPU65
49	CPM1A-20CDR-A-V1	99	CQM1-CPU41-V1	149	CS1H-CPU65-V1
50	CPM1A-20CDR-D	100	CQM1-CPU43	150	CS1H-CPU65H

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱いは在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧表
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス[2]

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
151	CS1H-CPU66	201	CS1W-PTR02	251	CV500-PS221
152	CS1H-CPU66-V1	202	CS1W-PTS01	252	CV500-RM211
153	CS1H-CPU66H	203	CS1W-PTS03	253	CV500-RM221
154	CS1H-CPU67	204	CS1W-PTW01	254	CV500-RT211
155	CS1H-CPU67-V1	205	CS1W-SCB21-V1	255	CV500-RT221
156	CS1H-CPU67H	206	CS1W-SCU21-V1	256	CV500-SLK11
157	CS1PC-EIC01	207	CS1W-SLK11	257	CV500-SLK21
158	CS1W-AT011	208	CS1W-SPU02	258	C1000H-CPU01-V1
159	CS1W-AT032	209	CVM1-BC053	259	C1000H-SLK21-V1
160	CS1W-BAT01	210	CVM1-BC103	260	C120-PRO15
161	CS1W-BC023	211	CVM1-BI064	261	C120F-CPUA7-EQ
162	CS1W-BC053	212	CVM1-CLK12	262	C120F-PRO20
163	CS1W-BI033	213	CVM1-CLK21	263	C120F-SCA22-V1
164	CS1W-BI083	214	CVM1-CPU01-V2	264	C20-CPU32-J
165	CS1W-CLK11	215	CVM1-CPU11-V2	265	C20-LK202-V1
166	CS1W-CLK12-V1	216	CVM1-CPU21-V2	266	C20H-C1DR-D-V1
167	CS1W-CLK21-V1	217	CVM1-DRM21	267	C20H-C3DR-D-V1
168	CS1W-CN626	218	CVM1-DRM21-V1	268	C20H-C5DR-D-V1
169	CS1W-DA041	219	CVM1-MP701	269	C20H-C7DR-D-V1
170	CS1W-ETN11	220	CVM1-MP702	270	C200H-AD001
171	CS1W-FLN02	221	CVM1-MP703	271	C200H-AD002
172	CS1W-FLN12	222	CVM1-PA208	272	C200H-AD003
173	CS1W-GPI01	223	CVM1-PRO01	273	C200H-APS01
174	CS1W-HCA22	224	CVM1D-BC051	274	C200H-APS02
175	CS1W-IDP01	225	CVM1D-BI102	275	C200H-ASC02
176	CS1W-ID291	226	CVM1D-DPL01	276	C200H-ASC11
177	CS1W-II102	227	CVM1D-PA208	277	C200H-ASC21
178	CS1W-INT01	228	CVM1D-PA212	278	C200H-ASC31
179	CS1W-LCB05	229	CV1000-CPU01-V1	279	C200H-BAT09
180	CS1W-LC001	230	CV1000-DM641	280	C200H-BC031-V1
181	CS1W-MAD44	231	CV2000-CPU01-V1	281	C200H-BC031-V2
182	CS1W-MC221	232	CV500-BC031	282	C200H-BC051
183	CS1W-MC421	233	CV500-BC051	283	C200H-BC051-V2
184	CS1W-MD261	234	CV500-BC101	284	C200H-BC081-V1
185	CS1W-MD262	235	CV500-BI042	285	C200H-BC081-V2
186	CS1W-MD291	236	CV500-BI062	286	C200H-BC101-V2
187	CS1W-MD292	237	CV500-BI111	287	C200H-B7AI1
188	CS1W-MD561	238	CV500-BI112	288	C200H-B7AO1
189	CS1W-NC113	239	CV500-BSC21	289	C200H-B7AO2
190	CS1W-NC213	240	CV500-CPU01-V1	290	C200H-B7A12
191	CS1W-NC233	241	CV500-ETN01	291	C200H-B7A21
192	CS1W-NC413	242	CV500-IC101	292	C200H-B7A22
193	CS1W-NC433	243	CV500-IC301	293	C200H-CE001
194	CS1W-OD212	244	CV500-II101	294	C200H-CE002
195	CS1W-OD291	245	CV500-II201	295	C200H-CN425
196	CS1W-OD292	246	CV500-LK201	296	C200H-CPU21
197	CS1W-PDC01	247	CV500-LK201-AB	297	C200H-CP114
198	CS1W-PMV01	248	CV500-MC221	298	C200H-CT001-V1
199	CS1W-PPS01	249	CV500-MC421	299	C200H-CT002
200	CS1W-PTR01	250	CV500-PS211	300	C200H-CT021

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱い、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社の実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧表
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス【2】

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
301	C200H-DAC01	351	C200H-OA223	401	C200HS-SNT32
302	C200H-DA001	352	C200H-OA224	402	C200HW-BC031
303	C200H-DA002	353	C200H-OC221	403	C200HW-BC051
304	C200H-DA003	354	C200H-OC222	404	C200HW-BC081
305	C200H-DA004	355	C200H-OC223	405	C200HW-BC081-V1
306	C200H-DSC01	356	C200H-OC224	406	C200HW-BC101-V1
307	C200H-ETL01	357	C200H-OC224V	407	C200HW-BI031
308	C200H-FZ001	358	C200H-OC225	408	C200HW-BI051
309	C200H-IA121	359	C200H-OC226	409	C200HW-BI081-V1
310	C200H-IA122	360	C200H-OD211	410	C200HW-BI101-V1
311	C200H-IA221	361	C200H-OD212	411	C200HW-CLK21
312	C200H-IA222	362	C200H-OD213	412	C200HW-COM02-V1
313	C200H-IDS01	363	C200H-OD214	413	C200HW-COM03-V1
314	C200H-IDS01-V1	364	C200H-OD215	414	C200HW-COM04-V1
315	C200H-IDS21	365	C200H-OD216	415	C200HW-COM05-V1
316	C200H-ID001	366	C200H-OD217	416	C200HW-COM06-V1
317	C200H-ID002	367	C200H-OD218	417	C200HW-DRM21-V1
318	C200H-ID111	368	C200H-OD219	418	C200HW-DRT21
319	C200H-ID211	369	C200H-OD411	419	C200HW-JRM21
320	C200H-ID212	370	C200H-OD501	420	C200HW-ME04K
321	C200H-ID215	371	C200H-OV001	421	C200HW-ME08K
322	C200H-ID216	372	C200H-PID01	422	C200HW-ME32K
323	C200H-ID217	373	C200H-PID02	423	C200HW-NC113
324	C200H-ID218	374	C200H-PID03	424	C200HW-NC213
325	C200H-ID219	375	C200H-PRO27-E	425	C200HW-NC413
326	C200H-ID501	376	C200H-PS211	426	C200HW-PA204
327	C200H-IM211	377	C200H-PS221	427	C200HW-PA204R
328	C200H-IM212	378	C200H-RM001-PV1	428	C200HW-PA204S
329	C200H-IP006	379	C200H-RM201	429	C200HW-PA209R
330	C200H-IP007	380	C200H-RT001-P	430	C200HW-PCS01-V1
331	C200H-LK101-PV1	381	C200H-RT201	431	C200HW-PCU01
332	C200H-LK201-V1	382	C200H-RT202	432	C200HW-PD024
333	C200H-LK202-V1	383	C200HE-CPU11	433	C200HW-SLK13
334	C200H-LK401	384	C200HE-CPU11-Z	434	C200HW-SLK14
335	C200H-MAD01	385	C200HE-CPU32	435	C200HW-SLK23
336	C200H-MC221	386	C200HE-CPU32-Z	436	C200HW-SLK24
337	C200H-MD115	387	C200HE-CPU42	437	C200HW-SRM21-V1
338	C200H-MD215	388	C200HE-CPU42-Z	438	C200HX-CPU34-Z
339	C200H-MD501	389	C200HG-CPU33	439	C200HX-CPU34D
340	C200H-ME431	390	C200HG-CPU33-Z	440	C200HX-CPU44
341	C200H-ME831	391	C200HG-CPU43	441	C200HX-CPU44-Z
342	C200H-MR431	392	C200HG-CPU43-Z	442	C200HX-CPU54
343	C200H-MR432	393	C200HG-CPU53	443	C200HX-CPU54-Z
344	C200H-MR433	394	C200HG-CPU53-Z	444	C200HX-CPU64
345	C200H-MR831	395	C200HG-CPU63	445	C200HX-CPU64-Z
346	C200H-MR832	396	C200HG-CPU63-Z	446	C200HX-CPU64D
347	C200H-NC111	397	C200HS-INT01	447	C200HX-CPU65-Z
348	C200H-NC112	398	C200HS-ME16K	448	C200HX-CPU85-Z
349	C200H-NC112-HD	399	C200HS-MP16K	449	C200PC-ISA02-DRM
350	C200H-NC211	400	C200HS-SLK12	450	C200PC-ISA02-SRM

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱い、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱いは在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社の実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧表
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス[2]

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
451	C200PC-ISA12-SRM	501	C500-DA005	551	C500-OD412
452	C2000-BC001	502	C500-DA101	552	C500-OD414
453	C2000-BC061	503	C500-DA103	553	C500-OD415CN
454	C2000-BI083	504	C500-DA501	554	C500-OD501CN
455	C2000-CPU01-V1	505	C500-ETL01	555	C500-OV001
456	C2000-DPL01	506	C500-IA121	556	C500-PRT01
457	C2000-MP304-V3	507	C500-IA122	557	C500-PS211
458	C2000-MR141-V2	508	C500-IA223	558	C500-PS212
459	C2000-MR241-V2	509	C500-IDS01-V2	559	C500-PS213
460	C2000-MR341-V1	510	C500-IDS21	560	C500-PS221
461	C2000-MR341-V2	511	C500-IDS22	561	C500-PS222
462	C2000-MR831-V1	512	C500-ID114	562	C500-PS223
463	C2000-MR831-V2	513	C500-ID212	563	C500-RM001-PV1
464	C2000H-CPU01-V1	514	C500-ID213	564	C500-RM001-V1
465	C28H-C3DT-D-V1	515	C500-ID215	565	C500-RM001-V1H
466	C28H-C5DR-D-V1	516	C500-ID218	566	C500-RM201
467	C28H-C7DR-D-V1	517	C500-ID218CN	567	C500-RT001-P
468	C40H-C5DR-D-V1	518	C500-ID219	568	C500-RT001-PV1
469	C40H-C7DR-D-V1	519	C500-IF001	569	C500-RT001-V1
470	C500-AD001	520	C500-IF101	570	C500-RT002-PV1
471	C500-AD002	521	C500-II002	571	C500-RT002-V1
472	C500-AD003	522	C500-II101	572	C500-RT201
473	C500-AD004	523	C500-IM212	573	C500-SNT31-V3MJ
474	C500-AD005	524	C500-LK009-V1	574	C500F-PRO19
475	C500-AD006	525	C500-LK010-H	575	C60H-C1DT-D-V1
476	C500-AD101	526	C500-LK103	576	C60H-C3DT-D-V1
477	C500-AD501	527	C500-LK103-P	577	C60H-C5DR-D-V1
478	C500-AE001	528	C500-LK201-V1	578	C60H-C7DR-D-V1
479	C500-AP001	529	C500-LK203	579	DRT1-ID16 DC24
480	C500-ASC04	530	C500-MD211CN	580	DRT2-AD04
481	C500-ASP01	531	C500-MP831	581	FIT10-IF001-V1
482	C500-ASP02	532	C500-MR431	582	FND-X06L
483	C500-BAT08	533	C500-MR831	583	FND-X06L-SRT
484	C500-BC031	534	C500-NC112	584	FND-X12L-SRT
485	C500-BC051	535	C500-NC211	585	FND-X50H
486	C500-BC052	536	C500-NC222	586	FND-X50H-SRT
487	C500-BC081	537	C500-OA221	587	FNW-W6003-A5
488	C500-BC082	538	C500-OA226	588	FQM1-CM001
489	C500-BI051	539	C500-OC221	589	F150-KP
490	C500-BI081	540	C500-OC223	590	F150-M05L
491	C500-BL031	541	C500-OC224	591	F150-SLC20
492	C500-BP001	542	C500-OD211	592	F150-S1A
493	C500-CKB18	543	C500-OD212	593	F150-VS 5M
494	C500-CPU11-V1	544	C500-OD213	594	F160-C10CF
495	C500-CT001	545	C500-OD215	595	F160-C10V2
496	C500-CT012	546	C500-OD217	596	F160-S1
497	C500-CT021	547	C500-OD218	597	F160-S2
498	C500-DA001	548	C500-OD219	598	F210-C10
499	C500-DA002	549	C500-OD411	599	F270-C10
500	C500-DA003	550	C500-OD411A	600	G700-TID04 DC24

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧表
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス【2】

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
601	G700-TOD04 DC24	651	NT31C-ST143-V3	701	R7M-A05030
602	G700-UOD16 DC24	652	NT600M-DF121	702	R7M-A05030-BS1
603	G71-IC16 24VDC	653	NT600M-DN211	703	R7M-A10030-B
604	G71-ID16 DC24	654	NT600M-DT211	704	R7M-A10030-BS1
605	G71-OD16 24VDC	655	NT600M-FK210	705	R7M-A20030
606	G72C-ID16 DC24	656	NT600M-IF001	706	R7M-A40030-B
607	G72C-VOD16 DC24	657	NT600M-LB122-V1	707	R7M-A40030-BS1
608	G730-VID16-B DC24	658	NT600M-LK201	708	R7M-A40030-S1
609	G730-VOD16-B DC24	659	NT600M-LK202	709	R7M-A75030-BS1
610	HMC-EF183	660	NT600M-LPM31	710	R88A-CAWA003S
611	ITNC-EIS01-CST	661	NT600M-MD211	711	R88A-CCW002P2
612	ITNC-EIX01-CST	662	NT600M-MP251	712	R88A-CRH010C ENCODER CABLE
613	ITNC-EIX01-DRM	663	NT600M-MR251	713	R88A-CRU020C
614	NS-CA001	664	NT600M-MR641	714	R88A-CRWA003C
615	NSJ5-SQ01-DRM	665	NT600M-RT121	715	R88A-CRWCOR3C
616	NS12-ATT02	666	NT600M-RT221	716	R88D-EB16 DCアナログニューロクブソリカタ
617	NS7-SV00	667	NT600M-SMR03-V1	717	R88D-HP10
618	NS7-SV01	668	NT600MS-CNT221	718	R88D-KN01H-ECT
619	NS7-SV01B	669	NT600S-ST211B	719	R88D-KT02L
620	NT-B7A16	670	NT620C-ST142	720	R88D-KT04L
621	NT-DRT21	671	NT625C-ST152B	721	R88D-KT10H
622	NTE31-TT121B	672	NT631-ST211B-V2	722	R88D-KT20H
623	NTE31C-TT141B	673	NT631C-ST141-EV2	723	R88D-KT75H
624	NTH25C-ST141B	674	NT631C-ST141-V1	724	R88D-UA02H AC200V 30W
625	NT20-ST128	675	NT631C-ST141-V2	725	R88D-UA02HA AC200V 30W
626	NT20-ST128B	676	NT631C-ST151	726	R88D-UA03H AC200V 50W
627	NT20M-DN121-V1	677	NT631C-ST151-V1	727	R88D-UA03HA AC200V 50W
628	NT20M-DN131	678	NT631C-ST151-V2	728	R88D-UA03L AC100V 30W
629	NT20M-DT131	679	NT631C-ST151B-V1	729	R88D-UA03LA AC100V 30W
630	NT20M-IF001	680	NT631C-ST151B-V2	730	R88D-UA04H AC200V 100W
631	NT20M-MD211	681	NT631C-ST152-V2	731	R88D-UA04HA AC200V 100W
632	NT20M-MD212	682	R7D-APA3H	732	R88D-UA04L AC100V 50W
633	NT20S-ST121-V3	683	R7D-APA3L	733	R88D-UA04LA AC100V 50W
634	NT20S-ST122-V1	684	R7D-AP01H	734	R88D-UA10L AC100V 100W
635	NT20S-ST122B-V1	685	R7D-AP02H	735	R88D-UA10LA AC100V 100W
636	NT20S-ST124	686	R7D-AP08H	736	R88D-UA12HA AC200V 400W
637	NT20S-ST124B	687	R7M-AP10030	737	R88D-UA12L AC100V 200W
638	NT20S-ST128	688	R7M-AP10030-B	738	R88D-UA15LA AC100V 300W
639	NT20S-ST128B	689	R7M-AP10030-BS1	739	R88D-UA20HA AC200V 750W
640	NT20S-ST168B	690	R7M-AP10030-S1	740	R88D-UEP08H
641	NT21-ST121-E	691	R7M-AP20030	741	R88D-UEP10L
642	NT21-ST121B-E	692	R7M-AP20030-BS1	742	R88D-UEP12L
643	NT30C-ST141-V1	693	R7M-AP20030-S1	743	R88D-UEP15L
644	NT30C-ST141B-V1	694	R7M-AP40030-B	744	R88D-UP02H AC200V 30W
645	NT31-ST121	695	R7M-AP75030-B	745	R88D-UP02HA AC200V 30W
646	NT31-ST122B-V2	696	R7M-AP75030-BS1	746	R88D-UP03H AC200V 50W
647	NT31-ST123-V3	697	R7M-A03030	747	R88D-UP03HA AC200V 50W
648	NT31C-ST141	698	R7M-A03030-B	748	R88D-UP03L AC100V 30W
649	NT31C-ST141-V1	699	R7M-A03030-BS1	749	R88D-UP03LA AC100V 30W
650	NT31C-ST141B-V2	700	R7M-A03030-S1	750	R88D-UP04H AC200V 100W

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱いは在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧表
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス[2]

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
751	R88D-UP04HA AC200V 100W	801	R88D-WT20H	851	R88M-U10030LA
752	R88D-UP04L AC100V 50W	802	R88D-WT50H	852	R88M-U10030S
753	R88D-UP04LA AC100V 50W	803	R88M-H05030-B AC50W	853	R88M-U10030S-B
754	R88D-UP08HA AC200V 200W	804	R88M-H50030 AC500W	854	R88M-U10030SA
755	R88D-UP10L AC100V 100W	805	R88M-M1K412 AC1400W	855	R88M-U10030SA-B
756	R88D-UP10LA AC100V 100W	806	R88M-M20012 AC200W	856	R88M-U10030TA-BG21B
757	R88D-UP12HA AC200V 400W	807	R88M-M40012 AC400W	857	R88M-U2K030H
758	R88D-UP15LA AC100V 300W	808	R88M-M70012 AC700W	858	R88M-U2K030H-B
759	R88D-UP20HA AC200V 750W	809	R88M-M70012-S1	859	R88M-U2K030V-BS1
760	R88D-UT04V AC200V 100W	810	R88M-UE10030L-BS1	860	R88M-U2K030V-S1
761	R88D-UT04W AC100V 50W	811	R88M-UE20030L-BS1	861	R88M-U2K030X-BS1
762	R88D-UT08V AC200V 200W	812	R88M-UE20030L-S1	862	R88M-U2K030X-S1
763	R88D-UT10W AC100V 100W	813	R88M-UE30030L-BS1	863	R88M-U20030H
764	R88D-UT110H AC200V 4.0KW	814	R88M-UE30030L-S1	864	R88M-U20030HA
765	R88D-UT110V	815	R88M-U03030H	865	R88M-U20030L
766	R88D-UT12V AC200V 400W	816	R88M-U03030H-B	866	R88M-U20030LA
767	R88D-UT12W AC100V 200W	817	R88M-U03030HA	867	R88M-U20030S
768	R88D-UT120H AC200V 5.0KW	818	R88M-U03030L-B	868	R88M-U20030S-B
769	R88D-UT20V AC200V 750W	819	R88M-U03030LA	869	R88M-U20030SA
770	R88D-UT24V-RG	820	R88M-U03030LA-BS1	870	R88M-U20030SA-B
771	R88D-UT40V-RG	821	R88M-U03030S	871	R88M-U20030V-S1
772	R88D-UT60H AC200V 2.0KW	822	R88M-U03030SA	872	R88M-U20030VA-S1
773	R88D-UT60V	823	R88M-U03030SA-B	873	R88M-U3K030H
774	R88D-UT80V-RG	824	R88M-U03030T	874	R88M-U3K030H-S1
775	R88D-WNA5H-ML2	825	R88M-U05030L	875	R88M-U3K030V-S1
776	R88D-WNA5L-ML2	826	R88M-U05030L-B	876	R88M-U3K030X-BS1
777	R88D-WN01H-ML2	827	R88M-U05030LA	877	R88M-U3K030X-S1
778	R88D-WN01L-ML2	828	R88M-U05030LA-BS1	878	R88M-U4K030V-BS1
779	R88D-WN02H-ML2	829	R88M-U05030S	879	R88M-U4K030V-S1
780	R88D-WN02L-ML2	830	R88M-U05030S-B	880	R88M-U4K030X-BS1
781	R88D-WN04H-ML2	831	R88M-U05030SA	881	R88M-U4K030X-S1
782	R88D-WN04L-ML2	832	R88M-U05030SA-B	882	R88M-U40030VA-S1
783	R88D-WN05H-ML2	833	R88M-U05030T-B	883	R88M-U5K030V-BS1
784	R88D-WN08H-ML2	834	R88M-U05030TA-B	884	R88M-U5K030V-S1
785	R88D-WN10H-ML2	835	R88M-U1K030H-B	885	R88M-U5K030X-S1
786	R88D-WN15H-ML2	836	R88M-U1K030T	886	R88M-U75030T-B
787	R88D-WN20H-ML2	837	R88M-U1K030T-B	887	R88M-U75030TA-BS1
788	R88D-WTA3H	838	R88M-U1K030V-BS1	888	R88M-WP1K530H
789	R88D-WTA3HL	839	R88M-U1K030V-S1	889	R88M-WP10030H
790	R88D-WTA5HL	840	R88M-U1K030X-BS1	890	R88M-WP10030H-B
791	R88D-WT01H	841	R88M-U1K030X-S1	891	R88M-WP10030L
792	R88D-WT01HL	842	R88M-U1K530H	892	R88M-WP10030S-BS1
793	R88D-WT02H	843	R88M-U1K530T	893	R88M-WP10030T
794	R88D-WT02HL	844	R88M-U1K530T-B	894	R88M-WP20030H-B
795	R88D-WT04H	845	R88M-U1K530V-BS1	895	R88M-WP20030S
796	R88D-WT05H	846	R88M-U1K530V-S1	896	R88M-WP20030T
797	R88D-WT08H	847	R88M-U1K530X-BS1	897	R88M-WP20030T-B
798	R88D-WT10H	848	R88M-U1K530X-S1	898	R88M-WP40030H
799	R88D-WT10H-R2	849	R88M-U10030HA	899	R88M-WP40030H-B
800	R88D-WT15H	850	R88M-U10030L-B	900	R88M-WP40030H-S1

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧表
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス【2】

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
901	R88M-WP40030T	951	R88M-W20030H	1001	S3200-NSB11-E
902	R88M-WP40030T-S1	952	R88M-W20030H-B	1002	S3200-NSUA1-00E
903	R88M-WP75030H	953	R88M-W20030H-BS1	1003	S3200-NSUA1-10
904	R88M-WP75030H-B	954	R88M-W20030H-S1	1004	S3200-NSUG4-00E
905	R88M-WP75030H-BS1	955	R88M-W20030L	1005	S3200-NSUG4-10
906	R88M-WP75030H-S1	956	R88M-W20030L-B	1006	S8JX-N03024CD
907	R88M-WP75030T	957	R88M-W20030L-BS1	1007	T1000H-IP006-V1
908	R88M-W03030H	958	R88M-W20030L-S1	1008	T200H-CPU01
909	R88M-W03030H-B	959	R88M-W20030S	1009	T200H-MIF01
910	R88M-W03030H-BS1	960	R88M-W20030T	1010	WD30-SE01
911	R88M-W03030H-S1	961	R88M-W20030T-B	1011	WK30-RX
912	R88M-W03030L	962	R88M-W20030T-BS1	1012	WM21-AP001
913	R88M-W03030L-S1	963	R88M-W20030T-S1	1013	WM21-CA001
914	R88M-W03030T-B	964	R88M-W20030T-S2	1014	WM21-CA002
915	R88M-W03030T-S1	965	R88M-W3K010T-BS2	1015	WM21-CA003
916	R88M-W05030H	966	R88M-W3K010T-S2	1016	WM21-CA004
917	R88M-W05030H-B	967	R88M-W30010H	1017	WM21-CA006
918	R88M-W05030H-BS1	968	R88M-W30010H-S2	1018	WM21-MC
919	R88M-W05030H-S1	969	R88M-W4K415T	1019	WM21-MD
920	R88M-W05030L	970	R88M-W40030H	1020	WM21-S
921	R88M-W05030L-S1	971	R88M-W40030H-B	1021	WM21-S-CH
922	R88M-W05030S	972	R88M-W40030H-S1	1022	WM21-SLP
923	R88M-W05030T	973	R88M-W40030T	1023	WM21-XD
924	R88M-W1K030T-BS2	974	R88M-W40030T-B	1024	WM30-AT2
925	R88M-W1K030T-S2	975	R88M-W40030T-S1	1025	WM30-S-V2
926	R88M-W1K210H-S2	976	R88M-W5K030T-BS2	1026	WT21-ID08
927	R88M-W1K315T-BS2	977	R88M-W5K510T-S2	1027	WT30-AT001
928	R88M-W1K530H-BS2	978	R88M-W60010H	1028	WT30-AT002
929	R88M-W1K815T-BS2	979	R88M-W60010H-S2	1029	WT30-AT003
930	R88M-W10030H	980	R88M-W60010T	1030	WT30-SID16
931	R88M-W10030H-B	981	R88M-W75030H	1031	3F88L-DP30S カゲヒヨウユニット プレス
932	R88M-W10030H-BS1	982	R88M-W75030H-B	1032	3F88L-120
933	R88M-W10030H-G09CJ	983	R88M-W75030H-BS1	1033	3F88M-ID70 デイスイッチ ユニット
934	R88M-W10030H-G11BJ	984	R88M-W75030H-S1	1034	3G2A5-BL041
935	R88M-W10030H-S1	985	R88M-W75030T	1035	3G2A5-BL061
936	R88M-W10030L	986	R88M-W75030T-B	1036	3G2A5-ID211
937	R88M-W10030L-B	987	R88M-W85015T-BS2	1037	3G2A5-ID411
938	R88M-W10030L-BS1	988	R88M-W90010H	1038	3G2A5-PID01-DS
939	R88M-W10030L-S1	989	SP10-DR-A	1039	3G2C5-CPU01-EMJ
940	R88M-W10030S-B	990	SP10-DT-D	1040	3G2C5-DPL01-E
941	R88M-W10030T	991	SP20-DR-D	1041	3G3FV-A2004
942	R88M-W10030T-B	992	S3200-CAT2821	1042	3G3FV-A2110
943	R88M-W10030T-BS1	993	S3200-CN201-20-25	1043	3G3FV-A2150
944	R88M-W10030T-S1	994	S3200-CP505	1044	3G3FV-A4015
945	R88M-W2K010H-S2	995	S3200-FC7155	1045	3G3FV-A4022
946	R88M-W2K010T-BS2	996	S3200-FC8211	1046	3G3FV-A4037
947	R88M-W2K010T-S2	997	S3200-FH-L-C22T	1047	3G3FV-A4055
948	R88M-W2K030T-BS2	998	S3200-FHLC22X3	1048	3G3FV-A4075
949	R88M-W2K030T-S2	999	S3200-LSU03-01E	1049	3G3FV-A4110
950	R88M-W2K915T-BS2	1000	S3200-NSB03-V1	1050	3G3FV-A4150

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社の実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧表
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス[2]

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
1051	3G3FV-B2185				
1052	3G3FV-B2220				
1053	3G3FV-B4185				
1054	3G3HV-A2055				
1055	3G3HV-A2075				
1056	3G3HV-A2110				
1057	3G3HV-A4055				
1058	3G3HV-A4110				
1059	3G3HV-A4150				
1060	3G3HV-B2185				
1061	3G3HV-B2220				
1062	3G3IV-B2110-V2				
1063	3G3IV-PSIG				
1064	3G3JE-A2001				
1065	3G3JE-A2002				
1066	3G3JE-A2004				
1067	3G3JV-AB007				
1068	3G3JV-A2007				
1069	3G3JV-A4022				
1070	3G3JX-A2004				
1071	3G3JX-A2007				
1072	3G3MV-A4055				
1073	3G3MV-A4075				
1074	3G3RV-A2055				
1075	3G3RV-A2075				
1076	3G3RV-A2110				
1077	3G3RV-A2150-V1				
1078	3G3RV-A2185				
1079	3G3RV-A4037				
1080	3G3RV-A4055				
1081	3G3RV-A4075				
1082	3G3RV-A4110				
1083	3G3RV-A4185				
1084	3G3RV-B2220				
1085	3G3RV-B4220				
1086	3G8B3-M2012				
1087	3G8B3-NO000				
1088	3G8F5-CPU31				
1089	3G8F5-DRM21				
1090	3G8F7-CLK21				
1091	3G8F7-SLK21				
1051					
1052					
1053					
1054					
1055					
1056					
1057					
1058					
1059					

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。