

■ 日立産業用コンピュータ⇄オムロン製UPS 対応一覧 ■

2018/3/16 現在

タイプ	HF-Wシリーズ				HF-BX/BTシリーズ	
	デスクトップ/ラックマウント兼用	デスクトップ/ラックマウント兼用	デスクトップ/ラックマウント兼用	デスクトップ型	組み込み型	デスクトップ型
	HF-W6500モデル55/50 Aモデル/Dモデル	HF-W6500モデル45/40 Aモデル/Dモデル	HF-W7500モデル40 Aモデル/Dモデル	HF-W2000モデル45 Aモデル/Bモデル	HF-BX1200 Aモデル/Dモデル	HF-BT1000 Aモデル/Dモデル
動作検証済OS	Windows 7 Professional(32/64bit) Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)	Windows 7 Professional(32/64bit) Windows Server 2008R2 Standard(64bit)	Windows 7 Professional(32/64bit) Windows Server 2008R2 Standard(64bit) Windows Server 2012R2 Standard(64bit) RedHat Enterprise Linux 6.5 (32bit)	Windows 7 Professional(64bit) Windows 10 IoT Enterprise(64bit)	Windows 7 Professional(32/64bit)	Windows 7 Professional(32/64bit)
外形寸法(W×H×Dmm)	400×150×450	400×150×450	420×176×450	93×356×325	262×143×262	100×262×348
消費電力	350VA	430VA	540VA	240VA	192VA	216VA
外観						
型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式
通信方法	通信方法	通信方法	通信方法	通信方法	通信方法	通信方法
出力容量	出力容量	出力容量	出力容量	出力容量	出力容量	出力容量
動作検証済	動作検証済	動作検証済	動作検証済	動作検証済	動作検証済	動作検証済
消費電力が対応範囲外のため非対象	消費電力が対応範囲外のため非対象	消費電力が対応範囲外のため非対象	消費電力が対応範囲外のため非対象	消費電力が対応範囲外のため非対象	消費電力が対応範囲内だが、動作未検証	消費電力が対応範囲内だが、動作未検証
消費電力が対応範囲内だが、動作未検証	消費電力が対応範囲内だが、動作未検証	消費電力が対応範囲内だが、動作未検証	消費電力が対応範囲内だが、動作未検証	消費電力が対応範囲内だが、動作未検証	消費電力が対応範囲内だが、動作未検証	消費電力が対応範囲内だが、動作未検証

●:動作検証済み / x:消費電力が対応範囲外のため非対象 / -:消費電力は対応範囲内だが、動作未検証

【オムロン製UPS Windows OS動作検証済シャットダウンソフトRev.】
 ネットワーク対応シャットダウンソフト(PowerAct Pro)
 ・Master Agent : PowerAct Pro Ver.5.10
 ・Slave Agent : PowerAct Pro Ver.5.01
 自動シャットダウンソフト(Simple Shutdown Software) : Ver.2.50

【オムロン製UPS Linux OS動作検証済シャットダウンソフトRev.】
 ネットワーク対応シャットダウンソフト(PowerAct Pro)
 ・Master Agent : PowerAct Pro Ver.4.40
 ・Slave Agent : PowerAct Pro Ver.4.31
 自動シャットダウンソフト(Simple Shutdown Software) : Ver.2.30

※1)UPSにFAPCをRS232CもしくはUSB接続される場合は、自動シャットダウンソフトは「PowerAttendant Lite」、「PowerAct Pro Master Agent」もしくは「Simple Shutdown Software」をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。
 ※2)UPSにFAPCをLAN接続される場合は、別売SNMP/Webカード(型式:SC20G)が必要です。また自動シャットダウンソフトは「PowerAct Pro Slave Agent」をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。
 ※3)RS-232CおよびLAN接続のみ可能。USB接続は不可。
 最新版の自動シャットダウンソフトは右記URLよりダウンロード可能です。http://www.omron.co.jp/ese/ups/support/download/ups.html

UPSの技術に関するお問い合わせ先

■オムロン電子機器カスタマサポートセンター

住所: 〒108-0075
 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F
 オムロン株式会社 電子機器統轄事業部
 オムロン電子機器カスタマサポートセンター
 電話番号: 0120-771-4717
 FAX番号: 03-6718-3632
 受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日、当社の休日を除く)
 9:00～17:30 (12:00～13:00を除く)

メールでのお問い合わせはこちら
 E-Mail: omron_support@omron.co.jp