










■アドバンテック製FAPC⇔オムロン製UPS 対応一覧■



●:使用可能 ○:条件付で使用可能(FAPCの消費電力がUPSの出力容量を超えていない)

2012/4/19 現在

形状	タワー			ラックマウント			
	シャーシ	マザーボード	動作検証済OS	外形寸法(W×H×Dmm)			
外形寸法(W×H×Dmm)	157×360×340	200×320×480	482×177×479(4U)				
電源ユニット	300/400W	300/400W	300/400W				
外観							
運転方式	型式	外観	通信方法	出力容量			
常時商用	BY50FW		RS232C(※1)	500VA/300W	○	○	○
	BY75SW		USB(※1)	750VA/450W	●	●	●
	BY35S		USB(※1)	350VA/210W	○	○	○
	BY50S			500VA/300W	○	○	○
	BY80S			800VA/500W	●	●	●
	BY120S			1200VA/720W	●	●	●
ラインインタラクティブ	BN50S		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	500VA/450W	●	●	●
	BN75S			750VA/680W	●	●	●
	BN100S			1000VA/900W	●	●	●
	BN150S			1500VA/1350W	●	●	●
	BN220S			2200VA/1980W	●	●	●
	BN300S			3000VA/2700W	●	●	●
常時インバータ	BU50SW		RS232C(※1) LAN(※2)	500W/350VA	○	○	○
	BU75SW			750VA/500W	●	●	●
	BU100SW			1000VA/700W	●	●	●
	BU150SW			1500VA/1050W	●	●	●
ラインインバータ	BN100XR		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	1000VA/700W	●	●	●
	BN150XR			1420~1500VA/1000W	●	●	●
	BN240XR			2250~2370VA/2000W	●	●	●
常時インバータ	BU75RW		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	750VA/600W	●	●	●
	BU100RW			1000VA/800W	●	●	●
	BU200RW			2000VA/1600W	●	●	●
	BU300RW			3000VA/2400W	●	●	●

(※1)自動シャットダウンソフト"PowerAct Pro Master Agent"もしくは"Simple Shutdown Software"をFAPCにインストールしてご使用ください。
 (※2) UPSとFAPCをLAN接続される場合は、別売SNMP/Webカード(型式:SC20G)が必要です。自動シャットダウンソフト"PowerAct Pro Slave Agent"をFAPCにインストールしてご使用ください。
 最新版の自動シャットダウンソフトは右記URLよりダウンロード可能です。omron.co.jp/ese/ups/download/category_u.htm