











| 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | タワー | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | | シリーズ名 | 最大消費電力(W) | | | | | | | |
| | | | | | | 外観 | | | | | | | |
| | | | | | | I/F | | | | | | | |
| 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | | | | |
| ラック | イン バー タ | [BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW | | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | — | ●(※1) | ●(※1) | ● | |
| | | | | RS232C | — | — | — | — | — | ●(※1) | ●(※1) | — | |
| ライン | [BN-R] BN300R BN150R BN75R | | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | — | ●(※1) | ●(※1) | ● | | |
| | | | RS232C | — | — | — | — | — | ●(※1) | ●(※1) | — | | |
| タワー | ライン | [BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW | | RS232C | — | — | — | — | — | ●(※1) | ●(※1) | — | |
| | | | | LAN | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | — | ○(※2) | ○(※2) | — | |
| | | | | LAN | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | — | ○(※2) | ○(※2) | — | |
| | ライン | [BL-T] BL100T BL75T BL50T | | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | — | |
| | | | | RS232C | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | LAN | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | — | |
| | ライン | [BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T | | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | — | ●(※1) | ●(※1) | ● | |
| | | | | RS232C | — | — | — | — | — | ●(※1) | ●(※1) | — | |
| | | | | LAN | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | — | ○(※2) | ○(※2) | — | |
| | ライン | [BW-T] BW120T/BW100T BW55T/BW40T | | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | — | |
| | | | | LAN | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | — | ○(※2) | ○(※2) | — | |
| | フラット | 常時 商用 | [BY-S] BY120S/BY80S BY50S/BY35S | | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | — | ●(※1) | ●(※1) | ● |
| RS232C | | | | | — | — | — | — | — | ●(※1) | ●(※1) | — | |
| LAN | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| フラット | 常時 商用 | [BX-W] BX75SW BX50FW | | RS232C | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | LAN | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | LAN | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| フラット | 常時 商用 | [BX-F] BX50F BX35F | | USB | — | — | — | — | — | — | ● | | |
| | | | | LAN | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| テーブル | [BZ-LT2] BZ50LT2 BZ35LT2 | | USB | — | — | — | — | — | — | — | ●(※3) | | |
| 推奨UPS | | | | BN50T | BN50T | BW40T | BW40T | BW40T | BW40T | BW40T | BY35S | | |
| コメント | | | | | | | | | | | | | |

●:標準対応 ○:オプション対応 —:未対応

※1 NAS側にシャットダウンソフト"PowerAct Pro"/"PowerAttendant Lite"もしくは"Simple Shutdown Software"のインストールが必要です。
 ※2 別売SNMP/Webカード(型式:SC21)が必要です。またNAS側にシャットダウンソフト"PowerAct Pro"のインストールが必要です。
 ※3 TeraStationのファームウェアVer1.32 以上で対応しています。(TS-RVHL/R6.TS-WVHL/R1.TS-QVHL/R6.TS-6VHL/R6.TS-8VHL/R6.TS5200D.TS5400Dは Ver1.00から対応)

| 形状 | 形状 | シリーズ名 | 外観 | I/F | ラック | | | |
|--------|--|---|---|--|--------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | シリーズ名 | | | |
| | | | | | OS | | | |
| | | | | | 消費電力(平均/最大W) | | | |
| | | | | | 外観 | | | |
| ラック | インバータ | [BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW |  | USB ●(※1) RS232C - 接点 - LAN ○(※2) | WS5420RNS2 | WS5420RNW2 | WSH5420RNS2 | WSH5420RNW2 |
| ラック | ライン | [BN-R] BN300R BN150R BN75R |  | USB ●(※1) RS232C - 接点 - LAN ○(※2) | WS5420RNS2 | WS5420RNW2 | WSH5420RNS2 | WSH5420RNW2 |
| タワー | インバータ | [BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW |  | RS232C | - | - | - | - |
| | | | | 接点 | - | - | - | - |
| | | | | LAN | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) |
| | ライン | [BL-T] BL100T BL75T BL50T |  | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) |
| | | | | RS232C | - | - | - | - |
| | | | | 接点 | - | - | - | - |
| | | [BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T |  | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) |
| | | | | RS232C | - | - | - | - |
| | | | | 接点 | - | - | - | - |
| | [BW-T] BW120T/BW100T BW55T/BW40T |  | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | |
| RS232C | | | - | - | - | - | | |
| 接点 | | | - | - | - | - | | |
| フラット | 常時商用 | [BY-W] BY75SW BY50FW |  | USB | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) | ●(※1) |
| | | | | RS232C | - | - | - | - |
| | [BX-W] BX75SW BX50FW |  | RS232C | - | - | - | - | |
| | | | 接点 | - | - | - | - | |
| | [BX-F] BX50F BX35F |  | USB | - | - | - | - | |
| | | | RS232C | - | - | - | - | |
| | | | 接点 | - | - | - | - | |
| テーブル | [BZ-LT2] BZ50LT2 BZ35LT2 |  | USB | - | - | - | - | |
| 推奨UPS | | | | | BN75R | BN75R | BN75R | BN75R |
| コメント | | | | | | | | |

●:標準対応 ○:オプション対応 -:未対応

※1 NAS側にシャットダウンソフト"PowerAct Pro"もしくは"Simple Shutdown Software"のインストールが必要です。
※2 別売SNMP/Webカード(型式:SC21)が必要です。またNAS側にシャットダウンソフト"PowerAct Pro"のインストールが必要です。

| 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | | | |
|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|-------|-----|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | シリーズ名 | I/F | タワー | |
| | | | | | | | | | LS220DB | LS421D LS420D LS410D LS410DX |
| | | | | | | | | | Linux | Linux |
| | | | | | | | | | 消費電力(平均/最大W) | 48 |
| 外観 |  |  | | | | | | | | |
| 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | | |
| 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | 形状 | | |
| ラック | インバータ | [BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW |  | USB | ● | ● | | | | |
| | | | | RS232C | - | - | | | | |
| | | | | 接点 | - | - | | | | |
| | | | | LAN | - | - | | | | |
| | ライン | [BN-R] BN300R BN150R BN75R |  | USB | ● | ● | | | | |
| | | | | RS232C | - | - | | | | |
| 接点 | | | | - | - | | | | | |
| タワー | インバータ | [BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW |  | RS232C | - | - | | | | |
| | | | | 接点 | - | - | | | | |
| | | | | LAN | - | - | | | | |
| | ライン | [BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T |  | USB | ● | ● | | | | |
| | | | | RS232C | - | - | | | | |
| | | | | 接点 | - | - | | | | |
| | | | | LAN | - | - | | | | |
| | フラット | 常時商用 | [BY-S] BY120S/BY80S BY50S/BY35S |  | USB | ● | ● | | | |
| | | | | | [BY-W] BY75SW BY50FW |  | USB | ● | ● | |
| | | | [BX-W] BX75SW BX50FW |  | RS232C | | - | - | | |
| | | | | | 接点 | - | - | | | |
| | | | [BX-F] BX50F BX35F |  | USB | ● | ● | | | |
| [BZ-LT2] BZ50LT2 BZ35LT2 | | | | |  | USB | ● | ● | | |
| 推奨UPS | | | | BY35S | | BY35S | | | | |
| コメント | | | | | | | | | | |

●:標準対応 ○:オプション対応 -:未対応

更新日 2022年12月6日