


オムロン無停電電源装置 (UPS) 保証・保守・修理サービスカタログ



オムロンのサポートメニュー



BVシリーズは保証・保守サービスメニューが異なります。詳しくはP10をご参照ください。

UPS本体全機種3年保証

UPS本体全機種の3年保証（無償修理対応）をいたします。



詳細はホームページをご参照ください。

UPS全機種バッテリー3年間無償提供サービス (BVシリーズ除く)

UPS全機種（増設用バッテリーユニット含む）の交換バッテリーを3年間無償で提供いたします。ご購入日より1カ月以内にご愛用者登録をいただいた場合に限り、このサービスが適用となります。ご愛用者登録は、ホームページから、または製品付属の登録カードで行ってください。

※UPS本体のバッテリー交換ランプが点灯した場合に、交換バッテリーの無償提供を行うものです。



詳細、お申し込み方法はホームページをご参照ください。

リプレイスサービス

ご不要になった当社製UPS、増設バッテリー、交換バッテリー、他社製UPSをお客様の送料ご負担のみで無料引き取りいたします。

サービス概要

ご不要になったオムロン製無停電電源装置（UPS）、増設バッテリー、交換バッテリー、交流安定化電源装置（CVCF）および他社製無停電電源装置（UPS）からオムロン製無停電電源装置（UPS）に買替えいただいたお客様に限り、送料ご負担のみでお引き取りいたします。ただし、他社製リチウムイオンバッテリー搭載UPSは対象外となります。サービス対象品以外の送付は、お客様の送料ご負担で返送させていただく場合がございます。

※送料は元払いにてお願いいたします。

※お手数ですが商品（バッテリー含）の配送可否につきましては、ご利用予定の運送会社へ事前にご確認ください。

運送会社により、お取り扱い出来ない場合がございます。

お困りの際は、オムロン電子機器リプレイスサービスセンタへご相談ください。お問合せ先はこちら。

※リプレイスサービスセンタにお送りいただいた製品は返却できませんのでご了承ください。

※リチウムイオンバッテリーを搭載するUPSやリチウムイオンバッテリーを空輸(航空便)発送いただく際に、安全規定に従う必要があります。運送会社へご確認ください。

サービス規定

	当社製	他社製
条件	<p>①オムロン製無停電電源装置（UPS）本体、増設／交換バッテリー、交流安定化電源装置（CVCF）を対象とします。</p> <p>②お送りいただいた製品の所有権は、当社がそれを引き取った時に当社に移転します。</p> <p>※買い替え時でなくともお引き取りいたします。</p>	<p>①オムロン製無停電電源装置（UPS）を、新規にご購入いただいた場合に限りです。</p> <p>②引取り上限は、新規にオムロン製無停電電源装置（UPS）をご購入いただいた同程度の容量の商品を上限とします。*1 詳しくはホームページに記載の【引取り台数について】をご参照ください。</p> <p>③他社製無停電電源装置（UPS）本体（鉛バッテリー搭載品のみ）に限りです。他社製リチウムイオンバッテリー搭載UPS／増設バッテリー／交換バッテリーの引取りはいたしません。</p> <p>④お送りいただいた製品の所有権は、当社がそれを引き取った時に当社に移転します。</p>
送料	発送元払い	発送元払い
受付方法	<p>「リプレイスサービス引取申込書 *2」を印刷し、必要事項をご記入の上、引取品に添付して発送してください。</p> <p>※「納品書」または「保証書」のコピーは不要です。</p>	<p>①「リプレイスサービス引取申込書 *2」を印刷し、必要事項をご記入ください。</p> <p>②「リプレイスサービス引取申込書 *2」と、オムロン製無停電電源装置(UPS)をご購入いただいた「納品書」または「保証書」のコピーを引取品に添付し、発送してください。</p>

*1 詳しくはホームページをご覧ください。 *2「UPSリプレイスサービス引取申込書」はホームページからダウンロードいただけます。

■引取品発送先

〒252-0253

神奈川県相模原市中央区南橋本4-7-2

株式会社アンカーリサイクルポート内

オムロン電子機器リプレイスサービスセンタ

電話番号：03-6718-3636（発送される際、宅配便等の伝票にはこの電話番号をご記入ください）



詳細、お申し込み方法はホームページをご参照ください。

無償保証期間延長サービス

「無償修理」と「交換バッテリーの無償提供」の無償保証サービス期間（通常3年）を延長するサービスです。標準品からの延長、既存の無償保証期間延長サービスバック商品からの再延長が可能です。

無償保証内容

無償センドバック修理	交換バッテリーの無償提供
取扱説明書にしたがった正常なご使用をされていたにもかかわらず、「保証書」に記載した保証期間内において、製品（付属品等を除く）が故障した場合に無償修理を行います。 ※「無償センドバック修理」をお申し込みいただく時は、「修理依頼票」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入・ご同封のうえ、修理品を電子機器修理センタ宛に直接ご送付いただくか、ご購入いただいた販売店にお持ちください。	無停電電源装置（UPS）本体のバッテリー交換ランプが点灯した場合（バッテリー劣化）に交換バッテリーの無償提供を行うサービスです（バッテリー交換ランプが点灯する前の交換は対象外になります）。 ※「交換バッテリーの無償提供」をお申し込みいただく時は、「バッテリー無償提供サービス適用依頼書／決定通知書」をダウンロードしていただきに必要事項をご記入のうえ、当社電子機器修理センタまでFAXしてください。

※ 本サービスは、日本国内のみのサービスです。

※セット対象UPSと併せてご購入いただいたPDUも、UPSと同様の無償保証期間延長サービスが受けられます。

無償保証期間延長サービスをお受けになられるには、ご愛用者登録が必要です（ご購入後1カ月以内に必ず「ご愛用者登録」を行ってください）。

【ご注意】

- ①標準品から無償保証期間（3年）経過後、空白期間がある場合の単年延長について
 - ・空白期間まで遡って単年延長サービスをご購入いただく必要があります。
 - ・サービス開始前にバッテリーの事前交換（有償）が必要となります。延長される場合は、無償保証期間内での申し込みをお勧めいたします。
- ②延長バック品から無償保証期間の経過後、空白期間がある場合の単年延長について
 - ・空白期間まで遡って単年延長サービスをご購入いただく必要があります。
- ③保証期間延長は、UPS本体購入日から最長7年とさせていただきます。

無償保証期間延長サービス（単年延長）契約料金

対象機種	型式	メーカー希望小売価格
BU5002R/BU5002RWL*1	BUH8E	¥275,880/年（税抜価格 ¥250,800/年）
BU3002R/BU3002RH/BU300RW/BU200RW/BN300RA/BN300R/BN300T/BN220T/ BUM5002R/BUM300R	BUH8D	¥163,020/年（税抜価格 ¥148,200/年）
BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU100RS/BL100T/BL75T/ BL50T/BN150RA/BN150R/BN150XR*2 /BN150T/BN100T/ BUM100R/ BUM150RA/ BUM150S/ BUM3002R/ BUM100S/BNM300RA/BNM150RA	BUH8C	¥75,130/年（税抜価格 ¥68,300/年）
BU75SW/BU50SW/BN75R/BN75T/BN50T/BY75SW/BY120S/BY80S	BUH8B	¥53,900/年（税抜価格 ¥49,000/年）
BW120T/BW100T/BW55T/BW40T	BUH8G	¥17,490/年（税抜価格 ¥15,900/年）
BY50FW/BY50S/BY35S	BUH8A	¥30,140/年（税抜価格 ¥27,400/年）
SC22/SC21*4/SC20G2*3	BUH8F	¥22,770/年（税抜価格 ¥20,700/年）

*1 BU5002RWLは2020年1月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2025年3月）までの対応とさせていただきます。 *2 BN150XRは2021年3月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2026年6月）までの対応とさせていただきます。 *3 SC20G2は2021年12月で販売終了いたします。当サービスは修理受付終了日（2027年3月）までの対応とさせていただきます。 *4 SC21は2023年8月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2028年9月）までの対応とさせていただきます。

詳細、お申し込み方法はホームページをご参照ください。



無償保証期間延長サービスパック商品

●「UPS本体」と「無償保証期間延長サービス」がパックになった商品です。

● 4年パック、5年パック、6年パック、7年パック商品をご用意しております。

※セット対象UPSと併せてご購入いただいたPDUも、UPSと同様の無償保証期間延長サービスが受けられます。

対象製品型式	無償保証サービス4年パック		無償保証サービス5年パック		無償保証サービス6年パック		無償保証サービス7年パック	
	型式	メーカー希望小売価格	型式	メーカー希望小売価格	型式	メーカー希望小売価格	型式	メーカー希望小売価格
BU5002R	BU5002RG4	¥1,331,440 (税抜価格 ¥1,210,400)	BU5002RG5	¥1,527,900 (税抜価格 ¥1,389,000)	BU5002RG6	¥1,708,300 (税抜価格 ¥1,553,000)	BU5002RG7	¥1,724,690 (税抜価格 ¥1,567,900)
BU3002R	BU3002RG4	¥643,610 (税抜価格 ¥585,100)	BU3002RG5	¥777,260 (税抜価格 ¥706,600)	BU3002RG6	¥888,470 (税抜価格 ¥807,700)	BU3002RG7	¥943,250 (税抜価格 ¥857,500)
BU3002RH	BU3002RHG4	¥707,080 (税抜価格 ¥642,800)	BU3002RHG5	¥817,740 (税抜価格 ¥743,400)	BU3002RHG6	¥913,770 (税抜価格 ¥830,700)	BU3002RHG7	¥970,750 (税抜価格 ¥882,500)
BU300RW	BU300RWG4	¥731,280 (税抜価格 ¥664,800)	BU300RWG5	¥841,610 (税抜価格 ¥765,100)	BU300RWG6	¥976,030 (税抜価格 ¥887,300)	BU300RWG7	¥984,280 (税抜価格 ¥894,800)
BU200RW	BU200RWG4	¥468,490 (税抜価格 ¥425,900)	BU200RWG5	¥562,650 (税抜価格 ¥511,500)	BU200RWG6	¥691,240 (税抜価格 ¥628,400)	BU200RWG7	¥759,660 (税抜価格 ¥690,600)
BU100RW	BU100RWG4	¥245,300 (税抜価格 ¥223,000)	BU100RWG5	¥294,800 (税抜価格 ¥268,000)	BU100RWG6	¥354,090 (税抜価格 ¥321,900)	BU100RWG7	¥383,020 (税抜価格 ¥348,200)
BU75RW	BU75RWG4	¥229,020 (税抜価格 ¥208,200)	BU75RWG5	¥278,850 (税抜価格 ¥253,500)	BU75RWG6	¥338,030 (税抜価格 ¥307,300)	BU75RWG7	¥379,280 (税抜価格 ¥344,800)
BU150R	BU150RG4	¥277,860 (税抜価格 ¥252,600)	BU150RG5	¥326,700 (税抜価格 ¥297,000)	BU150RG6	¥389,070 (税抜価格 ¥353,700)	BU150RG7	¥422,070 (税抜価格 ¥383,700)
BU150SW	BU150SWG4	¥293,700 (税抜価格 ¥267,000)	BU150SWG5	¥352,880 (税抜価格 ¥320,800)	BU150SWG6	¥412,060 (税抜価格 ¥374,600)	BU150SWG7	¥449,900 (税抜価格 ¥409,000)
BU100SW	BU100SWG4	¥219,450 (税抜価格 ¥199,500)	BU100SWG5	¥264,000 (税抜価格 ¥240,000)	BU100SWG6	¥323,290 (税抜価格 ¥293,900)	BU100SWG7	¥365,090 (税抜価格 ¥331,900)
BU75SW	BU75SWG4	¥181,830 (税抜価格 ¥165,300)	BU75SWG5	¥218,240 (税抜価格 ¥198,400)	BU75SWG6	¥260,700 (税抜価格 ¥237,000)	BU75SWG7	¥289,300 (税抜価格 ¥263,000)
BU50SW	BU50SWG4	¥169,840 (税抜価格 ¥154,400)	BU50SWG5	¥203,500 (税抜価格 ¥185,000)	BU50SWG6	¥245,850 (税抜価格 ¥223,500)	BU50SWG7	¥275,000 (税抜価格 ¥250,000)
BU100RS	BU100RSG4	¥218,020 (税抜価格 ¥198,200)	BU100RSG5	¥276,210 (税抜価格 ¥251,100)	BU100RSG6	¥335,500 (税抜価格 ¥305,000)	BU100RSG7	¥376,640 (税抜価格 ¥342,400)
BL100T	-	-	BL100TG5	¥227,920 (税抜価格 ¥207,200)	BL100TG6	¥266,090 (税抜価格 ¥241,900)	BL100TG7	¥328,020 (税抜価格 ¥298,200)
BL75T	-	-	BL75TG5	¥188,870 (税抜価格 ¥171,700)	BL75TG6	¥221,540 (税抜価格 ¥201,400)	BL75TG7	¥264,880 (税抜価格 ¥240,800)
BL50T	-	-	BL50TG5	¥156,530 (税抜価格 ¥142,300)	BL50TG6	¥189,970 (税抜価格 ¥172,700)	BL50TG7	¥237,930 (税抜価格 ¥216,300)
BN300RA	BN300RAG4	¥759,990 (税抜価格 ¥690,900)	BN300RAG5	¥799,920 (税抜価格 ¥727,200)	BN300RAG6	¥839,960 (税抜価格 ¥763,600)	BN300RAG7	¥880,000 (税抜価格 ¥800,000)
BN150RA	BN150RAG4	¥301,950 (税抜価格 ¥274,500)	BN150RAG5	¥319,990 (税抜価格 ¥290,900)	BN150RAG6	¥337,920 (税抜価格 ¥307,200)	BN150RAG7	¥355,960 (税抜価格 ¥323,600)
BN300R	BN300RG4	¥715,220 (税抜価格 ¥650,200)	BN300RG5	¥759,000 (税抜価格 ¥690,000)	BN300RG6	¥883,080 (税抜価格 ¥802,800)	BN300RG7	¥987,040 (税抜価格 ¥896,400)
BN150R	BN150RG4	¥274,670 (税抜価格 ¥249,700)	BN150RG5	¥308,880 (税抜価格 ¥280,800)	BN150RG6	¥374,660 (税抜価格 ¥340,600)	BN150RG7	¥395,450 (税抜価格 ¥359,500)
BN75R	BN75RG4	¥159,060 (税抜価格 ¥144,600)	BN75RG5	¥169,070 (税抜価格 ¥153,700)	BN75RG6	¥192,060 (税抜価格 ¥174,600)	BN75RG7	¥213,840 (税抜価格 ¥194,400)
BN300T	BN300TG4	¥518,210 (税抜価格 ¥471,100)	BN300TG5	¥547,470 (税抜価格 ¥497,700)	BN300TG6	¥661,100 (税抜価格 ¥601,000)	BN300TG7	¥728,420 (税抜価格 ¥662,200)
BN220T	BN220TG4	¥458,700 (税抜価格 ¥417,000)	BN220TG5	¥511,610 (税抜価格 ¥465,100)	BN220TG6	¥584,210 (税抜価格 ¥531,100)	BN220TG7	¥627,220 (税抜価格 ¥570,200)
BN150T	BN150TG4	¥232,210 (税抜価格 ¥211,100)	BN150TG5	¥271,480 (税抜価格 ¥246,800)	BN150TG6	¥320,210 (税抜価格 ¥291,100)	BN150TG7	¥346,060 (税抜価格 ¥314,600)
BN100T	BN100TG4	¥150,040 (税抜価格 ¥136,400)	BN100TG5	¥164,670 (税抜価格 ¥149,700)	BN100TG6	¥194,480 (税抜価格 ¥176,800)	BN100TG7	¥231,660 (税抜価格 ¥210,600)
BN75T	BN75TG4	¥129,030 (税抜価格 ¥117,300)	BN75TG5	¥143,880 (税抜価格 ¥130,800)	BN75TG6	¥169,290 (税抜価格 ¥153,900)	BN75TG7	¥193,270 (税抜価格 ¥175,700)
BN50T	BN50TG4	¥104,280 (税抜価格 ¥94,800)	BN50TG5	¥118,690 (税抜価格 ¥107,900)	BN50TG6	¥144,870 (税抜価格 ¥131,700)	BN50TG7	¥173,470 (税抜価格 ¥157,700)
BW120T	BW120TG4	¥77,770 (税抜価格 ¥70,700)	BW120TG5	¥95,700 (税抜価格 ¥87,000)	BW120TG6	¥113,740 (税抜価格 ¥103,400)	BW120TG7	¥125,840 (税抜価格 ¥114,400)
BW100T	BW100TG4	¥67,650 (税抜価格 ¥61,500)	BW100TG5	¥85,800 (税抜価格 ¥78,000)	BW100TG6	¥103,950 (税抜価格 ¥94,500)	BW100TG7	¥116,490 (税抜価格 ¥105,900)
BW55T	BW55TG4	¥48,290 (税抜価格 ¥43,900)	BW55TG5	¥66,220 (税抜価格 ¥60,200)	BW55TG6	¥84,150 (税抜価格 ¥76,500)	BW55TG7	¥97,790 (税抜価格 ¥88,900)
BW40T	BW40TG4	¥43,120 (税抜価格 ¥39,200)	BW40TG5	¥61,270 (税抜価格 ¥55,700)	BW40TG6	¥79,200 (税抜価格 ¥72,000)	BW40TG7	¥92,840 (税抜価格 ¥84,400)
BY75SW	BY75SWG4	¥114,070 (税抜価格 ¥103,700)	BY75SWG5	¥123,420 (税抜価格 ¥112,200)	BY75SWG6	¥158,620 (税抜価格 ¥144,200)	BY75SWG7	¥199,430 (税抜価格 ¥181,300)
BY50FW	BY50FWG4	¥69,410 (税抜価格 ¥63,100)	BY50FWG5	¥74,800 (税抜価格 ¥68,000)	BY50FWG6	¥94,270 (税抜価格 ¥85,700)	BY50FWG7	¥116,600 (税抜価格 ¥106,000)
BY120S	BY120SG4	¥126,500 (税抜価格 ¥115,000)	BY120SG5	¥151,030 (税抜価格 ¥137,300)	BY120SG6	¥161,040 (税抜価格 ¥146,400)	BY120SG7	¥201,850 (税抜価格 ¥183,500)
BY80S	BY80SG4	¥97,240 (税抜価格 ¥88,400)	BY80SG5	¥115,610 (税抜価格 ¥105,100)	BY80SG6	¥118,800 (税抜価格 ¥108,000)	BY80SG7	¥159,610 (税抜価格 ¥145,100)
BY50S	BY50SG4	¥66,440 (税抜価格 ¥60,400)	BY50SG5	¥78,870 (税抜価格 ¥71,700)	BY50SG6	¥96,250 (税抜価格 ¥87,500)	BY50SG7	¥122,430 (税抜価格 ¥111,300)
BY35S	BY35SG4	¥57,200 (税抜価格 ¥52,000)	BY35SG5	¥68,200 (税抜価格 ¥62,000)	BY35SG6	¥86,680 (税抜価格 ¥78,800)	BY35SG7	¥112,640 (税抜価格 ¥102,400)
BUM5002R	BUM5002RG4	¥772,640 (税抜価格 ¥702,400)	BUM5002RG5	¥887,700 (税抜価格 ¥807,000)	BUM5002RG6	¥1,033,450 (税抜価格 ¥939,500)	BUM5002RG7	¥1,130,030 (税抜価格 ¥1,027,300)
BUM3002R	BUM3002RG4	¥424,270 (税抜価格 ¥385,700)	BUM3002RG5	¥440,000 (税抜価格 ¥400,000)	BUM3002RG6	¥486,090 (税抜価格 ¥441,900)	BUM3002RG7	¥518,650 (税抜価格 ¥471,500)
BUM300R	BUM300RG4	¥573,430 (税抜価格 ¥521,300)	BUM300RG5	¥617,100 (税抜価格 ¥561,000)	BUM300RG6	¥763,070 (税抜価格 ¥693,700)	BUM300RG7	¥872,850 (税抜価格 ¥793,500)
BUM100R	BUM100RG4	¥255,640 (税抜価格 ¥232,400)	BUM100RG5	¥277,420 (税抜価格 ¥252,200)	BUM100RG6	¥344,630 (税抜価格 ¥313,300)	BUM100RG7	¥395,450 (税抜価格 ¥359,500)
BUM150RA	BUM150RAG4	¥213,620 (税抜価格 ¥194,200)	BUM150RAG5	¥273,200 (税抜価格 ¥248,200)	BUM150RAG6	¥332,200 (税抜価格 ¥302,000)	BUM150RAG7	¥373,670 (税抜価格 ¥339,700)
BUM150S	BUM150SG4	¥261,800 (税抜価格 ¥238,000)	BUM150SG5	¥282,260 (税抜価格 ¥256,600)	BUM150SG6	¥349,470 (税抜価格 ¥317,700)	BUM150SG7	¥400,070 (税抜価格 ¥363,700)
BUM100S	BUM100SG4	¥207,460 (税抜価格 ¥188,600)	BUM100SG5	¥224,400 (税抜価格 ¥204,000)	BUM100SG6	¥291,830 (税抜価格 ¥265,300)	BUM100SG7	¥344,630 (税抜価格 ¥313,300)
BNM300RA	BNM300RAG4	¥499,950 (税抜価格 ¥454,500)	BNM300RAG5	¥539,990 (税抜価格 ¥490,900)	BNM300RAG6	¥579,920 (税抜価格 ¥527,200)	BNM300RAG7	¥619,960 (税抜価格 ¥563,600)
BNM150RA	BNM150RAG4	¥215,930 (税抜価格 ¥196,300)	BNM150RAG5	¥235,950 (税抜価格 ¥214,500)	BNM150RAG6	¥255,970 (税抜価格 ¥232,700)	BNM150RAG7	¥275,990 (税抜価格 ¥250,900)
SC22	SC22G4	¥78,980 (税抜価格 ¥71,800)	SC22G5	¥99,980 (税抜価格 ¥81,800)	SC22G6	¥99,000 (税抜価格 ¥90,000)	SC22G7	¥106,920 (税抜価格 ¥97,200)

オンサイト保守サービス

商品のメンテナンスをお客様で行う必要がなくなり、保守の手間と時間の削減が可能です。

サービス概要

お求めいただいた機器が故障した場合、オムロン ソーシャルソリューションズ指定の保守会社のエンジニアがお客様のUPS設置場所にお伺いし、保守作業を行います。本体交換だけでなくバッテリー交換（※1）も含まれます。この保守サービスを受けられるには事前の契約締結が必要となります。

※1 保守契約は、バッテリー交換ランプ点灯時のバッテリー交換は含まれます。バッテリー交換ランプ点灯前の交換は対象外になります。

注：山間部および離島については対応不可となります。詳しくはホームページの「オンサイト保守サービス対応エリア」でご確認ください。

なお、郵便番号で検索できない場合は、当社までお問い合わせください。

- 無停電電源装置（UPS）本体の定期点検およびバッテリーの定期交換は含まれません。
- 保守開始日は保守サービスをご購入された日となります。
- セット対象UPSと併せてご購入いただいたPDUも、UPSと同様のオンサイト保守サービスが受けられます。
- PDUにおけるオンサイト保守サービスは、ご購入いただいたUPSのサービスの種類にかかわらず、翌々営業日以降のオンサイト対応をご提供いたします。

オンサイト保守契約料金（単年契約）

対象機種	オンサイト保守サービス 年間契約（24時間365日）		オンサイト保守サービス 年間契約（当営業日）		オンサイト保守サービス 年間契約（翌営業日）	
	型式	メーカー希望小売価格	型式	メーカー希望小売価格	型式	メーカー希望小売価格
BU5002R/BU5002RWL*1	BUH4G	¥331,980/年 (税抜価格 ¥301,800/年)	BUH3G	¥241,450/年 (税抜価格 ¥219,500/年)	BUH9G	¥236,500/年 (税抜価格 ¥215,000/年)
BU3002R/BU300RW/BU200RW/BN300RA/BN300R/BN300T/BUM5002R	BUH4D	¥164,560/年 (税抜価格 ¥149,600/年)	BUH3D	¥155,100/年 (税抜価格 ¥141,000/年)	BUH9D	¥146,300/年 (税抜価格 ¥133,000/年)
BU100RW/BU75RW/BU150R/BU100RS/BN150RA/BN150R/BN150XR/BN220T/BUM3002R/BUM300R/BUM150RA/BNM300RA/BNM150RA*2	BUH4C	¥120,450/年 (税抜価格 ¥109,500/年)	BUH3C	¥108,130/年 (税抜価格 ¥98,300/年)	BUH9C	¥105,600/年 (税抜価格 ¥96,000/年)
BU150SW/BU100SW/BN75R/BN150T/BN100T/BUM100R	BUH4B	¥90,860/年 (税抜価格 ¥82,600/年)	BUH3B	¥68,640/年 (税抜価格 ¥62,400/年)	BUH9B	¥66,220/年 (税抜価格 ¥60,200/年)
BU75SW/BU50SW/BN75T/BN50T/BW120T/BW100T/BY75SW/BY120S/BY80S/BUM150S/BUM100S	BUH4A	¥74,360/年 (税抜価格 ¥67,600/年)	BUH3A	¥49,720/年 (税抜価格 ¥45,200/年)	BUH9A	¥47,080/年 (税抜価格 ¥42,800/年)
BW55T/BW40T/BY50FW/BY50S/BY35S	BUH4F	¥64,130/年 (税抜価格 ¥58,300/年)	BUH3F	¥42,900/年 (税抜価格 ¥39,000/年)	BUH9F	¥34,540/年 (税抜価格 ¥31,400/年)
SC22/SC21*4/SC20G2*3	BUH4E	¥47,850/年 (税抜価格 ¥43,500/年)	BUH3E	¥31,900/年 (税抜価格 ¥29,000/年)	BUH9E	¥26,840/年 (税抜価格 ¥24,400/年)

※保守契約期間は最長で本体ご購入より原則7年間とさせていただきます。 ※本体購入4年目以降から、新規で保守契約をご依頼いただく場合は、事前にバッテリー交換をしてからの契約とさせていただきます。但し、本体購入1～3年目に保守契約をされており4年目以降の契約更新をされる場合は、事前のバッテリー交換は不要です。 ※お客様ご都合により現地に想定外の待機時間が発生した場合、設置予定当日にキャンセルとなった場合は、別途追加料金を請求させていただく場合がございます。 ※端子台接続および切り離しが発生する場合は、お客様にてお願いします。 ※「翌々営業日」サービスにつきましては、ホームページをご参照ください。 ※本サービス履行にありエンジニアが作業継続困難と判断した場合は、当日中の引き渡しおよび復旧が出来ない場合がございます。

*1 BU5002RWLは2020年1月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2025年3月）までの対応とさせていただきます。 *2 BN150XRは2021年3月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2026年6月）までの対応とさせていただきます。 *3 SC20G2は2021年12月で販売終了いたします。当サービスは修理受付終了日（2027年3月）までの対応とさせていただきます。 *4 SC21は2023年8月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2028年9月）までの対応とさせていただきます。

作業について

	保守コール受付時間		保守作業対応時間	
	曜日	時間	曜日	時間
24時間365日	24時間365日		24時間365日	
当営業日	月曜日～金曜日 (祝日および12/29～1/3を除く)	9:00～17:30	月曜日～金曜日 (祝日および12/29～1/3を除く)	9:00～17:30 ※1
翌営業日	月曜日～金曜日 (祝日および12/29～1/3を除く)	9:00～17:30	月曜日～金曜日 (祝日および12/29～1/3を除く)	9:00～17:30 ※2

※1 受付当日の9:00～17:30までに障害切り分けが完了していることを条件に、原則当日中に訪問いたします。

ただし、17:30以降の作業となる場合、保守部材の出荷状況やエンジニアの到着時間により、ご希望に沿えない場合があります。

※2 コール受付当日の17:30までに障害切り分けが完了していることを条件に、受付後翌営業日中の訪問となります。

保守部材の出荷状況やエンジニアの到着時間により、ご希望に沿えない場合があります。

対象機種	サービス内容	オンサイト保守サービス		
		24時間365日	当営業日	翌営業日
対象機種	UPS本体（PDU*8）	対応可能	対応可能	対応可能
	増設バッテリーユニット	対応可能	対応可能	対応可能
	ネットワークカード（SC22）*6	対応可能	対応可能	対応可能
	ネットワークカード（SC21）*7 SNMP/Webカード（SC20G2）	対応可能	対応可能	対応可能
サービス内容	本体交換	含む	含む	含む
	バッテリー交換*1	含む	含む	含む
	アクセサリ（ケーブル・金具等）交換	- *2	- *2	- *2
コール受付	電源管理ソフト再インストール	—	—	—
	平日	24時間	9:00～17:30	9:00～17:30
保守 駆け付け時間	休日・祭日	24時間	—	—
		4時間以内*3	コール受付当日 9:00～17:30*4	コール受付の翌営業日 9:00～17:30*5

*1 保守契約は、バッテリー交換ランプ点灯時のバッテリー交換は含まれます。バッテリー交換ランプ点灯前の交換は対象外になります。

*2 BU5002RWL標準添付のSC20G2は対象になります。

*3 ベストエフォート時間です。

*4 受付当日の9:00～17:30までに障害切り分けが完了していることを条件に、原則当日中に訪問いたします。ただし、17:30以降の作業となる場合、保守部材の出荷状況やエンジニアの到着時間により、ご希望に沿えない場合があります。

*5 コール受付当日の17:30までに障害切り分けが完了していることを条件に、受付後翌営業日中の訪問となります。ただし、保守部材の出荷状況やエンジニアの到着時間により、ご希望に沿えない場合があります。

*6 SC20G2は2022年3月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2027年3月）までの対応とさせていただきます。

*7 SC21は2023年8月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2028年9月）までの対応とさせていただきます。

*8 セット対象UPSと併せてご購入いただいたPDUも、UPSと同様のオンサイト保守サービスが受けられます。PDUにおけるオンサイト保守サービスは、ご購入いただいたUPSのサービスの種類にかかわらず、翌々営業日以降のオンサイト対応をご提供いたします。

詳細、お申し込み方法はホームページをご参照ください。



オンサイト保守サービスパック商品

対象製品型式	オンサイト保守（翌営業日）3年パック		オンサイト保守（翌営業日）4年パック		オンサイト保守（翌営業日）5年パック	
	保守型式	メーカー希望小売価格 *1	保守型式	メーカー希望小売価格 *1	保守型式	メーカー希望小売価格 *1
無停電電源装置（UPS）	BU5002R	BU5002RK3 ¥1,824,460 (税抜価格¥1,658,600)	BU5002RK4	¥2,076,470 (税抜価格¥1,887,700)	BU5002RK5	¥2,202,640 (税抜価格¥2,002,400)
	BU3002R	BU3002RK3 ¥1,033,010 (税抜価格¥939,100)	BU3002RK4	¥1,182,280 (税抜価格¥1,074,800)	BU3002RK5	¥1,331,660 (税抜価格¥1,210,600)
	BU300RW	BU300RWK3 ¥989,010 (税抜価格¥899,100)	BU300RWK4	¥1,133,000 (税抜価格¥1,030,000)	BU300RWK5	¥1,277,870 (税抜価格¥1,161,700)
	BU200RW	BU200RWK3 ¥804,430 (税抜価格¥731,300)	BU200RWK4	¥952,820 (税抜価格¥866,200)	BU200RWK5	¥1,101,870 (税抜価格¥1,001,700)
	BU100RW	BU100RWK3 ¥488,070 (税抜価格¥443,700)	BU100RWK4	¥590,700 (税抜価格¥537,000)	BU100RWK5	¥692,450 (税抜価格¥629,500)
	BU75RW	BU75RWK3 ¥466,070 (税抜価格¥423,700)	BU75RWK4	¥567,820 (税抜価格¥516,200)	BU75RWK5	¥668,250 (税抜価格¥607,500)
	BU150R	BU150RK3 ¥494,890 (税抜価格¥449,900)	BU150RK4	¥597,080 (税抜価格¥542,800)	BU150RK5	¥681,890 (税抜価格¥619,900)
	BU150SW	BU150SWK3 ¥434,060 (税抜価格¥394,600)	BU150SWK4	¥498,300 (税抜価格¥453,000)	BU150SWK5	¥562,210 (税抜価格¥511,100)
	BU100SW	BU100SWK3 ¥372,680 (税抜価格¥338,800)	BU100SWK4	¥436,700 (税抜価格¥397,000)	BU100SWK5	¥500,830 (税抜価格¥455,300)
	BU75SW	BU75SWK3 ¥289,080 (税抜価格¥262,800)	BU75SWK4	¥334,840 (税抜価格¥304,400)	BU75SWK5	¥381,040 (税抜価格¥346,400)
	BU50SW	BU50SWK3 ¥268,070 (税抜価格¥243,700)	BU50SWK4	¥314,050 (税抜価格¥285,500)	BU50SWK5	¥360,030 (税抜価格¥327,300)
	BU100RS	BU100RSK3 ¥461,450 (税抜価格¥419,500)	BU100RSK4	¥561,660 (税抜価格¥510,600)	BU100RSK5	¥662,200 (税抜価格¥602,000)
	BN300RA	BN300RAK3 ¥959,970 (税抜価格¥872,700)	BN300RAK4	¥1,100,000 (税抜価格¥1,000,000)	BN300RAK5	¥1,259,940 (税抜価格¥1,145,400)
	BN150RA	BN150RAK3 ¥469,920 (税抜価格¥427,200)	BN150RAK4	¥569,910 (税抜価格¥518,100)	BN150RAK5	¥629,970 (税抜価格¥572,700)
	BN300R	BN300RK3 ¥972,070 (税抜価格¥883,700)	BN300RK4	¥1,114,850 (税抜価格¥1,013,500)	BN300RK5	¥1,254,440 (税抜価格¥1,140,400)
	BN150R	BN150RK3 ¥449,020 (税抜価格¥408,200)	BN150RK4	¥551,430 (税抜価格¥501,300)	BN150RK5	¥642,840 (税抜価格¥584,400)
	BN75R	BN75RK3 ¥279,840 (税抜価格¥254,400)	BN75RK4	¥345,290 (税抜価格¥313,900)	BN75RK5	¥391,600 (税抜価格¥356,000)
	BN300T	BN300TK3 ¥780,670 (税抜価格¥709,700)	BN300TK4	¥930,270 (税抜価格¥845,700)	BN300TK5	¥1,022,010 (税抜価格¥929,100)
	BN220T	BN220TK3 ¥626,890 (税抜価格¥569,900)	BN220TK4	¥731,500 (税抜価格¥665,000)	BN220TK5	¥842,490 (税抜価格¥765,900)
	BN150T	BN150TK3 ¥351,890 (税抜価格¥319,900)	BN150TK4	¥418,660 (税抜価格¥380,600)	BN150TK5	¥484,220 (税抜価格¥440,200)
	BN100T	BN100TK3 ¥251,900 (税抜価格¥229,000)	BN100TK4	¥302,060 (税抜価格¥274,600)	BN100TK5	¥336,490 (税抜価格¥305,900)
	BN75T	BN75TK3 ¥225,060 (税抜価格¥204,600)	BN75TK4	¥274,670 (税抜価格¥249,700)	BN75TK5	¥309,650 (税抜価格¥281,500)
	BN50T	BN50TK3 ¥198,000 (税抜価格¥180,000)	BN50TK4	¥246,620 (税抜価格¥224,200)	BN50TK5	¥281,050 (税抜価格¥255,500)
	オプション	BUM5002R	BUM5002RK3 ¥1,145,870 (税抜価格¥1,041,700)	BUM5002RK4	¥1,308,230 (税抜価格¥1,189,300)	BUM5002RK5
BUM3002R		BUM3002RK3 ¥670,450 (税抜価格¥609,500)	BUM3002RK4	¥777,040 (税抜価格¥706,400)	BUM3002RK5	¥883,630 (税抜価格¥803,300)
BUM300R		BUM300RK3 ¥709,060 (税抜価格¥644,600)	BUM300RK4	¥822,800 (税抜価格¥748,000)	BUM300RK5	¥935,440 (税抜価格¥850,400)
BUM100R		BUM100RK3 ¥374,660 (税抜価格¥340,600)	BUM100RK4	¥447,260 (税抜価格¥406,600)	BUM100RK5	¥519,640 (税抜価格¥472,400)
BUM150RA		BUM150RAK3 ¥464,420 (税抜価格¥422,200)	BUM150RAK4	¥568,480 (税抜価格¥516,800)	BUM150RAK5	¥672,430 (税抜価格¥611,300)
BUM150S		BUM150SK3 ¥321,200 (税抜価格¥292,000)	BUM150SK4	¥370,700 (税抜価格¥337,000)	BUM150SK5	¥421,850 (税抜価格¥383,500)
BUM100S		BUM100SK3 ¥279,840 (税抜価格¥254,400)	BUM100SK4	¥331,650 (税抜価格¥301,500)	BUM100SK5	¥383,460 (税抜価格¥348,600)
BNM300RA		BNM300RAK3 ¥660,000 (税抜価格¥600,000)	BNM300RAK4	¥759,990 (税抜価格¥690,900)	BNM300RAK5	¥859,980 (税抜価格¥781,800)
BNM150RA		BNM150RAK3 ¥455,950 (税抜価格¥414,500)	BNM150RAK4	¥515,900 (税抜価格¥469,000)	BNM150RAK5	¥575,960 (税抜価格¥523,600)
SC22		SC22K3 ¥124,740 (税抜価格¥113,400)	SC22K4	¥143,990 (税抜価格¥130,900)	SC22K5	¥158,950 (税抜価格¥144,500)

かけずに素早く
日）3年パック、

対象製品型式	オンサイト保守（翌営業日）6年パック		オンサイト保守（翌営業日）7年パック+E34:F44	
	保守型式	メーカー希望小売価格 *1	保守型式	メーカー希望小売価格 *1
無停電電源装置（UPS）	BU5002R	BU5002RK6 ¥2,454,870 (税抜価格¥2,231,700)	BU5002RK7	¥2,706,880 (税抜価格¥2,460,800)
	BU3002R	BU3002RK6 ¥1,480,600 (税抜価格¥1,346,000)	BU3002RK7	¥1,630,090 (税抜価格¥1,481,900)
	BU300RW	BU300RWK6 ¥1,420,210 (税抜価格¥1,291,100)	BU300RWK7	¥1,576,410 (税抜価格¥1,433,100)
	BU200RW	BU200RWK6 ¥1,249,050 (税抜価格¥1,135,500)	BU200RWK7	¥1,393,040 (税抜価格¥1,266,400)
	BU100RW	BU100RWK6 ¥797,280 (税抜価格¥724,800)	BU100RWK7	¥905,080 (税抜価格¥822,800)
	BU75RW	BU75RWK6 ¥778,250 (税抜価格¥707,500)	BU75RWK7	¥887,810 (税抜価格¥807,100)
	BU150R	BU150RK6 ¥784,850 (税抜価格¥713,500)	BU150RK7	¥884,840 (税抜価格¥804,400)
	BU150SW	BU150SWK6 ¥631,840 (税抜価格¥574,400)	BU150SWK7	¥701,690 (税抜価格¥637,900)
	BU100SW	BU100SWK6 ¥570,680 (税抜価格¥518,800)	BU100SWK7	¥640,200 (税抜価格¥582,000)
	BU75SW	BU75SWK6 ¥426,800 (税抜価格¥388,000)	BU75SWK7	¥476,410 (税抜価格¥433,100)
	BU50SW	BU50SWK6 ¥406,010 (税抜価格¥369,100)	BU50SWK7	¥455,840 (税抜価格¥414,400)
	BU100RS	BU100RSK6 ¥771,210 (税抜価格¥701,100)	BU100RSK7	¥871,200 (税抜価格¥792,000)
	BN300RA	BN300RAK6 ¥1,399,970 (税抜価格¥1,272,700)	BN300RAK7	¥1,540,000 (税抜価格¥1,400,000)
	BN150RA	BN150RAK6 ¥729,960 (税抜価格¥663,600)	BN150RAK7	¥829,950 (税抜価格¥754,500)
	BN300R	BN300RK6 ¥1,408,220 (税抜価格¥1,280,200)	BN300RK7	¥1,517,450 (税抜価格¥1,379,500)
	BN150R	BN150RK6 ¥740,300 (税抜価格¥673,000)	BN150RK7	¥818,620 (税抜価格¥744,200)
	BN75R	BN75RK6 ¥428,010 (税抜価格¥389,100)	BN75RK7	¥478,830 (税抜価格¥435,300)
	BN300T	BN300TK6 ¥1,128,600 (税抜価格¥1,026,000)	BN300TK7	¥1,255,650 (税抜価格¥1,141,500)
	BN220T	BN220TK6 ¥924,660 (税抜価格¥840,600)	BN220TK7	¥1,033,010 (税抜価格¥939,100)
	BN150T	BN150TK6 ¥552,420 (税抜価格¥502,200)	BN150TK7	¥618,860 (税抜価格¥562,600)
	BN100T	BN100TK6 ¥399,410 (税抜価格¥363,100)	BN100TK7	¥448,250 (税抜価格¥407,500)
	BN75T	BN75TK6 ¥354,420 (税抜価格¥322,200)	BN75TK7	¥404,250 (税抜価格¥367,500)
	BN50T	BN50TK6 ¥325,050 (税抜価格¥295,500)	BN50TK7	¥373,890 (税抜価格¥339,900)
	オプション	BUM5002R	BUM5002RK6 ¥1,632,620 (税抜価格¥1,484,200)	BUM5002RK7
BUM3002R		BUM3002RK6 ¥990,440 (税抜価格¥900,400)	BUM3002RK7	¥1,097,030 (税抜価格¥997,300)
BUM300R		BUM300RK6 ¥1,048,410 (税抜価格¥953,100)	BUM300RK7	¥1,162,810 (税抜価格¥1,057,100)
BUM100R		BUM100RK6 ¥591,470 (税抜価格¥537,700)	BUM100RK7	¥664,290 (税抜価格¥603,900)
BUM150RA		BUM150RAK6 ¥776,490 (税抜価格¥705,900)	BUM150RAK7	¥878,900 (税抜価格¥799,000)
BUM150S		BUM150SK6 ¥473,220 (税抜価格¥430,200)	BUM150SK7	¥525,030 (税抜価格¥477,300)
BUM100S		BUM100SK6 ¥435,270 (税抜価格¥395,700)	BUM100SK7	¥482,680 (税抜価格¥438,800)
BNM300RA		BNM300RAK6 ¥959,970 (税抜価格¥872,700)	BNM300RAK7	¥1,059,960 (税抜価格¥963,600)
BNM150RA		BNM150RAK6 ¥635,910 (税抜価格¥578,100)	BNM150RAK7	¥695,970 (税抜価格¥632,700)
SC22		SC22K6 ¥169,950 (税抜価格¥154,500)	SC22K7	¥176,990 (税抜価格¥160,900)

*1 価格は本体+保守価格です。

BN150T	BN150TQ6	¥594,000 (税抜価格 ¥540,000)	BN150TQ7	¥665,390 (税抜価格 ¥604,900)	
BN100T	BN100TQ6	¥420,420 (税抜価格 ¥382,200)	BN100TQ7	¥471,790 (税抜価格 ¥428,900)	
BN75T	BN75TQ6	¥392,700 (税抜価格 ¥357,000)	BN75TQ7	¥443,740 (税抜価格 ¥403,400)	
BN50T	BN50TQ6	¥362,120 (税抜価格 ¥329,200)	BN50TQ7	¥412,940 (税抜価格 ¥375,400)	
オプション	BUM5002R	BUM5002RQ6	¥1,673,540 (税抜価格 ¥1,521,400)	BUM5002RQ7	¥1,845,800 (税抜価格 ¥1,678,000)
	BUM3002R	BUM3002RQ6	¥1,049,070 (税抜価格 ¥953,700)	BUM3002RQ7	¥1,157,420 (税抜価格 ¥1,052,200)
	BUM300R	BUM300RQ6	¥1,103,740 (税抜価格 ¥1,003,400)	BUM300RQ7	¥1,223,970 (税抜価格 ¥1,112,700)
	BUM100R	BUM100RQ6	¥622,600 (税抜価格 ¥566,000)	BUM100RQ7	¥699,050 (税抜価格 ¥635,500)
	BUM150RA	BUM150RAQ6	¥817,190 (税抜価格 ¥742,900)	BUM150RAQ7	¥925,100 (税抜価格 ¥841,000)
	BUM150S	BUM150SQ6	¥503,470 (税抜価格 ¥457,700)	BUM150SQ7	¥558,690 (税抜価格 ¥507,900)
	BUM100S	BUM100SQ6	¥458,150 (税抜価格 ¥416,500)	BUM100SQ7	¥513,370 (税抜価格 ¥466,700)
	BNM300RA	BNM300RAQ6	¥971,630 (税抜価格 ¥883,300)	BNM300RAQ7	¥1,063,260 (税抜価格 ¥966,600)
	BNM150RA	BNM150RAQ6	¥735,130 (税抜価格 ¥668,300)	BNM150RAQ7	¥813,370 (税抜価格 ¥746,700)
	SC22	SC22Q6	¥203,500 (税抜価格 ¥185,000)	SC22Q7	¥814,000 (税抜価格 ¥740,000)

*1 価格は本体+保守価格です。

オンサイト保守（翌営業日）パック付無停電電源装置（UPS）

対象製品型式	オンサイト保守（翌営業日）3年パック		オンサイト保守（翌営業日）4年パック		オンサイト保守（翌営業日）5年パック		
	保守型式	メーカー希望小売価格 *1	保守型式	メーカー希望小売価格 *1	保守型式	メーカー希望小売価格 *1	
無停電電源装置（UPS）	BU5002R	BU5002RK3 ¥1,824,460 (税抜価格¥1,658,600)	BU5002RK4	¥2,076,470 (税抜価格¥1,887,700)	BU5002RK5	¥2,202,640 (税抜価格¥2,002,400)	
	BU3002R	BU3002RK3 ¥1,033,010 (税抜価格¥939,100)	BU3002RK4	¥1,182,280 (税抜価格¥1,074,800)	BU3002RK5	¥1,331,660 (税抜価格¥1,210,600)	
	BU300RW	BU300RWK3 ¥989,010 (税抜価格¥899,100)	BU300RWK4	¥1,133,000 (税抜価格¥1,030,000)	BU300RWK5	¥1,277,870 (税抜価格¥1,161,700)	
	BU200RW	BU200RWK3 ¥804,430 (税抜価格¥731,300)	BU200RWK4	¥952,820 (税抜価格¥866,200)	BU200RWK5	¥1,101,870 (税抜価格¥1,001,700)	
	BU100RW	BU100RWK3 ¥488,070 (税抜価格¥443,700)	BU100RWK4	¥590,700 (税抜価格¥537,000)	BU100RWK5	¥692,450 (税抜価格¥629,500)	
	BU75RW	BU75RWK3 ¥466,070 (税抜価格¥423,700)	BU75RWK4	¥567,820 (税抜価格¥516,200)	BU75RWK5	¥668,250 (税抜価格¥607,900)	
	BU150R	BU150RK3 ¥494,890 (税抜価格¥449,900)	BU150RK4	¥597,080 (税抜価格¥542,800)	BU150RK5	¥681,890 (税抜価格¥619,900)	
	BU150SW	BU150SWK3 ¥434,060 (税抜価格¥394,600)	BU150SWK4	¥498,300 (税抜価格¥453,000)	BU150SWK5	¥562,210 (税抜価格¥511,100)	
	BU100SW	BU100SWK3 ¥372,680 (税抜価格¥338,800)	BU100SWK4	¥436,700 (税抜価格¥397,000)	BU100SWK5	¥500,830 (税抜価格¥455,300)	
	BU75SW	BU75SWK3 ¥289,080 (税抜価格¥262,800)	BU75SWK4	¥334,840 (税抜価格¥304,400)	BU75SWK5	¥381,040 (税抜価格¥346,400)	
	BU50SW	BU50SWK3 ¥268,070 (税抜価格¥243,700)	BU50SWK4	¥314,050 (税抜価格¥285,500)	BU50SWK5	¥360,030 (税抜価格¥327,300)	
	BU100RS	BU100RSK3 ¥461,450 (税抜価格¥419,500)	BU100RSK4	¥561,660 (税抜価格¥510,600)	BU100RSK5	¥662,200 (税抜価格¥602,000)	
	BN300RA	BN300RAK3 ¥959,970 (税抜価格¥872,700)	BN300RAK4	¥1,100,000 (税抜価格¥1,000,000)	BN300RAK5	¥1,259,940 (税抜価格¥1,145,400)	
	BN150RA	BN150RAK3 ¥469,920 (税抜価格¥427,200)	BN150RAK4	¥569,910 (税抜価格¥518,100)	BN150RAK5	¥629,970 (税抜価格¥572,700)	
	BN300R	BN300RK3 ¥972,070 (税抜価格¥883,700)	BN300RK4	¥1,114,850 (税抜価格¥1,013,500)	BN300RK5	¥1,254,440 (税抜価格¥1,140,400)	
	BN150R	BN150RK3 ¥449,020 (税抜価格¥408,200)	BN150RK4	¥551,430 (税抜価格¥501,300)	BN150RK5	¥642,840 (税抜価格¥584,400)	
	BN75R	BN75RK3 ¥279,840 (税抜価格¥254,400)	BN75RK4	¥345,290 (税抜価格¥313,900)	BN75RK5	¥391,600 (税抜価格¥356,000)	
	BN300T	BN300TK3 ¥780,670 (税抜価格¥709,700)	BN300TK4	¥930,270 (税抜価格¥845,700)	BN300TK5	¥1,022,010 (税抜価格¥929,200)	
	BN220T	BN220TK3 ¥626,890 (税抜価格¥569,900)	BN220TK4	¥731,500 (税抜価格¥665,000)	BN220TK5	¥842,490 (税抜価格¥765,900)	
	BN150T	BN150TK3 ¥351,890 (税抜価格¥319,900)	BN150TK4	¥418,660 (税抜価格¥380,600)	BN150TK5	¥484,220 (税抜価格¥440,200)	
	BN100T	BN100TK3 ¥251,900 (税抜価格¥229,000)	BN100TK4	¥302,060 (税抜価格¥274,600)	BN100TK5	¥336,490 (税抜価格¥305,900)	
	BN75T	BN75TK3 ¥225,060 (税抜価格¥204,600)	BN75TK4	¥274,670 (税抜価格¥249,700)	BN75TK5	¥309,650 (税抜価格¥281,500)	
	BN50T	BN50TK3 ¥198,000 (税抜価格¥180,000)	BN50TK4	¥246,620 (税抜価格¥224,200)	BN50TK5	¥281,050 (税抜価格¥255,500)	
	オプション	BUM5002R	BUM5002RK3 ¥1,145,870 (税抜価格¥1,041,700)	BUM5002RK4	¥1,308,230 (税抜価格¥1,189,300)	BUM5002RK5	¥1,470,260 (税抜価格¥1,336,600)
		BUM3002R	BUM3002RK3 ¥670,450 (税抜価格¥609,500)	BUM3002RK4	¥777,040 (税抜価格¥706,400)	BUM3002RK5	¥883,630 (税抜価格¥803,300)
		BUM300R	BUM300RK3 ¥709,060 (税抜価格¥644,600)	BUM300RK4	¥822,800 (税抜価格¥748,000)	BUM300RK5	¥935,440 (税抜価格¥850,400)
BUM100R		BUM100RK3 ¥374,660 (税抜価格¥340,600)	BUM100RK4	¥447,260 (税抜価格¥406,600)	BUM100RK5	¥519,600 (税抜価格¥472,400)	
BUM150RA		BUM150RAK3 ¥464,420 (税抜価格¥422,200)	BUM150RAK4	¥568,480 (税抜価格¥516,800)	BUM150RAK5	¥672,430 (税抜価格¥611,300)	
BUM150S		BUM150SK3 ¥321,200 (税抜価格¥292,000)	BUM150SK4	¥370,700 (税抜価格¥337,000)	BUM150SK5	¥421,850 (税抜価格¥383,500)	
BUM100S		BUM100SK3 ¥279,840 (税抜価格¥254,400)	BUM100SK4	¥331,650 (税抜価格¥301,500)	BUM100SK5	¥383,460 (税抜価格¥348,600)	
BNM300RA		BNM300RAK3 ¥660,000 (税抜価格¥600,000)	BNM300RAK4	¥759,990 (税抜価格¥690,900)	BNM300RAK5	¥859,980 (税抜価格¥781,800)	
BNM150RA		BNM150RAK3 ¥455,950 (税抜価格¥414,500)	BNM150RAK4	¥515,900 (税抜価格¥469,000)	BNM150RAK5	¥575,960 (税抜価格¥523,600)	
SC22		SC22K3 ¥124,740 (税抜価格¥113,400)	SC22K4	¥143,990 (税抜価格¥130,900)	SC22K5	¥158,950 (税抜価格¥144,500)	

対象製品型式	オンサイト保守（翌営業日）6年パック		オンサイト保守（翌営業日）7年パック+E34:F44		
	保守型式	メーカー希望小売価格 *1	保守型式	メーカー希望小売価格 *1	
無停電電源装置（UPS）	BU5002R	BU5002RK6 ¥2,454,870 (税抜価格¥2,231,700)	BU5002RK7	¥2,706,880 (税抜価格¥2,460,800)	
	BU3002R	BU3002RK6 ¥1,480,600 (税抜価格¥1,346,000)	BU3002RK7	¥1,630,090 (税抜価格¥1,481,900)	
	BU300RW	BU300RWK6 ¥1,420,210 (税抜価格¥1,291,100)	BU300RWK7	¥1,576,410 (税抜価格¥1,433,100)	
	BU200RW	BU200RWK6 ¥1,249,050 (税抜価格¥1,135,500)	BU200RWK7	¥1,393,040 (税抜価格¥1,266,400)	
	BU100RW	BU100RWK6 ¥797,280 (税抜価格¥724,800)	BU100RWK7	¥905,080 (税抜価格¥822,800)	
	BU75RW	BU75RWK6 ¥778,250 (税抜価格¥707,500)	BU75RWK7	¥887,810 (税抜価格¥807,100)	
	BU150R	BU150RK6 ¥784,850 (税抜価格¥713,500)	BU150RK7	¥884,840 (税抜価格¥804,400)	
	BU150SW	BU150SWK6 ¥631,840 (税抜価格¥574,400)	BU150SWK7	¥701,690 (税抜価格¥637,900)	
	BU100SW	BU100SWK6 ¥570,680 (税抜価格¥518,800)	BU100SWK7	¥640,200 (税抜価格¥582,000)	
	BU75SW	BU75SWK6 ¥426,800 (税抜価格¥388,000)	BU75SWK7	¥476,410 (税抜価格¥433,100)	
	BU50SW	BU50SWK6 ¥406,010 (税抜価格¥369,100)	BU50SWK7	¥455,840 (税抜価格¥414,400)	
	BU100RS	BU100RSK6 ¥771,210 (税抜価格¥701,100)	BU100RSK7	¥871,200 (税抜価格¥792,000)	
	BN300RA	BN300RAK6 ¥1,399,970 (税抜価格¥1,272,700)	BN300RAK7	¥1,540,000 (税抜価格¥1,400,000)	
	BN150RA	BN150RAK6 ¥729,960 (税抜価格¥663,600)	BN150RAK7	¥829,950 (税抜価格¥754,500)	
	BN300R	BN300RK6 ¥1,408,220 (税抜価格¥1,280,200)	BN300RK7	¥1,517,450 (税抜価格¥1,379,500)	
	BN150R	BN150RK6 ¥740,300 (税抜価格¥673,000)	BN150RK7	¥818,620 (税抜価格¥744,200)	
	BN75R	BN75RK6 ¥428,010 (税抜価格¥389,100)	BN75RK7	¥478,830 (税抜価格¥435,300)	
	BN300T	BN300TK6 ¥1,128,600 (税抜価格¥1,026,000)	BN300TK7	¥1,255,650 (税抜価格¥1,141,500)	
	BN220T	BN220TK6 ¥924,660 (税抜価格¥840,600)	BN220TK7	¥1,033,010 (税抜価格¥939,100)	
	BN150T	BN150TK6 ¥552,420 (税抜価格¥502,200)	BN150TK7	¥618,860 (税抜価格¥562,600)	
	BN100T	BN100TK6 ¥399,410 (税抜価格¥363,100)	BN100TK7	¥448,250 (税抜価格¥407,500)	
	BN75T	BN75TK6 ¥354,420 (税抜価格¥322,200)	BN75TK7	¥404,250 (税抜価格¥367,500)	
	BN50T	BN50TK6 ¥325,050 (税抜価格¥295,500)	BN50TK7	¥373,890 (税抜価格¥339,900)	
	オプション	BUM5002R	BUM5002RK6 ¥1,632,620 (税抜価格¥1,484,200)	BUM5002RK7	¥1,794,870 (税抜価格¥1,631,700)
		BUM3002R	BUM3002RK6 ¥990,440 (税抜価格¥900,400)	BUM3002RK7	¥1,097,030 (税抜価格¥997,300)
		BUM300R	BUM300RK6 ¥1,048,410 (税抜価格¥953,100)	BUM300RK7	¥1,162,810 (税抜価格¥1,057,100)
BUM100R		BUM100RK6 ¥591,470 (税抜価格¥537,700)	BUM100RK7	¥664,290 (税抜価格¥603,900)	
BUM150RA		BUM150RAK6 ¥776,490 (税抜価格¥705,900)	BUM150RAK7	¥878,900 (税抜価格¥799,000)	
BUM150S		BUM150SK6 ¥473,220 (税抜価格¥430,200)	BUM150SK7	¥525,030 (税抜価格¥477,300)	
BUM100S		BUM100SK6 ¥435,270 (税抜価格¥395,700)	BUM100SK7	¥482,680 (税抜価格¥438,800)	
BNM300RA		BNM300RAK6 ¥959,970 (税抜価格¥872,700)	BNM300RAK7	¥1,059,960 (税抜価格¥963,600)	
BNM150RA		BNM150RAK6 ¥635,910 (税抜価格¥578,100)	BNM150RAK7	¥695,970 (税抜価格¥632,700)	
SC22		SC22K6 ¥169,950 (税抜価格¥154,500)	SC22K7	¥176,990 (税抜価格¥160,900)	

*1 価格は本体+保守価格です。

オンサイト設置サービス

オムロン ソーシャルソリューションズ指定の保守会社による現地対応サービスです。エンジニアがUPS設置場所にお伺いし、UPSの設置作業、UPS電源コンセントの接続作業（ただし、端子台接続は対応しておりません）、動作確認等を行います。オプションとして管理ソフト、オプションカードのインストール設定等のサービスをご用意させていただいております。※配電盤工事は本サービスには含まれません。

オンサイト設置サービス料金

※山間部、離島については対応不可となります。詳しくはホームページの「オンサイト保守サービス対応エリア」でご確認ください。
 なお、郵便番号で検索できない場合は、当社までお問い合わせください。

オンサイト設置サービス

対象機種	オンサイト設置サービス（営業時間内）		オンサイト設置サービス（営業時間外）	
	型式	メーカー希望小売価格	型式	メーカー希望小売価格
BU5002R/BUM5002R	BUH5G	¥92,840 (税抜価格 ¥84,400)	BUH6G	¥176,770 (税抜価格 ¥160,700)
BU3002R/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU100RS/ BN300RA/BN150RA/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/ BUM3002R/BUM300R/BUM100R/BUM150RA/BNM300RA/BNM150RA	BUH5C	¥76,340 (税抜価格 ¥69,400)	BUH6C	¥114,400 (税抜価格 ¥104,000)
BU150SW/BU100SW/BN150T/BN100T/BUM150S/BUM100S	BUH5B	¥50,930 (税抜価格 ¥46,300)	BUH6B	¥76,340 (税抜価格 ¥69,400)
BU75SW/BU50SW/BN75T/BN50T	BUH5A	¥38,170 (税抜価格 ¥34,700)	BUH6A	¥57,420 (税抜価格 ¥52,200)

※お客様ご都合により現地にて想定外の待機時間が発生した場合、設置予定当日にキャンセルとなった場合は、別途追加料金を請求させていただく場合がございます。
 ※対象機種以外のUPS（他社製含む）や他設備機器の移設、撤去作業は含まれておりません。
 ※BU5002R/BU300RW/BU200RWの端子台接続は対応しておりません。
 ※本サービス履行にあたりエンジニアが作業継続困難と判断した場合は、当日中の引き渡しおよび復旧が出来ない場合がございます。
 ※お申し込みは作業希望日の2週間前までに行ってください。
 ※作業対応時間（営業時間内）：祝日および12/29～1/3を除く月曜日から金曜日までの9:00～17:30、作業対応時間（営業時間外）：左記以外
 ※UPS本体とセットご購入のPDUは、本サービスの対象外となります。

オプションサービス（インストール設定サービス）*1

内容	インストール設定サービス（営業時間内）		インストール設定サービス（営業時間外）	
	型式	メーカー希望小売価格	型式	メーカー希望小売価格
PowerAct Pro-Master インストール設定 *2	UPS設置と同日程	BUH5D ¥38,170 (税抜価格 ¥34,700)	BUH6D	¥57,420 (税抜価格 ¥52,200)
	UPS設置と別日程 *3	BUH5E ¥89,100 (税抜価格 ¥81,000)	BUH6E	¥133,540 (税抜価格 ¥121,400)
PowerAct Pro-Slave インストール設定 *2	BUH5F ¥12,760 (税抜価格 ¥11,600)		BUH6F	¥19,250 (税抜価格 ¥17,500)
スクリプトシャットダウン設定 *2				

*1 サービスをお申し込みいただいた後、設定情報を当社または保守会社へご提供いただけます。（当社で設定情報の調査は行いません）
 *2 各設定サービスごとに費用が発生します。
 *3 オプションサービスのみのご注文の場合は、UPS設置と別日程（BUH5EまたはBUH6E）にて承ります。
 ※本サービス履行にあたりエンジニアが作業継続困難と判断した場合は、当日中の引き渡しおよび復旧が出来ない場合がございます。
 ※お申し込みは作業希望日の2週間前までに行ってください。
 ※作業対応時間（営業時間内）：祝日および12/29～1/3を除く月曜日から金曜日までの9:00～17:30、作業対応時間（営業時間外）：左記以外

予防保守サービス

オムロン ソーシャルソリューションズ指定の保守会社による現地対応サービスです。エンジニアがUPS設置場所にお伺いし、UPSの点検作業、バッテリー交換作業、動作確認等を行います。

予防保守サービス料金

※山間部、離島については対応不可となります。詳しくはホームページの「オンサイト保守サービス対応エリア」でご確認ください。
 なお、郵便番号で検索できない場合は、当社までお問い合わせください。

対象機種	予防保守サービス（営業時間内）		予防保守サービス（営業時間外）	
	型式	メーカー希望小売価格	型式	メーカー希望小売価格
BU5002RWL	BUH5K	¥76,340 (税抜価格 ¥69,400)	BUH6K	¥139,810 (税抜価格 ¥127,100)
BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/ BU75SW/BU50SW/BU100RS/BN300RA/BN150RA/BN300R/BN150R/BN75R/ BN150XR/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BUM300R/ BUM100R/BUM150RA/BUM150S/BUM100S/BNM300RA/BNM150RA	BUH5J	¥38,170 (税抜価格 ¥34,700)	BUH6J	¥57,420 (税抜価格 ¥52,200)

※交換用バッテリーパックはお客様ご自身で事前に交換に必要な数量をご準備（有償）いただく必要があります。
 ※お客様ご都合により現地にて想定外の待機時間が発生した場合、訪問予定当日にキャンセルとなった場合は、別途追加料金を請求させていただく場合がございます。
 ※本サービス履行にあたりエンジニアが作業継続困難と判断した場合は、当日中の引き渡しおよび復旧が出来ない場合がございます。
 ※お申し込みは作業希望日の2週間前までに行ってください。
 ※作業対応時間（営業時間内）：祝日および12/29～1/3を除く月曜日から金曜日までの9:00～17:30、作業対応時間（営業時間外）：左記以外
 ※UPS本体とセットご購入のPDUは、本サービスの対象外となります。
 *1 BU5002RWLは2020年1月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2025年3月）までの対応とさせていただきます。
 *2 BN150XRは2021年3月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2026年6月）までの対応とさせていただきます。



オンサイト設置サービス/予防保守サービスの詳細、お申し込み方法はホームページをご参照ください。

BVシリーズ保証サービス

BVシリーズは標準保証サービスと、保証期間の延長や保証範囲の広い「無償保証期間延長サービスパック」をご用意しています。

※BVシリーズに保守サービスメニューはございません。

BVシリーズ標準保証サービス

BVシリーズ標準モデルの保証期間は3年ですが、ご購入後1ヶ月以内に「ご愛用者登録」をしていただきますと、保証期間が5年に延長されます。

- 対象機種： BV100REM/BV100REX/BV55REM/BV55RE/BVM100X
- 保証範囲： 製品故障
- 保証期間： 3年（ご愛用者登録にて5年）
- 保証内容： 取扱説明書に従ってご使用していただいていたにもかかわらず、保証期間内において製品が故障した場合に「無償修理」を行います。 ※製品が設計上の標準使用期間（製品寿命）を超過した際（異常コード21）は、保証の対象外です。

BVシリーズ無償保証期間延長サービスパック

「UPS本体」と「無償保証期間延長サービス」がパックになった商品です。ご使用になる年数と、ご希望の保証範囲に応じて、型式をお選びいただけます。保証範囲の異なる「無償保証期間延長標準サービスパック」と「無償保証期間延長フルサービスパック」がございます。

※無償保証期間延長サービスをご提供するためにはご愛用者登録が必要です。ご購入後1ヶ月以内に必ず「ご愛用者登録」を行ってください。

BVシリーズ無償保証期間延長 標準サービスパック（GL型式）

- 対象機種： BV100REM/BV100REX/BV55REM/BV55RE/BVM100X
- 保証範囲： 製品故障
- 保証期間： 6年/7年からお選びいただけます。
- 保証内容： 取扱説明書にしたがって使用していたにもかかわらず、保証期間内において製品が故障した場合に「無償修理」を行います。
※標準保証サービスと同等の保証サービス内容を、最長7年まで延長可能なパック商品です。
※製品が設計上の標準使用期間（製品寿命）を超過した際（異常コード21）は、保証の対象外です。

BVシリーズ無償保証期間延長 フルサービスパック（GM型式）

- 対象機種： BV100REM/BV100REX/BV55REM/BV55RE/BVM100X
- 保証範囲： 製品故障 + 製品寿命
- 保証期間： 5年/6年/7年からお選びいただけます。
- 保証内容： 取扱説明書にしたがって使用していたにもかかわらず、保証期間内において製品が故障、あるいは設計上の標準使用期間（製品寿命）を超過した場合に「無償修理」を行います。

製品故障とは・・・取扱説明書にしたがって使用した場合に、偶発的に生じる故障により製品の正常な働きが損なわれている状態。
製品寿命とは・・・取扱説明書にしたがって使用した場合に、経年劣化により安全上支障なく使用することができるとして、設計上設定された期間を満了した状態。製品寿命の目安 10年/25℃、8年/35℃（BV55は7年）、4年/45℃（UPS本体/バッテリー）

※製品故障、製品寿命に関するエラー表示/異常コードはホームページをご参照ください。

無償保証期間延長 標準サービスパック商品

対象UPS	型式	商品概要	メーカー希望小売価格
BV100REM	BV100REMGL6	BV100REM + 無償保証 標準サービス6年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格
	BV100REMGL7	BV100REM + 無償保証 標準サービス7年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格
BV100REX	BV100REXGL6	BV100REX + 無償保証 標準サービス6年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格
	BV100REXGL7	BV100REX + 無償保証 標準サービス7年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格
BV55REM	BV55REMGL6	BV55REM + 無償保証 標準サービス6年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格
	BV55REMGL7	BV55REM + 無償保証 標準サービス7年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格
BV55RE	BV55REGL6	BV55RE + 無償保証 標準サービス6年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格
	BV55REGL7	BV55RE + 無償保証 標準サービス7年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格
BVM100X (増設バッテリー)	BVM100XGL6	BVM100X + 無償保証 標準サービス6年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格
	BVM100XGL7	BVM100X + 無償保証 標準サービス7年分（保証範囲：製品故障）	オープン価格

無償保証期間延長 フルサービスパック

対象UPS	型式	商品概要	メーカー希望小売価格
BV100REM	BV100REMGM5	BV100REM + 無償保証 フルサービス5年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BV100REMGM6	BV100REM + 無償保証 フルサービス6年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BV100REMGM7	BV100REM + 無償保証 フルサービス7年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
BV100REX	BV100REXGM5	BV100REX + 無償保証 フルサービス5年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BV100REXGM6	BV100REX + 無償保証 フルサービス6年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BV100REXGM7	BV100REX + 無償保証 フルサービス7年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
BV55REM	BV55REMGM5	BV55REM + 無償保証 フルサービス5年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BV55REMGM6	BV55REM + 無償保証 フルサービス6年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BV55REMGM7	BV55REM + 無償保証 フルサービス7年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
BV55RE	BV55REGM5	BV55RE + 無償保証 フルサービス5年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BV55REGM6	BV55RE + 無償保証 フルサービス6年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BV55REGM7	BV55RE + 無償保証 フルサービス7年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
BVM100X (増設バッテリー)	BVM100XGM5	BVM100X + 無償保証 フルサービス5年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BVM100XGM6	BVM100X + 無償保証 フルサービス6年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格
	BVM100XGM7	BVM100X + 無償保証 フルサービス7年分（保証範囲：製品故障 + 製品寿命）	オープン価格

詳細、お申し込み方法はホームページをご参照ください。



修理サービス

オムロン ソーシャルソリューションズでは、製品を安心してお使いいただけるよう、センドバック修理と交換品先出しサービスの2種類をご用意しております。

<修理サービスの違い>

		センドバック修理サービス	交換品先出しサービス
対象機器		無停電電源装置（UPS）／交流安定化電源装置（CVCF）／カード／PDU*1	無停電電源装置（UPS）／PDU*1
対応期間	保証期間内	○（無償）	○（無償）
	保証期間外	○（有償）（PDUは除く）	×
修理完了報告書の発行		○	×
対応日数		故障品受領後の修理実施 ※症状により変化します。 ※修理期間貸出しサービスあり。（カード／PDUは除く）	お申し込み後、当社審査の上、交換品を翌営業日発送 ※適用条件がございます。

センドバック修理サービス

●製品の修理をご要望の場合は、修理品を「電子機器修理センタ」宛に直接送付していただくか、もしくはご購入いただいた販売店にお持ち込みください。（どちらの場合も、修理品に「修理依頼票」を必ず添付してください。）

※「修理依頼票」はホームページよりダウンロードしてください。

●UPSの有償センドバックバッテリー交換についても同様の手順にてお申し込みください。

※1 セット対象UPSの出力コンセントに直接接続して使用の場合のみ

無償センドバック修理	保証期間内に正常な使用状態において故障した場合、無償修理となります。（保証期間内でも使い方によっては、有償修理となります。）
有償センドバック修理	保証期間を過ぎた場合、有償修理となります。

UPS修理期間中 代替機貸出サービス

修理期間中もシステムを止めずに安心してご利用いただけます。
※お預かりする製品と貸出機の仕様は多少異なることがあります。
※代替機は修理完了後、ご返却いただきます。

交換品先出しサービス

お申し込みいただいた翌営業日に交換品を先出しするサービスです。早く復旧させたい、かつ復旧作業を一度で済ませたいお客様に最適なサービスです。

●保証期間内のUPSで、取扱説明書の記載事項に従って正常にご利用いただいた上で、故障した場合に限ります。

●ご購入日より1か月以内にご愛用者登録をいただいた場合に限り、このサービスが適用となります。

ご愛用者登録は、ホームページか、または製品付属の登録カードで行ってください。

●交換品到着後1か月以内に故障品を当社指定場所にご送付いただくことを条件とします。

交換品先出しサービス対象機種

▽UPS

BU5002R／BU3002R／BU3002RH／BU5002RWL*1／BU3002RWL*1／BU2002RWL*1／BU1002RW*1／BU3002SW／BU1002SW
BU100RE／BU60RE／BU300RW／BU200RW／BU100RW／BU75RW／BU150R／BU150SW／BU100SW／BU75SW／BU50SW／BU100RS
BUM100RE／BUM300R／BUM100R／BUM150RA／BUM300S／BUM150S／BUM100S

BA100R／BA100T／BA75T

BL100T／BL75T／BL50T

BN300RA／BN150RA／BN300R／BN150R／BN75R／BN150XR*2／BNM300RA／BNM150RA

BN300T／BN220T／BN150T／BN100T／BN75T／BN50T

BV100REM／BV100REX／BV55REM／BV55RE／BVM100X

BW120T／BW100T／BW55T／BW40T

BY75SW／BY50FW／BY120S／BY80S／BY50S／BY35S

BX75SW／BX50FW／BX50F／BX35F

BZ50LT2／BZ35LT2

▽PDU*3

R6931Q12／R6930Q12／R6174Q12／R6176Q12／R6202Q12／R6921Q12

*1 BU5002RWL／BU3002RWL／BU2002RWL／BU1002RWは2020年1月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2025年3月）までの対応とさせていただきます。

*2 BN150XRは2021年3月で販売終了しております。当サービスは修理受付終了日（2026年6月）までの対応とさせていただきます。

*3 セット対象UPSの出力コンセントに直接接続して使用の場合のみ



詳細、お申し込み方法はホームページをご参照ください。

ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後の設置に関するアドバイスやトラブル対応など、さまざまなご相談に無料に対応させていただきます！

オムロン電子機器カスタマサポートセンター

フリーダイヤル



0120-77-4717

メールアドレス omron_support@omron.com

●ご用命・お問い合わせは

オムロンソーシャルソリューションズ株式会社

IoTソリューション事業本部 〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/

CC-113C 2024年4月現在

